

PRO DCDC 96W 24V/12V 8A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

DC/DC 컨버터는 비정전압 전원 공급 장치 또는 긴 케이블과 함께 할 때 발생하는 것과 같은 전압 변동을 보상합니다. 접지 시스템을 위한 전류 발생 절연 및 보호 등급 III와 함께, DC/DC 컨버터는 독립적인 공급 시스템에서 사용하기에 특히 적합합니다. 공간 절약형 모듈은 전압 수준을 최적으로 전환할 수 있고, 평균 이상의 전력 성능, 포괄적인 안전 기능 및 최고 95%의 높은 효율성을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	DC/DC converter
주문 번호	2869010000
유형	PRO DCDC 96W 24V/12V 8A
GTIN (EAN)	4064675620839
수량	1 items

PRO DCDC 96W 24V/12V 8A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E470829

치수 및 중량

깊이	120 mm	깊이 (인치)	4.7244 inch
높이	130 mm	높이 (인치)	5.1181 inch
너비	32 mm	폭 (인치)	1.2598 inch
순중량	640 g		

온도

보관 온도	-45 °C...85 °C	작동 온도	-25 °C...70 °C
작동 온도에서 습도	5 ~ 95 % 상대 습도	개시	≥ -40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	832efd73-195b-4198-ad0c-1126d0bc238d

입력

결선 방식	스크류 결선						
권장 백업 퓨즈	10 A (DI) / 6A...10A (Char. B, C)						
정격 입력 전압	24 V DC						
입력 전압, 최대	34 V						
입력 전압, 최소	18 V						
와이어 결선 방식	스크류 결선						
입력 퓨즈(내부)	15AT						
DC 입력 전압 범위	18 ... 34 V DC						
유입 전류	<4 A @ Nominal input voltage						
입력 전압 대비 전류 소비량	<table border="1"> <tr> <td>전압 유형</td> <td>DC</td> </tr> <tr> <td>입력 전압</td> <td>24 V</td> </tr> <tr> <td>입력 전류</td> <td>4.5 A</td> </tr> </table>	전압 유형	DC	입력 전압	24 V	입력 전류	4.5 A
전압 유형	DC						
입력 전압	24 V						
입력 전류	4.5 A						
공칭 소비 전력	107.9 VA						

출력

출력 전력	96 W
결선 방식	스크류 결선
정격 출력 전압	12 V DC
잔류 리플, 브레이킹 스파이크	≤ 20 mVPP @ 전체 부하
병렬 결선 옵션	예, 최대 3
과부하 보호	예
출력 전압, 최대	15 V
출력 전압, 최소	5 V
출력 전류, 최대	9.6 A
와이어 결선 방식	스크류 결선

PRO DCDC 96W 24V/12V 8A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

输出电压, 主	(通过全面的差分电压调节可进行调整)	
U의 경우 공칭 출력 전류공칭	8 A	
용량성 부하	무제한	
메인 장애 브리지 오버 시간	메인 장애 브리지 오버 시간, 최소	5 ms
	입력 전압 유형	DC
	입력 전압	24 V
	출력 전류	8 A
	출력 전압	12 V
역내전압에 대한 보호	예	
연속 출력 전류 @ U공칭	8 A @ 60°C, 10 A @ 45°C, 6 A @ 70°C	
DCL - 피크 예비 부하	부스트 기간	15 ms
	정격 전류의 배수	600 %
상승 시간	≤ 100 ms	

일반 데이터

效率	> 89 %	保护等级	IP20
额定电压类别	II	安装位置, 安装警报	TS 35 接线端子上 自由空间到上方 50 mm 下方 15 mm 以上 确保间距 确保 50% 以上的 最小 15 mm 确保 75% 以上的 最小 15 mm 确保 4 kV 确保 0.5 kV
从额定反向电压起保护	18 V DC	额定防护	150% Iout
接地	否	短路保护	是

절연 조정

浪涌电压类别	II	污染等级	2
保護等级	III	绝缘电压, 输入/输出	4 kV
绝缘电压, 输出/接地	2 kV	绝缘电压, 输出/接地	0.5 kV

EMC / 충격/진동

IEC 60068-2-27 内冲击	所有方向 30 g	EN55032 规格 噪音发射	Class B
다음에 따른 간접 내성 테스트	EN 61000-6-1:2019, EN 61000-6-2:2019, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 55032, EN 55035	IEC 60068-2-6 内振动	0.7 g

전기 안전(적용 표준)

开关模式电源用安全变压器	EN 61558-2-16 标准
--------------	------------------

결선 데이터(신호)

信号导线截面, 铜质, 最大	1.5 mm ²	接线方式	PUSH IN
와이어 단면적, AWG/kcmil, 최대	14	와이어 단面, 滑动连接, 最小	0.2 mm ²
와이어 단면적, 솔리드, 최대	1.5 mm ²	와이어 结线 截面, 铜质, 最小	0.2 mm ²
단자대 수	5	와이어 단면적, AWG/kcmil, 최소	28 mm ²

PRO DCDC 96W 24V/12V 8A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

연결 데이터(입력)

결선 방식	스크류 결선	단자대 수	2 (+,-)
스크류드라이버 블레이드	0.6 x 3.5, PH 1, PZ 1	컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최대	12 AWG
컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최소	30 AWG	와이어 결선 단면적, 플렉서블(입력), 최대	4 mm ²
컨덕터 단면적, 플렉서블 , 최소	0.2 mm ²	컨덕터 단면적, 리지도 , 최대	4 mm ²
컨덕터 단면적, 리지도 , 최소	0.2 mm ²	조임 토크, 최소	0.4 Nm
조임 토크, 최대	0.5 Nm		

연결 데이터(출력)

결선 방식	스크류 결선	단자대 수	4(+/ -)
컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최대	14 AWG	컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최소	24 AWG
컨덕터 단면적, 플렉서블 , 최대	2.5 mm ²	컨덕터 단면적, 플렉서블 , 최소	0.2 mm ²
컨덕터 단면적, 리지도 , 최대	2.5 mm ²	컨덕터 단면적, 리지도 , 최소	0.2 mm ²
조임 토크, 최소	0.4 Nm	스크류드라이버 블레이드	0.6 x 3.5
조임 토크, 최대	0.5 Nm		

신호

트랜지스터 출력, 포지티브 스위칭	DC OK: 최대 20 mA., 단락 방지, I > 90%: 최대 20 mA., 단락 방지, 낮은 UIN: 최대 20 mA., 단락 방지	유동 접점	예
접점 부하(NO 접점)	최대 30 V DC / 0.5 A, max. 50 V AC / 0.3 A		

분류




ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

PRO DCDC 96W 24V/12V 8A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



Display elements and status outputs

Event Input (typ.)	Output (typ.)	LED (Gr/Ye/Rd) Gr = DC OK Ye = I > 90% IN Rd = FAULT		Transistor status outputs DC OK I > 90%	Status relay
		Low	High		
A: $U_{in} < 6.2$ V B: $U_{in} < 12$ V C: $U_{in} < 22.6$ V	-	OFF	Low	Low	OFF
A: $U_{in} = 6.1 - 18$ V ¹⁾ B: $U_{in} = 12 - 34$ V ¹⁾ C: $U_{in} = 22.6 - 58$ V ¹⁾	$U < 90\% U_{out}$ $I > 90\% I_{out}$	Gr	High	Low	ON
A: $U_{in} = 9 - 18$ V ¹⁾ B: $U_{in} = 12 - 34$ V ¹⁾ C: $U_{in} = 39 - 58$ V ¹⁾	$U > 90\% U_{out}$ $I > 90\% I_{out}$	Ye	High	High	ON
	$U > 90\% U_{out}$	Rd	Low	Low	OFF

A: PRO DCDC 96W 12V/12V 8A
B: PRO DCDC 96W 24V/12V 8A
C: PRO DCDC 96W 48V/12V 8A

Gr = green
Ye = yellow
Rd = red
1) during operation

PRO DCDC 96W 24V/12V 8A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

BLZP 5.08HC/180 SN



일직선(180°) 아웃렛 방향으로 와이어를 결선하기 위해
클램프 스크류 결선형을 사용하는 암형 플러그 암형
커넥터는 라벨링 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다.
플랜지 또는 탈착 래치로 체결 이 제품은 또한 통합
십자/일자 스크류를 갖추고 있으며, 와이어의 불충분한
삽입을 방지하고, 열린 클램프 상태로 제공됩니다. HC =
고전류

일반 주문 데이터

유형	BLZP 5.08HC/02/180 SN B...	버전
주문 번호	1943810000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 180°, 클램프
GTIN (EAN)	4032248617821	요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm ² , 박스
수량	180 ST	