

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



PROtop 전원 공급 장치는 다양한 이점이 따르는 폭넓은 이점을 제공합니다.

여기에는 에너지 고효율, 높은 예비 전력량, 우수한 신뢰도 및 선택 사항 커뮤니케이션 기능 등이 포함됩니다. 또한 PROtop은 로드 밸런싱 기능이 포함된 직접 병렬 결선을 지원합니다. 바이드뮬러의 PROtop 전원 공급 장치는 FieldPower® 시스템에 연결 가능하기 때문에 현장에서 전체 범위 기능을 모두 사용할 수 있으며 FieldPower® 모듈형 시스템의 이점도 활용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	FieldPower® 전원 공급 장치, IP65, (펴 쇄 상태), (완성된 상태), 10 A, 24 V, DC, PUSH IN
주문 번호	<u>2887580000</u>
유형	FP PRO TOP3 24/10 2M
GTIN (EAN)	4064675859833
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
7101		Tiel (el Ti	
깊이	196 mm	깊이 (인치)	7.7165 inch
높이	196 mm	높이 (인치)	7.7165 inch
<u>너비</u> 순중량	220 mm 3605 g	폭 (인치)	8.6614 inch
온도			
보관 온도	-40 °C85 °C	작동 온도	-25 °C50 °C
소년 도소 작동 온도 범위	-2550 ℃	<u> </u>	≥-40 °C
습도	35 85%, 응결 없음 및 비동결	21174	
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재		
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	<u>군구, 에지 근제</u> 6c		
REACH SVHC		perfluorobutane sulfonate 29420-49-3	
SCIP	7645f3b1-6db9-495d-9e21	•	
입력			
AC 입력 전압 범위	3 x 3203 x 575 V AC / 2	권장 백업 퓨즈	2 - 3 A, Char. C
	x 3602 x 575 V AC		
주파수 범위 AC	4565 Hz	와이어 결선 방식	PUSH IN
서지 보호기	바리스터	입력 퓨즈(내부)	아니요
AC 전류 소비량	0,7 A @ 400 V DC / 0,8 A @ 320 V AC	DC 입력 전압 범위	450~800 V DC(최대 500 V DC UL508 규격)
유입 전류	최대 10 A		
출력			
출력 전력	240 W	정격 출력 전압	24 V DC ± 1 %
트 ' 드 ' 출력 전압, 최대	28.8 V	<u>으 구르 구드면</u> 출력 전압, 최소	22.5 V
와이어 결선 방식	PUSH IN	서지 보호기	바리스터
출력 전압 유형	DC	출력 전압, 주	(전위차계를 통해 조정 가능)
U의 경우 공칭 출력 전류공칭	10 A @ 60 °C	켜기 지연	1 s
출력 전류	10 A	설정 가능 정격 전류	아니요
출력 전압	24 V	트리거링 특성	특성 곡선 참조
일반 데이터			
설치 권고	덮개 스크류 포함	습도	35 85%, 응결 없음 및 비동결
보호 등급	IP65, (펴 쇄 상태), (완성된 상태)	서지 전압 범주	II, III
단락 보호	예, 내부		
절연 조정			
서지 전압 범주	II, III		
MA CE DI	.,		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

입력			
AC 입력 전압 범위	3 x 3203 x 575 V AC / 2 x 3602 x 575 V AC	권장 백업 퓨즈	2 - 3 A, Char. C
주파수 범위 AC	4565 Hz	서지 보호기	바리스터
AC 전류 소비량	0,7 A @ 400 V DC / 0,8 A @ 320 V AC	DC 입력 전압 범위	450~800 V DC(최대 500 V DC UL508 규격)
유입 전류	최대 10 A	입력 퓨즈(내부)	아니요
출력			
출력 전력	240 W	출력 전압, 최대	28.8 V
출력 전압, 최소	22.5 V	출력 전압 유형	DC
출력 전압, 주	(전위차계를 통해 조정 가능)	켜기 지연	1 s
출력 전류	10 A	설정 가능 정격 전류	아니요
출력 전압	24 V	트리거링 특성	특성 곡선 참조
정격 출력 전압	24 V DC ± 1 %	U의 경우 공칭 출력 전류공칭	10 A @ 60 °C
분류			
ETIM 6.0	EC002540	ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 9.1	27-04-07-01
ECLASS 10.0	27-04-07-01	ECLASS 11.0	27-04-07-01
ECLASS 12.0	27-04-07-01	ECLASS 13.0	27-04-90-02
ECLASS 14.0	27-04-07-01	ECLASS 15.0	27-04-07-01







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

실(Seal)



지능형 케이블 연결 솔루션을 사용하면 귀중한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. FieldPower® 모듈식 시스템에는 모든 케이블 작업에 대한 올바른 솔루션이 포함되어 있습니다. 사전 조립된 케이블 사용을 위한 접이식 실링 M16 및 M20 연결 스레드와 함께 사용 가능한 실링 작동 및 신호 장치를 씰에 통합 가능

일반 주문 데이터

글긴 ㅜ군		
유형	DG D0 PT6	버전
주문 번호	4323240000	Field Power® 실링 인서트, 블랭크 실, IP65, 해당 인클로저 포함,
GTIN (EAN)	4032248641246	aEPDM
수량	10 ST	
유형	DG M16 PT6	버전
주문 번호	<u>2545540000</u>	Field Power® 실링 인서트, 결선 스레드으로 실링, IP65, 해당 인클로저
GTIN (EAN)	4050118555523	포함, aEPDM
수량	1 ST	
유형	DG M20 PT6	버전
주문 번호	<u>2545550000</u>	Field Power® 실링 인서트, 결선 스레드으로 실링, IP65, 해당 인클로저
GTIN (EAN)	4050118555530	포함, aEPDM
수량	1 ST	
유형	RKDG 2XD8.5 WG PT6	버전
주문 번호	1114530000	Field Power® 실링 인서트, 실, IP54, 해당 인클로저 포함, aEPDM
GTIN (EAN)	4032248892624	
수량	10 ST	
유형	RKDG D11 PT6	버전
주문 번호	<u>4323210000</u>	Field Power® 실링 인서트, 접을 수 있는 실, IP65(해당 하우징 포함),
GTIN (EAN)	4032248641215	IP65, 해당 인클로저 포함, aEPDM
수량	10 ST	
유형	RKDG D13 PT6	버전
주문 번호	4323230000	Field Power® 실링 인서트, 접을 수 있는 실, IP65(해당 하우징 포함),
GTIN (EAN)	4032248641239	IP65, 해당 인클로저 포함, aEPDM
수량	10 ST	
유형	RKDG D15 PT6	버전
주문 번호	4323220000	Field Power® 실링 인서트, 접을 수 있는 실, IP65(해당 하우징 포함),
GTIN (EAN)	4032248641222	IP65, 해당 인클로저 포함, aEPDM
수량	10 ST	
유형	RKDG D17 PT6	버전
주문 번호	4324010000	Field Power® 실링 인서트, 접을 수 있는 실, IP65(해당 하우징 포함),
GTIN (EAN)	4032248641284	IP65, 해당 인클로저 포함, aEPDM
수량	10 ST	
유형	RKDG D18 WG PT6	버전
주문 번호	2491870000	Field Power® 실링 인서트, 실, IP54, 해당 인클로저 포함, aEPDM
GTIN (EAN)	4050118501537	
수량	10 ST	
유형	RKDG D24 WG PT6	버전
주문 번호	1069060000	Field Power® 실링 인서트, 실, IP54, 해당 인클로저 포함, aEPDM
GTIN (EAN)	4032248827053	
수량	10 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형 RKDG D9 PT6 주문 번호 4329610000 Field Power® 실링 인서트, 접을 수 있는 실, IP65(해당 하우징 포함), GTIN (EAN) 4032248668687 IP65, 해당 인클로저 포함, aEPDM 수량 10 ST

퓨즈 플러그



단면적 1.5 - 6 mm²의 무절단 케이블을 사용한 배전. PUSH IN 결선(0.5 - 10 mm²) 및/또는 플러그인 결선(0.5 - 4mm²)을 통한 전원 공급/T-분기 탭. 컬러 마킹을 통해 와이어를 명확하게 정렬 가능.

- 파워서플라이
- 배전
- 전원 분기

일반 주문 데이터

유형	PTSI 4/LD 36V AC/DC	버전
주문 번호	1252210000	Field Power® 플러그인 커넥터, 퓨즈, IP20, 폴리아미드, PUSH IN,극 수
GTIN (EAN)	4050118044331	(텍스트): 5
수량	1 ST	
유형	PTSI 4/LD 400V AC	버전
유형 주문 번호	PTSI 4/LD 400V AC 1961770000	버전 Field Power® 플러그인 커넥터, 퓨즈, IP20, 폴리아미드, PUSH IN,극 수
	,	

AC



단면적 1.5 - 6 mm²의 무절단 케이블을 사용한 배전. PUSH IN 결선(0.5 - 10 mm²) 및/또는 플러그인 결선(0.5 -4mm²)을 통한 전원 공급/T-분기 탭.

컬러 마킹을 통해 와이어를 명확하게 정렬 가능.

- 파워서플라이
- 배전
- 전원 분기

일반 주문 데이터

주문 번호 <u>1957620000</u> FieldPower® 접점 요소, AC, IP20, 절연 변위 결선(IDC), PUSH IN, 극 수	유형	PT6	버전
	주문 번호	<u>1957620000</u>	FieldPower® 접점 요소, AC, IP20, 절연 변위 결선(IDC), PUSH IN, 극 수
GTIN (EAN) 4032248642489 (텍스트): 5	GTIN (EAN)	4032248642489	(텍스트): 5
수량 1 ST	수량	1 ST	

작성 날짜 12.11.2025 02:48:22 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

DC



단면적 1.5 - 6 mm²의 무절단 케이블을 사용한 배전. PUSH IN 결선(0.5 - 10 mm²) 및/또는 플러그인 결선(0.5 -4mm²)을 통한 전원 공급/T-분기 탭. 컬러 마킹을 통해 와이어를 명확하게 정렬 가능.

- 파워서플라이
- 배전
- 전원 분기

일반 주문 데이터

유형 PT6 DC 버전 주문 번호 1126840000 FieldPower® 접점 요소, DC, IP20, 절연 변위 결선(IDC), PUSH IN, 극 수 GTIN (EAN) 4032248908462 (텍스트): 5 수량 1 ST

플러그인 커넥터



단면적 1.5 - 6 mm²의 무절단 케이블을 사용한 배전. PUSH IN 결선(0.5 - 10 mm²) 및/또는 플러그인 결선(0.5 -4mm²)을 통한 전원 공급/T-분기 탭. 컬러 마킹을 통해 와이어를 명확하게 정렬 가능.

- 파워서플라이
- 배전
- 전원 분기

일반 주문 데이터

	* * *	
유형	PTDS 4	버전
주문 번호	<u>1952130000</u>	Field Power® 플러그인 커넥터, 3상 AC, IP20, 폴리아미드, PUSH IN, 극
GTIN (EAN)	4032248632084	수(텍스트): 2 x 5
수량	10 ST	
유형	PTDS 4 DC	버전
주문 번호	1009990000	Field Power® 플러그인 커넥터, DC, IP20, 폴리아미드, PUSH IN, 극 수
GTIN (EAN)	4032248715244	(텍스트): 2 x 5
수량	10 ST	
유형	PTS 4	버전
유형 주문 번호	PTS 4 1952120000	버전 Field Power® 플러그인 커넥터, 3상 AC, IP20, 폴리아미드, PUSH IN, 극
		· -
주문 번호	1952120000	Field Power® 플러그인 커넥터, 3상 AC, IP20, 폴리아미드, PUSH IN, 극
주문 번호 GTIN (EAN)	1952120000 4032248632909	Field Power® 플러그인 커넥터, 3상 AC, IP20, 폴리아미드, PUSH IN, 극
주문 번호 GTIN (EAN) 수량	1952120000 4032248632909 10 ST	Field Power® 플러그인 커넥터, 3상 AC, IP20, 폴리아미드, PUSH IN, 극 수(텍스트): 5
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형	1952120000 4032248632909 10 ST PTS 4 DC	Field Power® 플러그인 커넥터, 3상 AC, IP20, 폴리아미드, PUSH IN, 극 수(텍스트): 5 버전
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형 주문 번호	1952120000 4032248632909 10 ST PTS 4 DC 1131730000	Field Power® 플러그인 커넥터, 3상 AC, IP20, 폴리아미드, PUSH IN, 국 수(텍스트): 5 버전 Field Power® 플러그인 커넥터, DC, IP20, 폴리아미드, PUSH IN, 국 수



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

인클로저 하단부용 단자대 레일



다양한 FieldPower® 박스용 액세서리. 케이블 씰, 단자대 레일, 잠금 요소 등 다양.

일반 주문 데이터

유형	TS 35 PT6	버전
주문 번호	1170690000	Field Power® 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 54 mm, 베이스 부품용
GTIN (EAN)	4032248962532	
수량	10 ST	
유형	FP ENC DR07 142 XB	버전
유형 주문 번호	FP ENC DR07 142 XB 2633450000	버전 Field Power® 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 142 mm, 베이스
		·-

알루미늄 커버용 단자대 레일

다양한 FieldPower® 박스용 액세서리. 케이블 씰, 단자대 레일, 잠금 요소 등 다양.



일반 주문 데이터

유형	FP ENC DR15 68 XC A	버전
주문 번호	8000046634	Field Power® 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 68 mm, 알루미늄
GTIN (EAN)	4050118686586	리드용
수량	5 ST	
유형	FP ENC DR07 080 XC A	버전
유형 주문 번호	FP ENC DR07 080 XC A 2633730000	버전 Field Power® 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 80 mm, 알루미늄



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

플라스틱 로크 너트, 그레이



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SKMU M20 - K GR	버전
주문 번호	<u>1772460000</u>	SKMU PA(플라스틱 고정 나사), 너트, M 20, 6 mm, 폴리아미드 6(PA6
GTIN (EAN)	4032248130207	- GF30)
수량	100 ST	

IP68 버전



바이드뮬러는 폭넓은 인클로저 제품 외에도 광범위한 용도로 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드 제품을 공급하고 있습니다.

황동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다.

케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.

일반 주문 데이터

유형	VG M20-1/K68	버전
주문 번호	<u>1772300000</u>	VG K(표준 플라스틱 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 20,
GTIN (EAN)	4032248129966	10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
수량	50 ST	bar(30분), 폴리아미드 6
유형	VG M20 - K 68	버전
주문 번호	<u>2811470000</u>	VG K(표준 플라스틱 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 20,
GTIN (EAN)	4064675292227	10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5

DMS PRO



바이드뮬러의 토크 스크류드라이버는 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 한 손만으로도 충분히 사용이 가능합니다. 어떤 설치 위치에서 사용해도 피로감을 유발하지 않습니다. 또한 자동 토크 리미터가 통합되어 있으며, 재현 정확도가 높습니다.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형 DMS PRO 주문 번호 1479120000 GTIN (EAN) 4050118287011

버전 Mounting tool

수량

비트 E6.3 - Torx®



바이드뮬러의 비트는 뛰어난 품질, 제품의 다양성과 효율성 측면에서 사용자들에게 큰 사랑을 받고 있습니다. 컴퓨터가 제어하는 경화법은 바이드뮬러가 높은 품질 표준을 지속적으로 유지할 수 있도록 보장합니다. 고품질의 원자재를 사용함으로써 관련 DIN 표준에 지정된 토크보다 훨씬 높은 토크에 이를 수 있습니다.

- DIN 5261 PH/PZ 비트,
- DIN 5263 일자 비트,
- Camcar 표준 TORX 비트

높은 토크에서도 긴 수명을 보장하므로 일반적인 상황에서 매우 이상적인 솔루션이 될 수 있습니다.

이점은 다음과 같습니다.

- 모든 스크류 유형에 적합합니다. 경도(59-61 HRC)가 뛰어나기 때문에 수동 공구나 전동 공구와 함께 사용할 수 있습니다.
- 뛰어난 마모 저항으로 기대 수명이 높습니다.
- 모든 DIN 스크류에서 최적의 피팅이 가능하기 때문에 마모가 적고 토크 전달이 뛰어납니다.
- 일관된 높은 품질로 관련 ISO 표준에 따라 전문가적 품질 기준을 충족할 수 있도록 제조되었습니다.

일반 주문 데이터

유형 BIT E6,3 T20 X 150 주문 번호 2821510000

버전 조립 공구

GTIN (EAN) 4064675359050

5 ST 수량

어댑터



FieldPower® HQ

어댑터FieldPower 케이블 씰 등 공구 없이 설치 가능 HQ 4/2, HQ 8 및 HQ 17 플러그인 커넥터 인서트에 적합 잠금식 보호 커버를 옵션으로 제공(EN -1 규격에 따라, 다시 스위칭되는 것을 방지)

일반 주문 데이터

유형 BG ARGH HQP ALU PT6 주무 번호

1532200000

어댑터, Field Power® 실링 인서트, HQ 어댑터, IP65, 해당 인클로저

버전

GTIN (EAN) 4050118337433 포함, 폴리카보네이트, 유리 섬유 강화, 잠금 가능: 아니요

수량 1 ST

작성 날짜 12.11.2025 02:48:22 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형 BG ARGH HQP ALU PT6 CS

주문 번호 <u>1532210000</u> 어댑터, Field Power® 실링 인서트, HQ 어댑터, IP65, 해당 인클로저

GTIN (EAN) 4050118337600 포함, 폴리카보네이트, 유리 섬유 강화, 잠금 가능: 예

버전

수량 1 ST