

## SFC-DS 3/21 MC NE GE


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



SFC - 두 개의 라벨링 필드가 있는 SlimFix Clip MultiCard 도체 마커의 경우 각 도체의 시작 및 지정 대상을 빠르게 읽어야 하는 경우가 많습니다. 이 경우에는 두 데이터를 마커에 직접 인쇄하는 것이 합리적입니다.

신규 SFC-DS 마커는 MultiCard로 설계되었으며 PrintJet 인쇄 시스템으로 직접 인쇄하기에 적합합니다. 라벨링 영역이 두 개여서 하나의 마커에 여러 개의 데이터를 인쇄할 수 있습니다. 인쇄 데이터는 CAE 프로젝트에서 M-Print® PRO 마킹 소프트웨어로 직접 가져올 수 있습니다. 인쇄 후, 마커는 도체 주위에 배치되며, 특수 잠금 메커니즘으로 단단히 고정됩니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 버전         | 컨덕터 및 케이블 마커, 21 x 7 mm, 노란색 |
| 주문 번호      | <a href="#">2905190000</a>   |
| 유형         | SFC-DS 3/21 MC NE GE         |
| GTIN (EAN) | 4099986918887                |
| 수량         | 120 items                    |

### 기술 데이터

#### 치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이  | 6 mm   | 깊이 (인치) | 0.2362 inch |
| 높이  | 21 mm  | 높이 (인치) | 0.8268 inch |
| 너비  | 7 mm   | 폭 (인치)  | 0.2756 inch |
| 순중량 | 0.68 g |         |             |

#### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |                  |  |
|------------|---------------------|------------------|--|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |                  |  |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |                  |  |
| 제품 탄소 발자국  | 요람에서 게이트까지          | 0.004 kg CO2 eq. |  |

#### 일반 데이터

|              |           |              |            |
|--------------|-----------|--------------|------------|
| 인쇄 유형        | 검은색       | 버전           | 스냅인 풋 포함   |
| 너비           | 7 mm      | UL 94 가연성 등급 | V-2, UL 94 |
| 작동 온도 범위, 최대 | 100 °C    | 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C     |
| 컬러 코드        | 노란색       | 할로겐          | 아니요        |
| 기본 재질        | 폴리아미드 66  | 인쇄 문자        | 없음         |
| 라벨링 필드의 크기   | 20 x 5 mm | 롤당 수         | 24         |

#### 컨덕터 및 케이블 마커

|              |                    |              |                    |
|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 할로겐          | 아니요                | 전선 굵기, 최대    | 10 mm <sup>2</sup> |
| 컨덕터 O.D., 최대 | 7 mm               | 컨덕터 O.D., 최소 | 4.5 mm             |
| 결선된 와이어의 단면적 | 10 mm <sup>2</sup> |              |                    |

#### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

