

SAIBGP-M-4T-6/11-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다. 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

버전	현장 부착형 커넥터, M12
주문 번호	2906770000
유형	SAIBGP-M-4T-6/11-M12
GTIN (EAN)	4099986919204
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

직경	23 mm	순중량	38 g
----	-------	-----	------

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	4	코딩	T-coded
접점 표면	Au(금)	LED	아니요
결선 유형	PUSH IN	하우징 기본 재질	황동, 니켈 도금
케이블 직경, 최대	11 mm	케이블 직경, 최소	6 mm
전선 굵기, 최대	2.5 mm ²	전선 굵기, 최소	1.5 mm ²
공칭 전압	63 V	정격 전류	12 A
보호 등급	IP65	플러그 주기	≥ 100
오염 심각도	3	접점 유형	암형(Female)
실드 결선	예	나사선 링 재질	황동, 니켈 도금

일반 정보

극 수	4	결선 1	M12
결선 2	PUSH IN	UL 94 가연성 등급	V-0
하우징 기본 재질	황동, 니켈 도금	결선 나사산	M12
접점 표면	Au(금)	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	1.5 mm ²
와이어 사이즈, 미세 스트랜드, 최대	2.5 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	0.75 mm ²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	2.5 mm ²	와이어 단면, 솔리드, 최소	1.5 mm ²
와이어 단면, 솔리드, 최대	1.5 mm ²	와이어 단면, 가는 꼬임, 최소(AWG)	AWG 16
와이어 단면, 가는 꼬임, 최대(AWG)	AWG 14	차폐	Yes
보호 등급	IP65	플러그 주기	≥ 100

표준


다음 규격에 따른 충격 및 진동 보호:	EN 50155:2001, DIN EN 61373
-----------------------	-----------------------------

분류


ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

도면

치수 도면



폴 계획



도면

상세 도면

