

일반 주문 데이터

버전	서지 전압 어레스터, 저전압, TN-S, TT
주문 번호	2907770000
유형	VPU AC II+III 3+1 275/40 S
GTIN (EAN)	4099986189652
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

길이	70 mm	길이 (인치)	2.7559 inch
높이	99 mm	높이 (인치)	3.8976 inch
너비	36 mm	폭 (인치)	1.4173 inch
순중량	264 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...85 °C
-------	-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

EN 50178에 따른 절연

서지 전압 범주	III	오염 심각도	2
----------	-----	--------	---

결선 데이터, 원격 경고

결선 유형	스크류 결선
-------	--------

일반 데이터

광학 기능 디스플레이	녹색 = 정상, 적색 = 어레스터 결함 - 교체	세그먼트	배전
설계	설치 하우징; 2TE, Insta IP 20	UL 94 가연성 등급	V-0
컬러 코드	회색	보호 등급	IP20(설치 상태)
장착 레일	TS 35	작동 고도	≤ 2000 m

정격 데이터 IEC / EN

극 수	4	조합 펄스 UOC	6 kV
신호 접점	아니요	정격 전압(AC)	230 V
저전압 네트워크	TN-S, TT	보호 레벨 Up I에서N (N-PE)	≤ 1.5 kV
전압 유형	AC	순간 서지 전압(과전압) - TOV	335 V
퓨즈 보호	퓨즈 필요 없음 ≤100 A gG	반응 시간/대체 시간	≤ 25 ns, <100 ns
주파수 범위, 최대	60 Hz	주파수 범위, 최소	50 Hz
표준 규격	IEC 61643-11, EN 61643-11	EN 61643-11 규격에 따른 요구조건 등급T2, T3	
IEC 61643-11에 따른 요건 범주	Type II, Type III	최대 연속 전압, Uc(AC)	275 V
최대 연속 전압, Uc(N-PE)	255 V	방전 전류 I최대 (8/20μs) N-PE	40 kA
방전 전류 In (8/20μs) N-PE	20 kA	방전 전류 In (8/20μs) 와이어-PE	20 kA
방전 전류 I최대 (8/20μs) 와이어-PE	40 kA	보호 레벨 Up I에서N (L/N-PE)	≤ 1.5 kV
쇼트 회로 전류 등급 ISCCR	25 kA	방전 전류(유형 III)	3 kA

기술 데이터

통합 백업 퓨즈	아니요	보호 레벨 Up I에서N (L-PE) (유형 III)	≤1 kV
보호 레벨 Up I에서N (N-PE) (유형 III)	≤1 kV		

결선 데이터

컨덕터 결선 단면적 PE, 연선, 최대	35 mm ²	컨덕터 결선 단면적 PE, 솔리드, 최대	35 mm ²
와이어 결선 방식	스크류 결선	결선 유형	스크류 결선
탈피 길이, 정격 결선	15 mm	조임 토크, 최대	1.2 Nm
와이어 단면, 솔리드, 최소	2.5 mm ²	와이어 단면, 솔리드, 최대	10 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	2.5 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	6 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최소	2.5 mm ²	결선 단면적, 꼬임, 최대	10 mm ²

일반 데이터

극 수	4	보호 등급	IP20(설치 상태)
컬러 코드	회색		

전기 데이터

전압 유형	AC
-------	----

보증

시간 간격	5년
-------	----

중요 참고 사항

제품 정보	DC 용도로 사용 시, SIBA 타입 NH2XL aR/aSF DC 1500V를 사용하십시오.
-------	---

분류

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-12-02
ECLASS 15.0	27-17-12-02		


VPU AC II+III 3+1 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

전기 기호



Schematic circuit diagram

VPU AC II+III 3+1 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

십자 스크류드라이버 Phillips



VDE 절연 십자 스크류드라이버, Phillips 스크류용, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, ISO 8764-PH에 따른 출력, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDIK PH0 X 60	버전	
주문 번호	2749880000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 0 mm, 60 mm, 블레이드 두께(A): 0	
GTIN (EAN)	4050118897081		
수량	1 ST		

예비 어레스터



일반 주문 데이터

유형	VPU AC II+III 0 L-N 275...	버전	
주문 번호	2907800000	서지 전압 어레스터, 저전압, 예비 어레스터, TN-S, TT	
GTIN (EAN)	4099986189676		
수량	1 ST		
유형	VPU AC II+III 0 L/N-PE ...	버전	
주문 번호	2907810000	서지 전압 어레스터, 저전압, 예비 어레스터, TN-S, TT	
GTIN (EAN)	4099986189683		
수량	1 ST		