


**VPU AC II+III 3+1 R 275/20 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**일반 주문 데이터**

버전	서지 전압 어레스터, 저전압, 원격 접점 포함, TN-C-S, TN-S, TT, N 포함 IT, N 미포함 IT
주문 번호	<a href="#">2907970000</a>
유형	VPU AC II+III 3+1 R 275/20 S
GTIN (EAN)	4099986190115
수량	1 items

**VPU AC II+III 3+1 R 275/20 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

승인



RoHS

준수

**치수 및 중량**

깊이	70 mm	깊이 (인치)	2.7559 inch
높이	99 mm	높이 (인치)	3.8976 inch
너비	36 mm	폭 (인치)	1.4173 inch
순중량	265.5 g		

**온도**

보관 온도	주변 온도	-40 °C...85 °C
작동 온도	습도	5 ~ 95 % 상대 습도

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**EN 50178에 따른 절연**

서지 전압 범주	III	오염 심각도	2
----------	-----	--------	---

**결선 데이터, 원격 경고**

결선된 와이어 단면, 솔리드 코어, 최소	0.2 mm <sup>2</sup>	탈피 길이	5 mm
결선 유형	스크류 결선, PUSH IN	결선된 와이어 단면, 솔리드 코어, 최대	1.5 mm <sup>2</sup>
최대 토크	0.4 Nm		

**일반 데이터**

광학 기능 디스플레이	녹색 = 정상, 적색 = 어레스터 결합 - 교체	세그먼트	배전
버전	원격 접점 포함	설계	설치 하우징: 2TE, Insta IP 20
UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	회색
보호 등급	IP20(설치 상태)	장착 레일	TS 35
작동 고도	≤ 2000 m, ≤ 4000 m		

**정격 데이터 IEC / EN**

극 수	4	조합 펄스 UOC	6 kV
신호 접점	250 V / 0.5 A	정격 전압(AC)	230 V
저전압 네트워크	TN-C-S, TN-S, TT, N 포함 IT, N 미포함 IT	보호 레벨 Up I에서 N (N-PE)	≤ 1.5 kV
전압 유형	AC	순간 서지 전압(과전압) - TOV	335 V
퓨즈 보호	퓨즈 필요 없음 ≤100 A gG	반응 시간/대체 시간	≤ 25 ns
주파수 범위, 최대	60 Hz	주파수 범위, 최소	50 Hz
표준 규격	IEC 61643-11, EN 61643-11	EN 61643-11 규격에 따른 요구조건 등급T2, T3	
IEC 61643-11에 따른 요건 범주	Type II, Type III	최대 연속 전압, Uc(AC)	275 V

**VPU AC II+III 3+1 R 275/20 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**기술 데이터**

최대 연속 전압, Uc(N-PE)	255 V	방전 전류 I <sub>n</sub> (8/20μs) N-PE	40 kA
방전 전류 I <sub>n</sub> (8/20μs) N-PE	20 kA	에너지 조율(≤10m)	Type II, Type III
방전 전류 I <sub>n</sub> (8/20μs) 와이어-PE	10 kA	방전 전류 I최대 (8/20μs) 와이어-PE	20 kA
보호 레벨 Up I에서N (L/N-PE)	≤ 1200 V	소트 회로 전류 등급 ISCCR	25 kA
방전 전류(유형 III)	3 kA	통합 백업 퓨즈	아니요
보호 레벨 Up I에서N (L-PE) (유형 III)	≤ 1 kV	보호 레벨 Up I에서N (N-PE) (유형 III)	≤ 1 kV

**결선 데이터**

탈피 길이	13 mm	컨더터 결선 단면적 PE, 연선, 최대	35 mm <sup>2</sup>
컨더터 결선 단면적 PE, 솔리드, 최대	35 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 방식	스크류 결선
결선 유형	스크류 결선	탈피 길이, 정격 결선	13 mm
조임 토크, 최소	1.2 Nm	조임 토크, 최대	2 Nm
클램프 범위, 정격 결선	10 mm <sup>2</sup>	클램프 범위, 최소	2.5 mm <sup>2</sup>
클램프 범위, 최대	35 mm <sup>2</sup>	와이어 단면, 솔리드, 최소	2.5 mm <sup>2</sup>
와이어 단면, 솔리드, 최대	10 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	2.5 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	35 mm <sup>2</sup>	결선 단면적, 꼬임, 최소	2.5 mm <sup>2</sup>
결선 단면적, 꼬임, 최대	10 mm <sup>2</sup>		

**일반 데이터**

극 수	4	보호 등급	IP20(설치 상태)
컬러 코드	회색		

**전기 데이터**

전압 유형	AC
-------	----

**보증**

시간 간격	5년
-------	----

**중요 참고 사항**

제품 정보	DC 용도로 사용 시, SIBA 타입 NH2XL aR/aSF DC 1500V를 사용하십시오.
-------	-----------------------------------------------------

**분류**


ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-12-02
ECLASS 15.0	27-17-12-02		

**VPU AC II+III 3+1 R 275/20 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**도면**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**전기 기호**

Schematic circuit diagram

## VPU AC II+III 3+1 R 275/20 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리



## 일반 주문 데이터

유형	SDIK PHO X 60	버전
주문 번호	<a href="#">2749880000</a>	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 0 mm, 60 mm, 블레이드 두께(A): 0
GTIN (EAN)	4050118897081	
수량	1 ST	

## 예비 어레스터



## 일반 주문 데이터

유형	VPU AC II+III 0 L-N 275...	버전
주문 번호	<a href="#">2908010000</a>	서지 전압 어레스터, 저전압, 예비 어레스터, TN-S, TT
GTIN (EAN)	4099986190153	
수량	1 ST	
유형	VPU AC II+III 0 L/N-PE ...	버전
주문 번호	<a href="#">2908020000</a>	서지 전압 어레스터, 저전압, 예비 어레스터, TN-S, TT
GTIN (EAN)	4099986190160	
수량	1 ST	