

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





X-코딩 및 90° 케이블 출구를 갖춘 8극 M12 미니 크림프케이블 커넥터는 컴팩트한 치수와 8개의 케이블 출구위치로 까다로운 설치 조건에 최적화되어 있습니다. 넓은케이블 클램프(4~9mm)를 적용한 케이블 클램프 버전과완전 차펴 하우징, 차펴 변형 방지가 결합된 이 제품은시중의 모든 일반 케이블에 적용 가능한 범용이며 고장 시안전한 솔루션입니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	2664820000
유형	<u>IE-PS-M12X-180-P-TH-CG</u>
GTIN (EAN)	4050118765229
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인		
ROHS	준수	
치스 및 주랴	· ·	

.

직경	15 mm	순중량	15 g

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C85 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	8	코딩	X-코딩
접점 표면	Ni/Au	LED	아니요
결선 유형	크림프 결선	하우징 기본 재질	구리 합금 니켈 도금
절연 저항	≥ 100 MΩ	케이블 직경, 최대	9 mm
케이블 직경, 최소	4 mm	 범주	Cat. 6A
전선 굵기, 최대	0.34 mm ²	 전선 굵기, 최소	0.14 mm ²
공칭 전압	48 V	 정격 전류	0.5 A
보호 등급	IP67	 플러그 주기	≥ 250
오염 심각도	3	 정격 전류	0.5 A
접점 유형	수형(Male)	 실드 결선	예
나사선 링 재질	니켈 도금 CuZn		

일반 정보

극 수	8	결선 1	M12
결선 2	Crimp	UL 94 가연성 등급	V-0
하우징 기본 재질	구리 합금 니켈 도금	 범주	Cat. 6A
결선 나사산	M12	접점 표면	Ni/Au
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.14 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	0.34 mm ²
전선 결선 단면, 연선	0.140.34 mm ²	보호 등급	IP67
플러그 주기	≥ 250		

전기 속성

절연 저항	≥ 100 MΩ	공칭 전압	48 V
정격 전류	0.5 A		

표준

커넥터 표준 다음 규격에 따른 충격 및 진동 보호:	IEC 61076-2-109 EN 50155:2001, DIN EN 61373	철로 차량에 대한 화재 안전성	EN 45545 HL3	
---------------------------------	---	------------------	--------------	--

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

IEC 61076-2-109		
		<u>'</u>
EC002635	ETIM 7.0	EC002635
EC002635	ETIM 9.0	EC002635
EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
27-44-01-16		
	EC002635 EC002635 EC002635 27-44-01-03 27-44-01-02 27-44-01-02	EC002635 ETIM 7.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635 ECLASS 9.0 27-44-01-03 ECLASS 10.0 27-44-01-02 ECLASS 12.0 27-44-01-02 ECLASS 14.0






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

치수 도면 폴 계획







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

M12X 크림프 접점

M12X용 정밀 가공 크림프 접점



일반 주문 데이터

유형 IE-PIC-M12X-P-22/26 버전 주문 번호 <u>2664880000</u> Contact, Pin GTIN (EAN) 4050118765342 수량 100 ST

...M12용



바이드뮬러에서는 센서-액추에이터 케이블 작업을 위한 다양한 공구와 액세서리를 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형 SAI-TMCSK 버전 주문 번호 <u>1381690000</u> 압착 공구, 4-인덴트 압착 GTIN (EAN) 4050118183870 수량 1 ST

카탈로그 상태 / 도면 5