데이터 시트

DURA MAX DC UPS 24V 20A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



UPS 제어 유닛 및 연관된 모듈 그리고 전원 공급 장치가 전체 DC UPS 시스템을 구성합니다. 정상 작동 시에는 UPS 제어 유닛의 입력 전압이 부하에 직접 연결됩니다. 메인 전압이 실패하면(DC 입력 전압의 강하) 시스템이 즉시 배터리 작동으로 전환됩니다. 메인 전압이 복구되면 시스템은 다시 정상 작동으로 전환되고 배터리가 통합 충전기에 의해 완전히 재충전됩니다.
세 개의 릴레이 출력, 그리고 세 개의 추가적인 액티브 트랜지스터 출력과 배터리 작동 고정에 대한 제어 입력이 SPS 또는 DCS 컨트롤을 통한 완전한 원격 제어 기능을 제공합니다. 다양한 작동 모드와 사용하기 쉬운 상태 디스플레이가 신속한 장애 진단 및 최적의 맞춤 기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	UPS 제어 유닛, 24 V
주문 번호	2934960000
유형	DURA MAX DC UPS 24V 20A
GTIN (EAN)	4099986684102
수량	1 items

DURA MAX DC UPS 24V 20A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인	
ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E258476
인증 번호 (cULusEX)	E470829

치수 및 중량

깊이	125 mm	깊이 (인치)	4.9212 inch
높이	130 mm	높이 (인치)	5.1181 inch
너비	38 mm	폭 (인치)	1.4961 inch
순중량	575 g		

온도

보관 온도	-40 °C...85 °C	작동 온도	-25 °C...70 °C
습도	5 ~ 95%, 응결 없음		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Diboron trioxide 1303-86-2, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	596c610a-7280-4711-937f-d77f7dbaa5e7

배터리 모듈

공칭 전압	24 V

운영 인터페이스 및 제어 입력

선택기 스위치 버퍼 시간	0.5 min, 1 min, 3 min, 10 min, 20 min, 30 min, 서비스	온도 프로브	NTC 100 kΩ
원격 단선(동결)	예	선택기 스위치 배터리	3.4 Ah, 7 Ah, 12 Ah, 17 Ah, 26 Ah

통합 배터리 충전기

온도 계수	- 48 mV / °C	충전 전압(온도 보상)	27, 48 V @ 20°C
배터리 가용성 시험	매 분	충전 특성	IU 특성 곡선

입력

정격 입력 전압	24 V DC	와이어 결선 방식	PUSH IN
입력 퓨즈(내부)	예	DC 전류 소비량	<0.2 A @ 부하 없음
DC 입력 전압 범위	18...30 V DC	입력 전류	≤26 A
유입 전류 제한	< 28 A		

DURA MAX DC UPS 24V 20A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

출력

출력 전력	480 W	정격 출력 전압	24 V DC
병렬 결선 옵션	예, 최대 2	과부하 보호	예
출력 전압, 최대	29.5 V	출력 전압, 최소	17.5 V
출력 전류, 최대	20 A	와이어 결선 방식	PUSH IN
출력 전압 유형	DC	온도 계수	- 48 mV / °C
배터리 충전 전류	0.5 A (3.4 AH)	온도 프로브	NTC 100 kΩ
역내전압에 대한 보호	예		

일반 데이터

효율성	> 98%	
무게	600 g	
습도	5 ~ 95%, 응결 없음	
보호 등급	IP20	
서지 전압 범주	III	
장착 위치, 설치 알림	TS 35 장착 레일에 자유로운 공기 공급을 위해 위 아래로 50 mm 여유 공간을 둡니다.	
하우징 버전	금속, 내부식성	
부하의 역전압으로부터 보호	≤ 35 V DC	
전력 손실	< 10 W	
MTBF	작동 시간(시간), 최소	700000 h
	주변 온도	25 °C
	입력 전압	24 V
	듀티 사이클	100 %
보관 매체	3.4 Ah, 7 Ah, 12 Ah, 17 Ah, 로타리 스위치로 선택 가능	
클립인 풋	금속	
단락 보호	예	
버퍼 시간	연결된 배터리에 따라	

절연 조정

서지 전압 범주	III	오염 심각도	2
절연 전압	1 kV DC	보호 등급	III

EMC / 충격/진동

내충격성 IEC 60068-2-27	모든 방향에서 30 g	EN55032 규격 소음 방출	Class B
다음에 따른 간섭 내성 테스트	EN 61000-4-2 (ESD)/ EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/ EN 61000-4-11 (dips)	내진동성 IEC 60068-2-6	2.3 g, 4 g

전기 안전(적용 표준)

전자 장비에 사용	Acc. to EN50178	전기 기계 장비	EN60204 규격
스위치 모드 전원 공급용 안전 변압기	EN 61558-2-16 규격		

결선 데이터(신호)

와이어 결선 단면적, 연질(신호), 최대	1.5 mm²	와이어 결선 방식	PUSH IN
와이어 단면적, AWG/kcmil , 최대	16	와이어 단면적, 솔리드 , 최소	0.2 mm²
와이어 단면적, 솔리드 , 최대	1.5 mm²	와이어 결선 단면적, 연질(신호), 최소	0.2 mm²
와이어 단면적, AWG/kcmil , 최소	25 mm²		

DURA MAX DC UPS 24V 20A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

연결 데이터(입력)

역극성 보호	예	컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최대	10 AWG
컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최소	12 AWG	와이어 결선 단면적, 플렉서블(입력), 최대	2.5 mm²
컨덕터 단면적, 플렉서블 , 최소	4 mm²	컨덕터 단면적, 리지드 , 최대	6 mm²
컨덕터 단면적, 리지드 , 최소	4 mm²		

연결 데이터(출력)

역극성 보호	예	컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최대	10 AWG
컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최소	12 AWG	컨덕터 단면적, 플렉서블 , 최대	6 mm²
컨덕터 단면적, 플렉서블 , 최소	4 mm²	컨덕터 단면적, 리지드 , 최대	6 mm²
컨덕터 단면적, 리지드 , 최소	4 mm²		

신호

상태 표시기	LED 빨간색: 배터리 오류, LED 노란색: 경보/온도 센서 오류, LED 녹색: 정상 모드, LED 녹색 깜빡임: 버퍼 모드, LED 끄기: 오류 없음	유동 접점	예

분류

ETIM 8.0	EC002850	ETIM 9.0	EC002850
ETIM 10.0	EC002850	ECLASS 14.0	27-04-06-92
ECLASS 15.0	27-04-06-92		

DURA MAX DC UPS 24V 20A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

블레이드 퓨즈



일반 주문 데이터

유형	CP A FUSE 15A	버전
주문 번호	2582100000	UPS 제어 유닛
GTIN (EAN)	4050118699708	
수량	2 ST	

유형	CP A FUSE 25A	버전
주문 번호	2582110000	UPS 제어 유닛
GTIN (EAN)	4050118809756	
수량	2 ST	