

UV66-ADV-21-CAP-W-V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

바이드뮬러의 u-view Advanced 터치 패널은 탁월한 영상 품질을 제공하며 대부분의 산업 환경에서 사용할 수 있습니다. 이 포트폴리오는 7"에서 21.5"까지 다양한 화면 사이즈가 특징으로, 스와이프 제스처와 글러브 작동을 지원하는 고해상도 정전용량식 터치스크린이 탑재되어 있습니다. 모든 패널에는 Linux 운영 체제와 HTML5 지원 브라우저가 탑재되어 있으며, 일체형 키오스크 모드와 간편한 구성으로 웹 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 따라서 웹 기반 시각화 용도로 최적의 솔루션이며, u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web 등 다양한 웹서버 액세스에 적합합니다. 패널은 산업용 IP66 하우징을 채용한 평면 디자인이 특징입니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	2987520000
유형	UV66-ADV-21-CAP-W-V2
GTIN (EAN)	4099986854758
수량	1 items

UV66-ADV-21-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E230683

치수 및 중량

깊이	52 mm	깊이 (인치)	2.0472 inch
높이	349.8 mm	높이 (인치)	13.7716 inch
너비	558.4 mm	폭 (인치)	21.9842 inch
순중량	6950 g		

온도

보관 온도	-30 °C ... +70 °C	작동 온도	-20 °C ... 60 °C
습도	95% 상대 공기 습도, 40°C 비응축		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-71-4

시스템 데이터

메모리(RAM)	4 GB	운영 체제	Linux Yocto 4.0.
뒷면 인터페이스	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)	프로세서	NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini
메모리 (플래시)	16 GB		

일반 데이터

보호 등급	내장: IP66, 박스: IP20		
운영 체제	Linux Yocto 4.0.		
전압 공급 범위	전압 유형	DC	
	전압, 최소	19.2 V	
	전압, 최대	28.8 V	
전압 공급	24 V DC		
전력 소비	전력 소비, 공정	26.6 W	
	전력 소비, 최대	28.8 W	

장비

크기	21.5"	해상도	1920 x 1080
표시 가능한 색상의 수	16700000	밝기(휘도)	250 cd/m²
터치스크린	예상 용량(P-CAP)	재질 표시	유리
프레임 자재	알루미늄 코팅		

UV66-ADV-21-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**분류**



ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		

UV66-ADV-21-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

도면



	LCD	A	B	C	D	E
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	205	146,9	25	52	7
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10,1"	283,1	202,3	25	52	7
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15,6"	419,7	269	25	52	7

	LCD	F (mm)	G (mm)	R (mm)
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	192,4	139	5
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10,1"	274,1	193,3	5
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15,6"	411,9	261,2	5

Panel ADVANCED

UV66-ADV-7-CAP-W-V2