

SAISP-M-5B-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지

최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다.
 이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮬러에서는 맞춤형
 어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다.
 M8, M12, M16 및 7/8" 결선(탁월한 견고성으로 머신
 엔지니어링 등에 이상적임)용 맞춤형 어셈블리를 위한 수형
 플러그와 암형 소켓. M12 플러그 커넥터를 사용하는 경우
 5가지의 결선형 중에서 선택할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	현장 부착형 커넥터, M12
주문 번호	2681640000
유형	SAISP-M-5B-4/8-M12
GTIN (EAN)	4050118759815
수량	1 items

SAISP-M-5B-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E307231

치수 및 중량

직경	19 mm	순중량	34 g
----	-------	-----	------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	5	코딩	B-코딩
접점 표면	Ni/Au	LED	아니요
결선 유형	PUSH IN	하우징 기본 재질	PA 66
절연 저항	$\geq 100 \text{ M}\Omega$	케이블 직경, 최대	8 mm
케이블 직경, 최소	4 mm	전선 굽기, 최대	0.75 mm^2
전선 굽기, 최소	0.14 mm^2	공칭 전압	60 V
정격 전류	4 A	보호 등급	IP67
플러그 주기	≥ 100	오염 심각도	3
접점 유형	수형(Male)	실드 결선	예
나사선 링 재질	주조 아연		

일반 정보

극 수	5	결선 1	M12
결선 2	PUSH IN	UL 94 가연성 등급	V-0
하우징 기본 재질	PA 66	결선 나사산	M12
접점 표면	Ni/Au	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.14 mm^2
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	0.75 mm^2	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	0.08 mm^2
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	0.5 mm^2	와이어 단면, 솔리드, 최소	0.14 mm^2
와이어 단면, 솔리드, 최대	0.75 mm^2	보호 등급	IP67
플러그 주기	≥ 100		

표준


철로 차량에 대한 화재 안전성	DIN EN 45545-2	다음 규격에 따른 충격 및 진동 보호:	EN 50155:2001, DIN EN 61373
------------------	----------------	-----------------------	-----------------------------

분류

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

SAISP-M-5B-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면www.weidmueller.com**도면****폴 계획**