



최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다. 이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮐러에서는 맞춤형 어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다. M8, M12, M16 및 7/8" 결선(탁월한 견고성으로 머신 엔지니어링 등에 이상적임)용 맞춤형 어셈블리를 위한 수형 플러그와 암형 소켓. M12 플러그 커넥터를 사용하는 경우 5가지의 결선형 중에서 선택할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	현장 부착형 커넥터, M12
주문 번호	2681690000
유형	SAISWP-M-4D-4/8-M12
GTIN (EAN)	4050118759860
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E307231

치수 및 중량

직경	19 mm	순중량	40 g
----	-------	-----	------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	4
코딩	D
접점 표면	Ni/Au
LED	아니요
결선 유형	PUSH IN
하우징 기본 재질	PA 66
절연 저항	≥ 100 MΩ
케이블 직경, 최대	8 mm
케이블 직경, 최소	4 mm
범주	Cat.5(ISO/IEC 11801)
전선 굵기, 최대	0.75 mm ²
전선 굵기, 최소	0.14 mm ²
공칭 전압	48 V
정격 전류	4 A
보호 등급	IP67
플러그 주기	≥ 100
오염 심각도	3
접점 유형	수형(Male)
정격 전압	정격 전압 48 V
	전압 유형 AC
	정격 전압 60 V
	전압 유형 DC
실드 결선	예
나사선 링 재질	주조 아연
하우징의 온도 범위	-40 ... +85 °C
장착 위치, 설치 알림	커넥터 핀 배열을 케이블 슬롯 방향으로 45° 회전시킬 수 있음

일반 정보

극 수	4	결선 1	M12
결선 2	PUSH IN	결선	4-코어, PROFINET
UL 94 가연성 등급	V-0	하우징 기본 재질	PA 66
범주	Cat.5(ISO/IEC 11801)	결선 나사산	M12
접점 표면	Ni/Au	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.14 mm ²
와이어 사이즈, 미세 스트랜드, 최대	0.75 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 중단 폐를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	0.08 mm ²

SAISWP-M-4D-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/1 채용 가능 꼬임, 최대	0.5 mm ²	와이어 단면, 솔리드, 최소	0.14 mm ²
와이어 단면, 솔리드, 최대	0.75 mm ²	보호 등급	IP67
플러그 주기	≥ 100		

전기 속성

절연 저항	≥ 100 MΩ	공칭 전압	48 V
-------	----------	-------	------

표준

커넥터 표준	IEC 61076-2-101	철로 차량에 대한 화재 안전성	DIN EN 45545-2
다음 규격에 따른 충격 및 진동 보호:	EN 50155:2001, DIN EN 61373		

일반 표준


커넥터 표준	IEC 61076-2-101	인증 번호(cULus)	E307231
--------	-----------------	--------------	---------

분류

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

도면

도면



폴 계획

