


HDC HEE 18 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



HEE 시리즈는 고밀도 접점을 사용하며, HE 인서트를 기반으로 설계되었습니다.
 와이어 연결 레벨이 PUSH IN 접점용으로 설계되어 있습니다.
 극 수: 10 - 64
 정격 전류: 16A
 정격 전압: 500V

일반 주문 데이터

버전	HDC 인서트, 암형(Female), 500 V, 16 A, 극 수: 18, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 설치 사이즈: 4
주문 번호	3023940000
유형	HDC HEE 18 FP
GTIN (EAN)	4099986946521
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E310075

치수 및 중량

깊이	64 mm	깊이 (인치)	2.5197 inch
높이	33.2 mm	높이 (인치)	1.3071 inch
너비	34 mm	폭 (인치)	1.3386 inch
길이	64 mm	길이 (인치)	2.5197 inch
순중량	80 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	
화학 내성	물질	아세톤
	화학 내성	내성
	물질	암모니아, 묽은 상태
	화학 내성	조건부 내성
	물질	휘발유
	화학 내성	내성
	물질	벤젠
	화학 내성	내성
	물질	디젤 오일
	화학 내성	조건부 내성
	물질	아세트산, 농축
	화학 내성	내성
	물질	수산화칼륨
	화학 내성	조건부 내성
	물질	메탄올
	화학 내성	조건부 내성
	물질	엔진 오일
	화학 내성	조건부 내성
	물질	가성소다, 희석
	화학 내성	내성
	물질	수소염화불화탄소
	화학 내성	조건부 내성
	물질	옥외용
	화학 내성	조건부 내성

일반 데이터

극 수	18	플러그 주기, 은	≥ 500
플러그 주기, 금	≥ 500	결선 유형	액추에이터 탑재 PUSH IN
설치 사이즈	4	UL 94 가연성 등급	V-0
불륨 저항	≤2 mΩ	컬러 코드	베이지색

기술 데이터

절연 저항	1010 Ω	절연재	PC 유리섬유 강화(UL 등재 및 철로 인증)
절연재 그룹	IIIa	컨덕터 단면적	2.5 mm ²
조임 토크, 최대 PE 결선	1.2 Nm	유형	암형(Female)
서지 전압 범주	III	오염 심각도	3
조임 토크, 최소 PE 결선	0.8 Nm	기본 재질	구리 합금
시리즈	HEE	정격 전압(DIN EN 61984)	500 V
UL/CSA에 따른 정격 전압	600 V AC/DC	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	6 kV
정격 전압(DIN EN 61984)	16 A	정격 전압 도체-PE(III/3)	500 V
할로겐 불포함	true	연기 누적 적음, DIN EN 45545-2	예
BG	4	신호 접점 개수	0
전원 접점 개수	18		

치수

너비	34 mm	소켓 높이	36 mm
----	-------	-------	-------

결선 데이터 PE

결선 유형 PE	스크류 결선	블레이드 사이즈, 일자(PE 결선)	SD 0.8 x 4.0
탈피 길이 PE 결선	10 mm	조임 토크, 최대 PE 결선	1.2 Nm
조임 토크, 최소 PE 결선	0.8 Nm	고정 스크류	M 4
정격 단면적	2.5 mm ²		

전원 접점

정격 전류(DIN EN 61984), 전원 접점	16 A
----------------------------	------


버전

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 12	결선 유형	액추에이터 탑재 PUSH IN
설치 사이즈	4	불륨 저항	≤2 mΩ
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 20	전선 굵기, 최대	2.5 mm ²
전선 굵기, 최소	0.5 mm ²	기본 재질	구리 합금
BG	4		

분류

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

도면



HDC HEE 18 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일자 스크류드라이버



VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력. SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDIS 0.4X2.5X75	버전	
주문 번호	9008370000	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056330		
수량	1 ST		
유형	SDS 0.4X2.5X75	버전	
주문 번호	9009030000	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248266944		
수량	1 ST		
유형	SDIS 0.6X3.5X100	버전	
주문 번호	9008390000	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056354		
수량	1 ST		
유형	SDS 0.6X3.5X100	버전	
주문 번호	9008330000	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056286		
수량	1 ST		
유형	SDIS 0.8X4.0X100	버전	
주문 번호	9008400000	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056361		
수량	1 ST		
유형	SDS 0.8X4.0X100	버전	
주문 번호	9008340000	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056293		
수량	1 ST		

십자 스크류드라이버 Phillips



VDE 절연 십자 스크류드라이버, Phillips 스크류용, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, ISO 8764-PH에 따른 출력, SoftFinish 그립

HDC HEE 18 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	SDIK PH1	버전
주문 번호	9008570000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056569	
수량	1 ST	
유형	SDK PH1	버전
주문 번호	9008480000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056477	
수량	1 ST	

DSTV




바이드물러의 인서트에는 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다. 여기에는 인서트용 코딩 부품이 포함됩니다.

일반 주문 데이터

유형	DSTV COBU5	버전
주문 번호	1471500000	사각 커넥터, 액세서리, 코딩 요소
GTIN (EAN)	4008190178543	
수량	100 ST	
유형	DSTV COST4	버전
주문 번호	1471300000	사각 커넥터, 액세서리, 코딩 시스템
GTIN (EAN)	4008190017354	
수량	100 ST	

크기 4



HEE 시리즈는 고밀도 접점을 사용하며, HE 인서트를 기반으로 설계되었습니다.
 와이어 연결 레벨이 PUSH IN 접점으로 설계되어 있습니다.
 극 수: 10 - 64
 정격 전류: 16A
 정격 전압: 500V

일반 주문 데이터

유형	HDC HEE 18 MP	버전
주문 번호	3023920000	HDC 인서트, 수형, 500 V, 16 A, 극 수: 18, 액추에이터 탑재 PUSH IN,
GTIN (EAN)	4099986946507	설치 사이즈: 4
수량	1 ST	