

THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



THM 라벨은 열전사 기술을 이용해 뛰어난 인쇄 품질을 제공합니다. 다양한 재료와 사용이 간편한 Windows 인쇄 시스템 M-Print® PRO를 통해 모든 라벨링을 최적화합니다.

- 다양한 색상의 고품질 폴리에스터 소재 라벨
- THM GEW는 유연한 재료와 두꺼운 접착층으로 각이 지거나 둥근 물체(예: 케이블 또는 호스)에도 사용할 수 있습니다.
- 롤 포장된 THM ET S7는 Siemens의 Simatic 200S, S7-300 및 S7-400 모듈의 라벨링에 사용할 수 있습니다.
- 라벨은 프린터에서 자동으로 배치되어 각 라벨의 중앙에 완벽하게 인쇄됩니다.
- THM MultiMark 또는 THM MultiMark Plus 열 전사 프린터를 사용한 라벨링

일반 주문 데이터

주문 번호	3034810000
유형	THM GEW FLAG 54/8 WS
GTIN (EAN)	4099986991699
수량	4000 items

THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	54 mm	높이 (인치)	2.126 inch
너비	8 mm	폭 (인치)	0.315 inch
순중량	674 g		

일반 데이터

접착물	천연 고무 접착제	저항 코드에 따른 자재 컬러	9
인쇄 유형	검은색	인쇄 방법	열 전사
너비	8 mm	UL 94 가연성 등급	V-0
작동 온도 범위, 최대	80 °C	작동 온도 범위, 최소	-29 °C
컬러 코드	흰색	할로겐	예
기본 재질	비닐 코팅 면 직물	인쇄 문자	없는
라벨링 필드의 크기	21.4 x 8 mm	롤당 수	4000

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	예	전선 굵기, 최대	70 mm ²
전선 굵기, 최소	0.75 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	12 mm
컨덕터 O.D., 최소	1 mm	컨덕터 O.D.	1 - 12 mm

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		