

CXX L 61G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

그림과 유사

일반 주문 데이터

버전	CUBESERIES, LED 모듈, 정격 제어 전압: 6~24 V UC, 플러그인 결선
주문 번호	3053420000
유형	CXX L 61G
GTIN (EAN)	4099987023207
수량	20 items

CXX L 61G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	25.7 mm	깊이 (인치)	1.0118 inch
높이	9.2 mm	높이 (인치)	0.3622 inch
너비	12.8 mm	폭 (인치)	0.5039 inch
순중량	2 g		

온도

보관 온도	-40 °C...85 °C	주변 온도	-40 °C...70 °C
-------	----------------	-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

제어 측

정격 제어 전압	6...24 V UC	정격 전류 AC	6.4 mA
정격 전류 DC	6.4 mA	상태 표시기	녹색 LED

일반 데이터

컬러 코드	검정
UL94 가연성 등급 구성요소	구성요소 UL94 가연성 등급

결선 데이터

와이어 결선 방식	플러그인 결선
-----------	---------

분류



ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

CXX L 61G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

Connection diagram**Dimensional drawing**

도면

Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

Product family	<input type="checkbox"/>	Input voltage and LED color				
C CUBESERIES						21N 6-230 V DC
Product type	<input type="checkbox"/>					41R 6-24 V DC LED red
X Accessories						41G 6-24 V DC LED green
Accessory for which relay design	<input type="checkbox"/>					42R 24-60 V DC LED red
X Universal use						42G 24-60 V DC LED green
Function	<input type="checkbox"/>					43R 110-230 V DC LED red
L LED						43G 110-230 V DC LED green
D Free-wheeling diode						51 6-24 V AC/DC
LD LED and free-wheeling diode						52 24-60 V AC/DC
V Varistor						53 110-240 V AC/DC
RC RC element						61R 6-24 V AC/DC LED red
						61G 6-24 V AC/DC LED green
						62R 24-60 V AC/DC LED red
						62G 24-60 V AC/DC LED green
						63R 110-240 V AC/DC LED red
						63G 110-240 V AC/DC LED green
						71 6-24 V AC
						72 110-130 V AC
						73 220-240 V AC