

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





릴 형태의 THM WriteOn 케이블 마커는 최대 외경 36 mm의 도체 및 케이블 라벨링에 사용됩니다. 투명한 접착식 스트립이 마커 표면에 인쇄를 고정하고 보호합니다.

- 마킹을 투명 접착 스트립으로 감싸서 먼지 및 마손으로부터 보호
- 고품질 열전사 프린터로 간편하고 빠른 인쇄

일반 주문 데이터

버전	THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 4.9 - 9.8 mm, 25 x 38.1 mm, 흰색
주문 번호	<u>2711930000</u>
유형	THM WO-Q VIN 25/38.1 WS
GTIN (EAN)	4050118750003
수량	1000 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-04-01

27-40-04-01

27-28-11-02

27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ROHS	준수			
치수 및 중량	'			
깊이	0.08 mm	깊이 (인치)	0.0031 inch	
높이 높이	25 mm	<u></u> 높이 (인치)	0.9842 inch	
너비	38.1 mm	폭 (인치)	1.5 inch	
순중량	0.2 g			
온도				
작동 온도 범위	-4080 °C			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC	C 없음		
일반 데이터				
접착물	폴리아크릴 접착제			
ᆸᆨᆯ 인쇄 방향	슬디어크릴 섭식세 수평 및 수직			
단체 중8 인쇄 유형	구평 및 구식 검은색			
거미 단체 파용				
_{되미} JL 94 가연성 등급	V-0			
장도 3구 기년 8 8 월 작동 온도 범위, 최대	80 °C			
<u> </u>	-40 °C			
<u> </u>	-40 C 흰색			
르디 ㅗㅡ 할로겐	원섹 예			
<u>르고년</u> 기본 재질	에 비닐 필름			
기는 제글 인쇄 문자	이글 글룹 없는			
^{전돼 군자} 패키지 단위당 조합 개수	 공급 형태	라벨 릴		
패기지 인위형 오립 개구 UL 969에 따른 인증	 예	니크 크		
호환 가능 프린터	••	IM MIII TIMARK PI I IS		
로된 기능 트린디 콤비네이션당 마커 개수	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS 1 Label reel = Conductor and cable markers			
들미테이션당 마거 게ㅜ 작동 온도 범위		to and capie markers		
작당 선포 점기 롤당 수	1000	-4080 °C		
= ○				
할로겐	예	전선 굵기, 최대	75 mm²	
컨덕터 O.D., 최대	9.8 mm	컨덕터 O.D., 최소	4.9 mm	
컨덕터 O.D.	4.9 - 9.8 mm	결선된 와이어의 단면적	75 mm²	
분류				
ETIM 6 O	FC001F30	ETIM 7.0	F0004F30	
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC001530

27-40-04-01

27-28-11-02

27-28-11-02

27-28-11-02





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

르는 무슨 데이터		
유형	RIBBON MM 76/360 SW	버전
주문 번호	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
수량	1 ST	
유형	RIBBON MM 110/360 SW	버전
주문 번호	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
수량	1 ST	

카탈로그 상태 / 도면 4