


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





고도의 신축성: SFX SFX 마커는 전통적 케이블 연결 솔루션 선택 시에 선호하는 케이블 라벨링입니다. 케이블은 언제나 직선으로 배선되지는 않습니다. SFX 마커에 사용한 소재는 고신축성 폴리우레탄으로 이러한 문제점을 해결해 케이블의 곡선을 따라 간편하게 부착됩니다.

일반 주문 데이터

버전	SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 7 - 40 mm, 26 x 15 mm, 노란색
주문 번호	<u>2712100000</u>
유형	SFX 9/24 MM BP GE
GTIN (EAN)	4050118749830
수량	9000 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
	·		
깊이	0.6 mm	깊이 (인치)	0.0236 inch
높이	26 mm	 높이 (인치)	1.0236 inch
너비	15 mm	폭 (인치)	0.5906 inch
순중량	0.21 g		
온도			
작동 온도 범위	-4090 °C		
환경 제품 규정 준수			
Datic 조스 사네	ᄌᄉᇜᇬᄝᅎᆌ		
RoHS 준수 상태 REACH SVHC	준수, 예외 미존재 0.1 wt% 이상의 SVHC 없	10	
REACH SVHC	0.1 Wt% 이정의 SVHC B	·	
일반 데이터			
인쇄 유형	검은색	버전	무할로겐
너비	15 mm	 UL 94 가연성 등급	HB
작동 온도 범위, 최대	90 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C
컬러 코드	노란색		아니요
기본 재질	폴리우레탄	인쇄 문자	없는
라벨링 필드의 크기	23.5 x 9 mm	호환 가능 프린터	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
작동 온도 범위	-4090 °C	롤당 수	1000
컨덕터 및 케이블 마커			
할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	500 mm ²
전선 굵기, 최소	16 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	40 mm
컨덕터 O.D., 최소	7 mm	텍스트 필드 폭	9 mm
케이블 타이 통과	플랫 	텍스트 필드 높이	23.5 mm
컨덕터 O.D. 결선된 와이어의 단면적	7 - 40 mm 16 - 500 mm ²	적합 케이블 타이	플라스틱
	10 - 500 mm²		1
분류			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

잉크 리본

이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 RIBBON MM 76/360 SW 버전 주문 번호 2005080000 Ink ribbon GTIN (EAN) 4050118389951 수량 유형 RIBBON MM 110/360 SW 버전 주문 번호 2005070000 Ink ribbon 4050118390049 GTIN (EAN) 수량 1 ST

THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

	-11-1-1		
유형	THM MMP EXT.RH	버전	
주문 번호	<u>1302920000</u>		
GTIN (EAN)	4050118102307		
수량	1 ST		

작성 날짜 15.11.2025 05:48:40 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 4