

## SAIL-M12W-2-1.0UBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 제품 이미지



본질 안전 회로가 있는 Ex 애플리케이션에 사용하기 위한  
센서 케이블. 자세한 정보는 제품 다운로드에 포함된  
제조사 선언을 참조하십시오

## 일반 주문 데이터

버전	센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M12, 풀 수 : 2, 1 m, 핀, 90°, 차폐 : 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
주문 번호	<a href="#">3107960100</a>
유형	SAIL-M12W-2-1.0UBL
GTIN (EAN)	4099987802178
수량	1 items

## SAIL-M12W-2-1.0UBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

순중량	30 g
-----	------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## 케이블의 기술 사양

케이블 길이	1 m	외피 색상	파란색(RAL 5015)
오일 저항	IEC 60811:404 규격 적합	케이블 캐리어에 적합	예
코어 단면적	0.34 mm <sup>2</sup>	차폐	아니요
할로겐	아니요	절연	PP
텐션 강도	15 N	절연 전압	500 V AC / 750 V DC
가속	5 m/s <sup>2</sup>	구부림 반경, 최소, 이동	12 x 케이블 직경
구부림 반경, 최소, 고정	5 x 케이블 직경	구부림 주기	12 Mio
화염 내성	In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, IEC 60332-2-2 규격 적합	속도	3.33 m/s
외피 재질	PUR	케이블 인덕턴스	<1 μH/m
구성 가능 케이블 길이	아니요	무 LABS	예
가수분해 및 미생물 내성	예	UL AWM 방식 규격 외부 클래딩	20549 (80 °C / 300 V)
UL AWM 방식 규격 코어	10493 (80 °C / 300 V)	하이브리드 케이블	아니요
조사 교차결합	아니요	용접 스파크 저항	아니요
케이블 용량	<200 pF/m	드레인 와이어 통합	아니오
컬러 코딩	갈색, 파란색	비틀림 저항	360 °/m
온도 범위, 고정	-50..80 °C	용접 비드 내성	아니요
온도 범위, 이동	-25..80 °C	비틀림 길이	1 m
외피 재질의 흡습성	아니오	풀 수	2
외경	3.75 mm ± 0.15 mm		

## 일반 기술 데이터

코딩	A-코딩	결선 나사산	M12
접점 표면	금도금	LED	아니요
버전	핀, 90°	하우징 기본 재질	PUR
절연 저항	108 Ω	접점 재질	CuZn35PB2
공칭 전압	250 V	정격 전류	4 A
AF 사이즈	12 mm	보호 등급	IP65, IP66, IP67, IP68, IP69, 스크류된 경우
플러그 주기	≥ 100	오염 심각도	3
점퍼 연결	아니요	나사선 링 재질	주조 아연
하우징의 온도 범위	-25...+85 °C		

## 전기 속성

절연 저항	108 Ω	공칭 전압	250 V
-------	-------	-------	-------

## SAIL-M12W-2-1.0UBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 일반 표준

커넥터 표준 IEC 61076-2-101

## 플러그, 우

플러그 우측 자유 컨덕터 앤드

## 플러그, 좌

플러그 좌측 한쪽 끝, M12, A-코딩, 풀 수  
[In-Block]: 2, 수형 접점, 0°  
꺾임, 비차폐

## 분류

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		


**SAIL-M12W-2-1.0UBL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

치수 도면



폴 계획




## SAIL-M12W-2-1.0UBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 배선도



## 이상적 툴: Screwty® (토크 기능 탑재)



Light, securely screwed-in round plug-in  
connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.:  
1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

## SAIL-M12W-2-1.0UBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 절단 공구



최대 외경 8 mm, 12 mm, 14 mm 및 22 mm 컨덕터용  
절단 공구. 블레이드의 특수 기하학적 구조로 인해  
최소한의 물리적 힘으로 구리 및 알루미늄 컨덕터를 핀침  
없이 절단할 수 있습니다. 이 절단 공구(KT 8~KT 22)는  
VDE 및 GS 시험을 통과한 EN/IEC 60900 규격의 보호  
절연(최대 1,000V)도 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	KT 8	버전
주문 번호	<a href="#">9002650000</a>	절단 공구, 한손으로 사용할 수 있는 절단 공구
GTIN (EAN)	4008190020163	
수량	1 ST	

## 공구



PVC 케이블용 탈피기

## 일반 주문 데이터

유형	AM 12	버전
주문 번호	<a href="#">9030060000</a>	공구, 탈피기
GTIN (EAN)	4008190337827	
수량	1 ST	

## Screwty® 케이블 그랜드 툴(토크 기능 탑재)



어느 응용 분야에도 이상적인 공구  
Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을  
조이기 위한 이상적인 다목적 공구입니다. 접근이 어려운  
라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수  
있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로  
커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다. Screwty®는 다른  
제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90%  
이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의  
1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로,  
이 제품은 모든 크기에 사용 가능합니다: M12 및 M8  
라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및  
소켓은 물론 모든 M23 플러그 및 소켓.

## SAIL-M12W-2-1.0UBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 일반 주문 데이터

유형	SCREWTY-M12-DM	버전
주문 번호	<a href="#">1900001000</a>	Cable gland tool for moulded M12 lines
GTIN (EAN)	4032248436408	
수량	1 ST	
유형	SCREWTY SW12	버전
주문 번호	<a href="#">2598970000</a>	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118781151	
수량	1 ST	
유형	SAI-SCREWTY BOX	버전
주문 번호	<a href="#">1939180000</a>	Bolting tool
GTIN (EAN)	4032248615506	
수량	1 ST	

## 공구



- 탈피 툴(자동 자가조절 기능 탑재)
- 연질 및 경질 컨덕터용
- 기계 및 플랜트 엔지니어, 철도 및 철도교통, 풍력, 로봇 기술, 폭발 방지, 물론 해양, 해상 및 조선 분야에도 이상적
- 엔드 스톰 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 후 클램핑 조(clamping jaw) 자동 열림
- 개별 컨덕터의 팬아웃 현상 없음
- 다양한 피복 두께에 따라 압력 조절 가능
- 특별한 조정 없는 2개 프로세스 단계의 2중 절연 케이블
- 절단 시 전선이 빠지지 않도록 보호
- 오랜 서비스 수명
- 최적의 인체공학적 설계

## 일반 주문 데이터

유형	STRIPPER 6-16 RED-LINE	버전
주문 번호	<a href="#">9203110000</a>	Stripping and cutting tool
GTIN (EAN)	4032248541423	
수량	1 ST	


## SAIL-M12W-2-1.0UBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 블랭크



TM-I는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. 긴 문자열을 사용한 개별 라벨링에 다양한 길이의 태그를 사용할 수 있습니다. 프로젝트 마커 필드 덕분에 분리 및 설치가 간편합니다. 슬리브 사전 장착 및 태그 개장으로 용도가 넓습니다.

TM-I의 특별한 모양 덕분에 조립이 쉽고 견고한 배치가 가능합니다. 시판되는 다양한 슬리브와 호환됩니다.

MultiCard 형식 덕분에 SMark 레이저 프린터, PrintJet CONNECT, 플로터 또는 STI 펜으로 태그를 쉽게 편리하게 인쇄할 수 있습니다.

- 프로젝트 마커 필드 덕분에 분리 및 설치가 간편합니다.
- 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증
- 슬리브 사전 장착 및 태그 개장으로 용도가 넓습니다.
- CLI T 슬리브와 연계하여 P-잉크 또는 STI 펜으로 라벨링하기에 적합하지 않음

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

## 일반 주문 데이터

유형	TM-I 18 MC NE WS	버전
주문 번호	<a href="#">1718431044</a>	TM-I, 인서트 마커, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190349011	
수량	320 ST	
유형	TM-I 18 MC NE GE	버전
주문 번호	<a href="#">1718431687</a>	TM-I, 인서트 마커, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190349028	
수량	320 ST	