

## PVI DC 1I 1O 1MPP SPD1 MC4 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



컴팩트한 PV 접속함인 PV 인라인 SPD 유형 I+II는 루프탑 PV 설치에 사용됩니다.

낙뢰를 포함한 과전압으로부터 PV 시스템을 보호합니다.

과전압이 발생하면 접지 연결을 만듭니다.

공간 절약형 서지 보호 장치(SPD)는 특히 좁은 공간에 적합합니다.

케이블 채널에 통합하거나 PV 모듈 뒤에 장착할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, PV 인라인, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 1개 / 출력 1개, 서지 보호 I / II, MC4
주문 번호	<a href="#">3108220000</a>
유형	PVI DC 1I 1O 1MPP SPD1 MC4 10
GTIN (EAN)	4099987179775
수량	1 items

## PVI DC 1I 1O 1MPP SPD1 MC4 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

깊이	52 mm	깊이 (인치)	2.0472 inch
높이	280 mm	높이 (인치)	11.0236 inch
너비	60 mm	폭 (인치)	2.3622 inch
순중량	658 g		

## 온도

주변 온도	-40 °C...85 °C	습도	5 ~ 95 % 상대 습도
-------	----------------	----	----------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 인도 시 포함

포함된 액세서리	항목	마운팅 풋
	수량	2

## 보증

시간 간격	5년
-------	----

## 박스

커버	커버 포함	절연재	ABS
장착 유형	벽면 장착	충격 저항	IK06
인클로저 장착	마운팅 풋 경유	보호 등급	II
결선 유형 스트링	MC4 연결 플러그		

## 서지 보호 DC 측

표준 규격	IEC 61643-31, EN 50539-11	낙뢰 테스트 전류 Iimp (10/350 µs)	5 kA
방전 전류, 최대 (8/20 µs)	40 kA	보호 레벨 Up (+/-, -/PE, +/PE)	≤ 4.4 kV
단락 전류 ISCPV	6000 A	총 방전 전류 I총계 (8/20µs)	40 kA
방전 전류 In (8/20 µs)	20 kA	요구 조건 클래스	Type I/II
총 방전 전류 I총계 (10/350µs)	5 kA	PV 시스템 전압, 최대 Ucpv	1100 V
서지 보호 DC 측	1,000 V 타입 I + II		

## 일반 데이터

표준 규격	IEC 61643-31, EN 50539-11	보호 등급	IP65
설치 위치	실내용		

## PVI DC 1I 1O 1MPP SPD1 MC4 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 입력

최대 전력점 수 (MPP)	1	결선 유형	선조립 케이블
기능성 접지 커넥터	와이어 결선	연선, 최대 H05(07) V-K 16 mm <sup>2</sup>	
DC 입력 + &	와이어 결선	w. 와이어 앤드 페를, 16 mm <sup>2</sup> DIN 46228 pt 1, 최대	
퓨즈 유형	퓨즈 카트리지 또는 헐더 없음	결선 유형	Stäubli MC4 커넥트
최대 DC 입력 수	최대 전력점 당 1개 입력	호환 케이블 단면	TÜV 2 Pfg 1169/08.07
MPP당 문자열 입력 수	1	와이어 단면, 최소	4 mm <sup>2</sup>
입력 수	1	와이어 단면, 최대	6 mm <sup>2</sup>

## 전기적 특성

정격 DC 전압	1100 V	정격 전류	48.75 A
정격 단기 전류 저항			
전력점당 최대 전류	39 A		
연결당 정격 DC 전류	스트링 당 전류, 최대		39.00 A

## 출력

최대 DC 출력 수	최대 전력점 당 1개 출력	결선 유형	Stäubli MC4 커넥트
DC 출력 + &	와이어 결선	와이어 단면, 최소	4 mm <sup>2</sup>

## 분류

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

## 입찰 사양 시트

긴 사양	Combiner box for inverters with 1 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to DIN CLC/TS 51643-32. MPP1: 1 input, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg 1169/08.07 / EN 50618:2063 1 output, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg 1169/08.07 / EN 50618:2063 Max. string voltage Uoc: 1100 VDC 1 class/type I + II combined arrester Connection of the signal contact via M16 cable glands (Clamping)
------	---

**PVI DC 1I 1O 1MPP SPD1 MC4 10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**기술 데이터**

range 5-10 mm $\varnothing$ ) max.  
conductor cross-section:  
1.5 mm $^2$   
Connection of the  
functional earth via M16  
cable glands (Clamping  
range 5-10 mm $\varnothing$ )  
Conductor cross-section:  $\geq$   
16 mm $^2$   
Protection class: IP65  
All built into a glass fibre  
reinforced polyester  
housing. Dimensions  
HxDxW: 280x60x52 mm  
Approval according to low  
voltage switchgear and  
controlgear IEC 61439-1  
and EN 61439-2



[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**PVI DC 1I 1O 1MPP SPD1 MC4 10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면



**PVI DC 1I 1O 1MPP SPD1 MC4 10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면



## PVI DC 1I 1O 1MPP SPD1 MC4 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 전위평형 단자블록




전위 균등화 단자대를 사용하여 확장 시스템에서도 안정적으로 통합된 전위 균등화를 달성할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	EBB 25-50/16	버전
주문 번호	<a href="#">1547490000</a>	전위 분배기 단자대, 스크류 결선, 황동색, 50 mm <sup>2</sup> , 0 A, 결선 수: 3,
GTIN (EAN)	4050118387438	레벨 수: 1
수량	10 ST	

## PV 마킹 세트



## 일반 주문 데이터

유형	PV MARKER 1-3 MPP	버전
주문 번호	<a href="#">8000149520</a>	태양광 발전, 디바이스 마커, 액세서리, 컨덕터 및 케이블 마커, 케이블
GTIN (EAN)	4099987229197	타이, 마킹 세트, 경고 라벨, 케이블 마커, 자체 접착
수량	1 ST	

## 알루미늄 단자대 블록



Klippon® Connect 전원 공급 단자대 WPD를 사용하면 좁은 설치 공간에서 알루미늄과 구리 컨덕터를 쉽고 안전하게 설치할 수 있습니다. 전원 공급 장치 또는 모니터링 연결을 옵션으로 사용할 수도 있습니다. 고객은 컨덕터 재질에 관계없이 전원 공급 단자대 WPD를 사용할 수 있습니다. 직접 또는 DIN 레일 TS35에 장착할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	WPD 230 2X50/2X50 GN	버전
주문 번호	<a href="#">2502600000</a>	전위 분배기 단자대, 스크류 결선, 녹색, 50 mm <sup>2</sup> , 150 A, 1000 V, 결선
GTIN (EAN)	4050118516425	수: 4, 레벨 수: 1
수량	5 ST	

## PVI DC 1I 1O 1MPP SPD1 MC4 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 교체 부품



## 일반 주문 데이터

유형	PVI DC CHANNEL GUIDE	버전
주문 번호	<a href="#">3110270000</a>	태양광 발전, 장착 풋
GTIN (EAN)	4099987189507	
수량	1 ST	
유형	PVI DC WALL BRACKET	버전
주문 번호	<a href="#">3110320000</a>	태양광 발전, 장착 풋
GTIN (EAN)	4099987189514	
수량	1 ST	