



나사 시스템이 있는 원형 커넥터는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 그렇기 때문에 이 제품군은 광범위한 용도 및 산업에서 사용할 수 있습니다. 커넥터와 소켓 모두로 이용 가능합니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	3136920000
유형	RC F P4 M20
GTIN (EAN)	4099987356237

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

직경

20 mm

순중량

12 g

온도

보관 온도

주변 온도

-25 °C...125 °C

작동 온도

-40 °C...60 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수

4

코딩

없음

접점 표면

황동

LED

아니요

결선 유형

스크류 결선

하우징 기본 재질

PA 66

케이블 직경, 최대

13 mm

케이블 직경, 최소

7 mm

접점 재질

황동

전선 굵기, 최대

4 mm²

전선 굵기, 최소

0.5 mm²

공칭 전압

500 V

정격 전류

17.5 A

보호 등급

IP68

접점 유형

암형(Female)

실드 결선

No

나사선 링 재질

플라스틱

결선 단면, 최대

4 mm²

결선 단면, 최소

0.5 mm²

일반 데이터

극 수

4

결선 나사산

M20

역극성 보호

예

결선 유형

스크류 결선

하우징 기본 재질

PA 66

분류

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 9.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16

ECLASS 15.0

27-44-01-16