



기본 카운터, 게이트웨이, 제어 박스, 과전압 보호 장치는 미리 조립된 케이블 세트와 점대점 (point-to-point) 으로 연결되거나 Y 어셈블리와 연결됩니다. 바이드물러는 FNN 및 DIN-VDE 0603 표준을 준수하는 올바른 결선 솔루션을 제공합니다. 6kV 과전압 보호 기능을 갖춘 사전 조립된 전원 케이블이 포트폴리오를 완성합니다.

일반 주문 데이터

버전	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP20(설치 상태), 24 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.15 m
주문 번호	3202760015
유형	CH-J655-DXD-00.15
GTIN (EAN)	4099987992718
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

길이	150 mm	길이 (인치)	5.9055 inch
직경	1.65 mm	순중량	14 g

일반 기술 데이터

극 수	2	핀 배열	1:1, 숫자 부여 코어 numbered cores
응용 분야	실내	정격 임펄스 내전압	6 kV
공칭 전압	24 V	정격 전류	9 A
표준 규격	DIN VDE 0603-100	보호 등급	IP20(설치 상태)
서지 전압 범주	III	오염 심각도	3

케이블 기술 규격

케이블 길이	0.15 m	라인 유형	Li9YH 1 x 0,75
외피 색상	파란색	오일 저항	No
코어 단면적	0.75 mm ²	와이어 개수	2
차폐	아니요	할로겐	무할로겐
절연	PP	온도 범위, 이동, 최대	90 °C
온도 범위, 이동, 최소	-25 °C	온도 범위, 고정, 최대	90 °C
온도 범위, 고정, 최소	-25 °C	케이블 재질	폴리올레핀
구부림 반경, 최소, 이동	15 x 케이블 직경	구부림 반경, 최소, 고정	8 x 케이블 직경
케이블 길이, 스트링 2	0.15 m	케이블 길이, 스트링 1	0.15 m

분류

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

도면

