

EPAK-PCI-VO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



EPAK 시리즈의 아날로그 컨버터는 컴팩트한 디자인이 특징입니다.

이 아날로그 컨버터 시리즈는 다양한 기능을 제공하므로 국제 인증을 요구하지 않는 애플리케이션에 적합합니다.

속성:

- 아날로그 신호의 안전한 절연, 변환 및 모니터링
- DIP 스위치를 사용해 장치에서 직접 입력/출력 매개변수를 구성
- 국제 인증이 필요 없음
- 높은 간섭 저항

일반 주문 데이터

주문 번호	7760054177
유형	EPAK-PCI-VO
GTIN (EAN)	6944169701481
수량	1 items

EPAK-PCI-VO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

깊이	89 mm	깊이 (인치)	3.5039 inch
높이	100 mm	높이 (인치)	3.937 inch
너비	17.5 mm	폭 (인치)	0.689 inch
길이	100 mm	길이 (인치)	3.937 inch
순중량	80 g		

온도

보관 온도

-40 °C...85 °C

작동 온도

-20 °C...60 °C

장애 확률

SIL(IEC 61508 준수)

없음

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a722fc5-2d22-41b4-9544-5b95e45a4b77

입력

센서 공급	≥ 18 V @ 20 mA	입력 전류	4...20 mA
입력 저항, 전류	≤ 100 Ω		

출력

출력 수	1	부하 임피던스 전압	≥ 10 kΩ
출력 전압, 주	0...10 V		

출력(디지털)

정격 스위칭 전류	0.1 A	디지털 출력 수	0
최대 스위칭 전압, AC	0 V	최대 스위칭 전압, DC	0 V

출력(아날로그)

아날로그 출력 수량	1
------------	---

일반 데이터

정확도	FSR의 0.15 %	보호 등급	IP20
공급 전압	20...30 V DC	스텝 반응 시간	≤ 100 ms
전력 소비	<60mA @ 24VDC	온도 계수	≤ 150 ppm/K
공정 소비 전력	1.7 VA	구성	없음

기술 데이터

절연 조정

임펄스 내전압	3 kV (1.2/50μs)
서지 전압 범주	III
갈바닉 절연	입력/출력/공급 간
정격 전압	300 V ACrms

EMC 표준	EN 61326
오염 심각도	2
절연 전압	2 kVeff

결선 데이터

결선 유형	스크류 결선
조임 토크, 최대	0.6 Nm
클램프 범위, 최소	0.5 mm ²
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 30

조임 토크, 최소	0.4 Nm
클램프 범위, 정격 결선	2 mm ²
클램프 범위, 최대	2 mm ²
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 14

분류

ETIM 8.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653
ECLASS 15.0	27-21-01-20



ETIM 9.0	EC002653
ECLASS 14.0	27-21-01-20

EPAK-PCI-VO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

도면



액세서리

블랭크



Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서브어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.

단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.

- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
 - 빠른 설치를 위한 스트립 구성
 - 커넥터 마커, 모든 바이드뮬러 케이블 커넥터에 적합
 - 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	DEK 5/7.5 MC NE WS
주문 번호	1720620000
GTIN (EAN)	4008190362300
수량	320 ST

버전

Dekafix, 단자대 마커, 5 x 7.5 mm, 피치(mm)(P): 7.50 Weidmueller,

흰색