



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지





그림과 유사

D-SERIES DRR 내의 개별 릴레이

- 2 CO 접점
- 선택 사항 AC 또는 DC 코일
- 일체형 상태 LED 포함

일반 주문 데이터

	D-SERIES DRR, 릴레이, 접점 개수: 2, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 115 V AC, 연속 전류: 10 A, 플러그인 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
주문 번호	<u>2765320000</u>
유형	DRR273615L
GTIN (EAN)	4064675076872
수량	10 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

Aal			
승인			
승인			
0.1	c Wus		
ROHS	 		
UL File Number Search	UL 웹사이트		
인증 번호(cURus)	E312083		
치수 및 중량			
			<u>'</u>
깊이	66 mm	깊이 (인치)	2.5984 inch
높이	34.5 mm	높이 (인치)	1.3583 inch
<u>너비</u> 순중량	34.5 mm 82.4 g	폭 (인치)	1.3583 inch
온도			
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-25 °C55 °C
작동 온도		습도	585 % 상대 습도, 비응축
환경 제품 규정 준수			
D LIO TA MEII	조스 에이 민준민		
RoHS 준수 상태 REACH SVHC	준수, 예외 미존재 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
	0.1 Wt% 이성의 SVHC 값급	•	
정격 데이터 UL			
인증 번호(cURus)	E312083		
제어 측			
정격 제어 전압	115 V AC	정격 전류 AC	29.8 mA (50 Hz), 25.4 mA (60 Hz)
 전원 정격	2.7 VA	- 코일 저항	1250 Ω ± 10 %
상태 표시기	빨간색 LED		
부하 측			
정격 스위칭 전압	250 V AC	연속 전류	10 A
정격 부하 시 최대 스위칭 주파수	0.1 Hz	최대 스위칭 전압, AC	250 V
유입 전류	50 A / 50 ms	AC 스위칭 용량(저항), 최대	2500 VA
DC 스위칭 용량(저항), 최대	240 W @ 24 V	켜기 지연	<30 ms
끄기 지연 리레지 사내 A A B	<20 ms	접점 유형	2 CO contact (AgSnO)
기계적 서비스 수명	10 x 106 스위칭 사이클	최소 스위칭 전력	10 mA @ 12 V
일반 데이터			
테스트 버튼 사용 가능	No		
기계적 스위치 위치 표시	예		
컬러 코드	 투명		
UL94 가연성 등급 구성요소	구성요소	릴레이 상태 표	시기
, 5	UL94 가연성 등급	HB	
	구성요소	릴레이 베이스	플레이트
	UL94 가연성 등급	V-0	
	구성요소	릴레이 커버	
	<u> </u>	=-11-171-1	

작성 날짜 28.11.2025 12:42:48 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2

V-2

UL94 가연성 등급





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

TIOL TI			
절연 조정			
정격 전압	250 V	오염 심각도	3
서지 전압 범주	III	절연재 그룹	Illa
제어 측면 - 부하 측면에 대한 기중 거리 당 연면 거리	및≥ 4 mm	제어 측면 - 부하 측면에 대한 절연 강도	2.5 KVeff / 1 분
인근 접점의 절연 강도	2.5 KVeff / 1 분	개방 접점의 절연 강도	1.2 kVeff / 1 분
임펄스 내전압	4 kV(1.2/50 μs)	보호 등급	IP20
인증/표준의 추가 세부 사항			
인증 번호(cURus)	E312083		
결선 데이터			,
와이어 결선 방식	플러그인 결선		
 분류			
ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 9.0	27-37-16-01
ECLASS 9.1	27-37-16-01	ECLASS 10.0	27-37-16-01
ECLASS 11.0	27-37-16-01	ECLASS 12.0	27-37-16-01
ECLASS 13.0	27-37-16-01	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

도면

배선도




Graph




DC 부하 한계 커브 저항성 부하

Graph




Graph



AC 작동 전압 범위

Dimensional drawing








Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

Miscellaneous



유형 코드

데이터 시.

DRR273615L



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

소켓



D-SERIES DRR 릴레이용 릴레이 소켓

- 2 또는 3 CO 접점
- 스크류 결선

일반 주문 데이터

SRD ECO 2CO 유형 주문 번호

1132810000

4032248952663

수량 10 ST 버전

D-SERIES DRR, 릴레이 소켓, 접점 개수: 2, CO 접점, 연속 전류: 12 A,

스크류 결선

보호 모듈

GTIN (EAN)



D-SERIES 릴레이 소켓용 플러그형 보호 모듈, 보호 기능 선택 사항.

• 환류 다이오드 또는 RC 필터 포함

일반 주문 데이터

유형 RIM 5 6/230VAC

주문 번호 1174670000

GTIN (EAN) 4032248971312

수량 10 ST

D-SERIES, RC 필터, 정격 제어 전압: 6...230 V AC, 플러그인 결선

고정 클립



D-SERIES DRR 릴레이용 고정 클립

• 금속 고정 클립

일반 주문 데이터

유형 DRR CLIP M 주문 번호 1134160000

버전

D-SERIES DRR, 고정 클립 4032248953479

수량 10 ST

GTIN (EAN)

작성 날짜 28.11.2025 12:42:48 MEZ




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다. 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

25 15	-11-1-1	
유형	ESG 6/15 K MC NE WS	버전
주문 번호	<u>1880100000</u>	ESG, 디바이스 마커 x 15 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착
GTIN (EAN)	4032248478781	
수량	200 ST	
유형	ESG 6/15 K MC NE GE	버전
주문 번호	<u>1880130000</u>	ESG, 디바이스 마커 x 15 mm, PA 66, 컬러 코드: 노란색, 자체 접착
GTIN (EAN)	4032248478910	
수량	200 ST	
유형	ESG 6/17 K MC NE GE	버전
주문 번호	<u>1880110000</u>	ESG, 디바이스 마커 x 17 mm, PA 66, 컬러 코드: 노란색, 자체 접착
GTIN (EAN)	4032248478798	
수량	200 ST	
유형	ESG 6/17 K MC NE WS	버전
주문 번호	<u>1880120000</u>	ESG, 디바이스 마커 x 17 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착
GTIN (EAN)	4032248478804	
수량	200 ST	
유형	ESG 9/11 K MC NE WS	버전
주문 번호	<u>1857440000</u>	ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착
GTIN (EAN)	4032248402731	
수량	200 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

빈, 접착식 받침



SM은 제어 및 시그널 발생 장치를 라벨링하기 위한 MultiCard 마커입니다. 태그는 캐리어에 클립핑되거나 태그에 이미 부착되어 있는 접착 필름을 통해 고정됩니다. PrintJet CONNECT 또는 Plotter 마킹 시스템을 사용해 맞춤형 태그를 만들 수 있습니다.

- 사용자가 필요에 맞게 신속하게 태그를 만들 수 있습니다
- 고가의 표준 태그를 비축할 필요가 없습니다
- 각인 대신 PrintJet을 사용하는 경우 내구성이 뛰어난 인쇄 품질이 가능합니다
- 극한 조건에 사용하는 경우 ETO SM 보호 필름을 권장합니다
- 홀더는 Siemens, ABB, Moeller 및 Télémécanique의 22mm 또는 30mm 직경 푸시 버튼에 사용할 수 있습니다

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	SM 18/9.5 K MC NE WS	버전
주문 번호	1248580000	SwitchMark, 디바이스 마커, 9.5 x 18 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4050118038965	
수량	200 ST	
유형	SM 18/9.5 K MC NE GR	버전
주문 번호	<u>1248610000</u>	SwitchMark, 디바이스 마커, 9.5 x 18 mm, 회색
GTIN (EAN)	4050118038675	
수량	200 ST	
유형	SM 18/9.5 K MC NE GE	버전
주문 번호	1248590000	SwitchMark, 디바이스 마커, 9.5 x 18 mm, Siemens 3 SB, 노란색
GTIN (EAN)	4050118038958	
수량	200 ST	

ESG 6/15



긴 서비스 수명 보장: ESG

다중 컬러 및 형식의 라벨은 강력한 접착층이 있어 최고의 표면 접착력을 보장 이중 래미네이트 폴리에스테르 사용으로 기본 소재가 매우 얇지만 내인열성이 뛰어남 MultiMark 사용 이점

- "다양한 요구 사항에 맞는 다양한 소재"
- 여러 제조업체 장비에 사용 가능
- 친숙한 디자인의 디바이스 마커

일반 주문 데이터

유형	ESG 6/15 MM WS	버전
주문 번호	<u>2619940000</u>	ESG, 디바이스 마커, 6 x 15 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4050118626148	
수량	3000 ST	

작성 날짜 28.11.2025 12:42:48 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

ESG 6/17



긴 서비스 수명 보장: ESG 다중 컬러 및 형식의 라벨은 강력한 접착층이 있어 최고의 표면 접착력을 보장 이중 래미네이트 폴리에스테르 사용으로 기본 소재가 매우 얇지만 내인열성이 뛰어남 MultiMark 사용 이점

- "다양한 요구 사항에 맞는 다양한 소재"
- 여러 제조업체 장비에 사용 가능
- 친숙한 디자인의 디바이스 마커

일반 주문 데이터

	-11-1-1		
유형	ESG 6/17 MM WS	버전	
주문 번호	2005100000	ESG, 디바이스 마커, 6 x 17 mm, 흰색	
GTIN (EAN)	4050118390728		
수량	3000 ST		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

소켓



D-SERIES DRR 릴레이용 릴레이 소켓

- 2 또는 3 CO 접점
- 스크류 결선

일반 주문 데이터

SRD ECO 2CO 유형 버전 주문 번호

1132810000 D-SERIES DRR, 릴레이 소켓, 접점 개수: 2, CO 접점, 연속 전류: 12 A,

GTIN (EAN) 4032248952663 스크류 결선

수량 10 ST