



### 그림과 유사

선조립 PAC 케이블은 PLC와 PLC 인터페이스 간에 전기 및 논리 결선을 제공합니다. 이 케이블은 다음 요소로 구성됩니다.

- 제조업체의 PLC 커넥터
  - 단면적 0.14 mm<sup>2</sup> 또는 0.25 mm<sup>2</sup>의 다극 LiYY 또는 LY YCY(차폐) 케이블
  - 인터페이스 결선용 플랫 케이블 커넥터, SUB-D 또는 RSV
- 케이블은 본래 설계 기능을 보장할 수 있도록 연속성 및 절연에 대해 자동적으로 테스트를 받았습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| 버전         | 사전조립 케이블, PAC, 케이블 LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 주문 번호      | <a href="#">7789284020</a>                    |
| 유형         | PAC-S400-SD37-V0-2M                           |
| GTIN (EAN) | 8430243967907                                 |
| 수량         | 1 items                                       |

### 기술 데이터

#### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

#### 치수 및 중량

|     |       |
|-----|-------|
| 순중량 | 600 g |
|-----|-------|

#### 온도

|       |             |       |          |
|-------|-------------|-------|----------|
| 보관 온도 | -10...60 °C | 작동 온도 | -10...50 |
|-------|-------------|-------|----------|

#### 환경 제품 규정 준수

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수                                   |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

#### 일반 데이터

|           |                      |           |                                            |
|-----------|----------------------|-----------|--------------------------------------------|
| 케이블 길이    | 2 m                  | 적합        | 아날로그 신호                                    |
| 기본 재질     | PVC                  | 케이블       | 케이블 LiYCY                                  |
| 인터페이스 커넥터 | SUB-D FEMALE 37P     | 폴 수, 최소   | 37-폴                                       |
| 외경        | 12.2 ± 1 mm          | 커넥터 PLC 측 | SIEMENS S7400<br>6ES7492-1CL00-0AA0<br>48P |
| 와이어 단면적   | 0.25 mm <sup>2</sup> |           |                                            |

#### 전기 데이터

|                  |           |            |                   |
|------------------|-----------|------------|-------------------|
| 총 전류, 최대         | 3 A       | 고전압 테스트    | 1 KV/1s           |
| 경로별 허용 전류 세기, 최대 | 1 A       | 정격 전압      | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| 저항               | ≤ 80 mΩ/m | 용량 와이어/와이어 | 300 pF/m          |
| 용량 와이어/차폐        | 300 pF/m  |            |                   |

#### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |