

## PAC-ELCO20-F20-F-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com



### 그림과 유사

선조립 PAC-ELCO 케이블은 ü바이드물러의 RS-ELCO 인터페이스를 컨트롤러 장치에 결선하기 위해 특별히 설계되었습니다.

주요 기능은 다음과 같습니다.

- 한쪽 끝은 RS-ELCO 인터페이스에 결선되고 다른쪽 끝에는 ELCO 암형 헤더 또는 페럴을 장착할 수 있습니다.
- 단면적 0.25 mm<sup>2</sup>의 차폐 케이블
- 측면 입력 및 코딩이 적용된 메탈 플러그 하우징
- 다양한 버전과 길이로 사용 가능

### 일반 주문 데이터

버전	사전조립 케이블, PAC, 선조립 케이블, 케이블 LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup>
주문 번호	<a href="#">7789761030</a>
유형	PAC-ELCO20-F20-F-3M
GTIN (EAN)	409998663355 1
수량	1 items

**PAC-ELCO20-F20-F-3M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 617 g

온도

보관 온도 -10...60 °C 작동 온도 -10...50

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

케이블 길이	3 m	적합	디지털 신호
기본 재질	PVC	케이블	케이블 LiYCY
인터페이스 커넥터	Conector ELCO Female	폴 수, 최소	20-폴
외경	10.15 ± 1 mm	커넥터 PLC 측	H0.25/10 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> )
와이어 단면적	0.25 mm <sup>2</sup>		

전기 데이터

총 전류, 최대	3 A	고전압 테스트	1 KV/1s
경로별 허용 전류 세기, 최대	1 A	정격 전압	250 V
저항	≤ 80 mΩ/m	작동 전압	250 V
용량 와이어/와이어	300 pF/m	용량 와이어/차폐	300 pF/m

분류

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		