

IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)

- 최신식 안테나
- 업계에서 검증됨
- 견고한 설계(최대 IP67 보호)
- 옥외용 및 실내용
- 최신 기술 지원
- Wi-Fi 6 및 Wi-Fi 6E까지 지원(2.4GHz, 5GHz, 6GHz)
- 5G(NR)까지 지원(700MHz - 3.8GHz)
- 기타 기술(예: Bluetooth, GNSS 등) 지원
- 다양한 길이의 적합한 동축 케이블
- 적합한 플 및 벽면 마운트

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 안테나 케이블, 결선 1.: RP-SMA(수형), 결선 2.: RP-SMA 암형, 길이: 5 m |
| 주문 번호 | 2787970000 |
| 유형 | IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-5M |
| GTIN (EAN) | 4064675066231 |
| 수량 | 1 items |

IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|-------|---------|---------------|
| 길이 | 5 m | 길이 (인치) | 196.8504 inch |
| 순중량 | 187 g | | |

온도

| | | |
|-------|-------|----------------|
| 보관 온도 | 작동 온도 | -40 °C...85 °C |
|-------|-------|----------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

기술 데이터

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 결선 유형 | 결선 1: RP-SMA(수형), 결선 2: RP-SMA 암형 |
|-------|--------------------------------------|

케이블의 기계적 특성 및 재질 특성

| | | | |
|---------------|-------|-------|-----|
| 외피 색상 | 검정 | UV-차단 | 예 |
| 외피 직경 | 5 mm | 재질 외피 | PVC |
| 최소 구부림 반경, 반복 | 25 mm | | |

케이블의 전기적 특성

| | | | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|
| 2.4 GHz에서 감쇠 | 0.62 dB/m | 800 MHz에서 감쇠 | 0.34 dB/m |
| 5 GHz에서 감쇠 | 0.94 dB/m | 2000 MHz에서 감쇠 | 0.56 dB/m |

환경 조건

| | | | |
|-----------|-------|-----------|--------|
| 작동 온도, 최대 | 85 °C | 작동 온도, 최소 | -40 °C |
|-----------|-------|-----------|--------|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001682 | ETIM 9.0 | EC001682 |
| ETIM 10.0 | EC001682 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-10 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-10 | | |