


**ATTB 6 DL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



T&D 응용 분야에서 변압 변류기는 주로 보호 및 측정 기능을 위해 사용됩니다. 당사의 Klippon® Connect TTB 시리즈 계기용 변압기 단자대는 이러한 두 가지 주요 사용 분야의 연결 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 변압 변류기는 복잡한 회로에서도 새로운 단자대 블록 시리즈와 함께 특히 쉽고 안전하게 결선 작업을 실시할 수 있습니다. 작동 중, 작동 오류를 방지하는 것은 공장 가용성을 증가시키고 전체 제어 캐비닛의 수명 주기를 연장합니다. 따라서 최종 사용자의 요구 사항이 최고 수준까지 충족됩니다.

**일반 주문 데이터**

버전	테스트 회로개폐 단자대, PUSH IN, 6 mm <sup>2</sup> , 50 V, 30 A, 진한 베이지색
주문 번호	<a href="#">2792420000</a>
유형	ATTB 6 DL
GTIN (EAN)	4064675074199
수량	50 items

ATTB 6 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



UL File Number Search [UL 웹사이트](#)  
인증 번호(cURus) E60693

치수 및 중량

깊이	68 mm	깊이 (인치)	2.6772 inch
높이	100 mm	높이 (인치)	3.937 inch
너비	8.1 mm	폭 (인치)	0.3189 inch
순중량	35.65 g		

온도

연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C
--------------	--------	--------------	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

CSA 등급 데이터

와이어 단면적 최대(CSA)	8 AWG	전압 크기 C(CSA)	600 V
전류 크기 C(CSA)	29 A	인증 번호(CSA)	200039-80099474
전압 크기 B(CSA)	600 V	전류 크기 B(CSA)	29 A
전압 크기 D(CSA)	600 V	전류 크기 D(CSA)	5 A
와이어 단면적 최소(CSA)	22 AWG		

UL 등급 데이터

컨덕터 크기 팩토리 결선 최대(cURus)	8 AWG	인증 번호(cURus)	E60693
컨덕터 크기 필드 결선 최소(cURus)	22 AWG	컨덕터 크기 팩토리 결선 최소(cURus)	22 AWG
컨덕터 크기 필드 결선 최대(cURus)	8 AWG		

등급 데이터

정격 단면적	6 mm <sup>2</sup>	정격 전압	50 V
정격 DC 전압	500 V	정격 전류	30 A
최대 와이어에서 전류	30 A	IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률	0.78 mΩ
서지 전압 범주	III	오염 심각도	3

시스템 사양

엔드 커버 플레이트 필요	예	레벨 수	1
레벨당 클램프 지점 개수	2	N-기능	아니요
PE 기능	아니요	PEN 기능	아니요

일반

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 8	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 22
-----------------	-------	-----------------	--------

ATTB 6 DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	진한 베이지색
작동 요소의 색상	주황색	UL 94 가연성 등급	V-0

추가 기술 데이터

장착 유형	스냅온
-------	-----

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 8	결선 방향	상단
탈피 길이	12 mm	결선 유형	PUSH IN
결선 수	2	클램프 범위, 최대	10 mm <sup>2</sup>
클램프 범위, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 22
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대	6 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	10 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	10 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
결선 단면적, 꼬임, 최대	6 mm <sup>2</sup>	결선 단면적, 꼬임, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대	6 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>

클램프용 전선(추가 결선)

결선 유형, 추가 결선	PUSH IN
--------------	---------

분류

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

도면



## ATTB 6 DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## 액세서리

www.weidmueller.com

### 부속품



Klippon® Connect TTB 제품군은 사소한 것 하나까지 모두 완벽한 연결을 지원하기 위해 다양한 액세서리를 제공합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하는 동시에 장착이 용이합니다. 모든 기능 및 안전 관련 구성 요소는 단자대 블록에 연결됩니다. 이는 설치 및 유지 보수 작업 중에 변압 변류기 회로의 안정성을 높입니다.

### 일반 주문 데이터

유형	TS TTB 6 BK	버전
주문 번호	<a href="#">2710520000</a>	소켓 (단자대), 플러그인 깊이: 11.5 mm, 깊이: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881080	
수량	48 ST	
유형	TS TTB 6 BL	버전
주문 번호	<a href="#">2710480000</a>	소켓 (단자대), 플러그인 깊이: 11.5 mm, 깊이: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880656	
수량	48 ST	
유형	TS TTB 6 BR	버전
주문 번호	<a href="#">2715540000</a>	소켓 (단자대), 플러그인 깊이: 11.5 mm, 깊이: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118769609	
수량	48 ST	
유형	TS TTB 6 GN	버전
주문 번호	<a href="#">2710490000</a>	소켓 (단자대), 플러그인 깊이: 11.5 mm, 깊이: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880953	
수량	48 ST	
유형	TS TTB 6 OR	버전
주문 번호	<a href="#">2710470000</a>	소켓 (단자대), 플러그인 깊이: 11.5 mm, 깊이: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880649	
수량	48 ST	
유형	TS TTB 6 RD	버전
주문 번호	<a href="#">2710510000</a>	소켓 (단자대), 플러그인 깊이: 11.5 mm, 깊이: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881073	
수량	48 ST	
유형	TS TTB 6 VT	버전
주문 번호	<a href="#">2710530000</a>	소켓 (단자대), 플러그인 깊이: 11.5 mm, 0.00 mm, 깊이: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881097	
수량	48 ST	
유형	TS TTB 6 WT	버전
주문 번호	<a href="#">2817250000</a>	소켓 (단자대), 플러그인 깊이: 11.5 mm, 깊이: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4064675322566	
수량	48 ST	
유형	TS TTB 6 YL	버전
주문 번호	<a href="#">2710500000</a>	소켓 (단자대), 플러그인 깊이: 11.5 mm, 깊이: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881066	
수량	48 ST	
유형	SL TTB 6	버전
주문 번호	<a href="#">2710220000</a>	록아웃 장치 (단자대), PA 66/6, 빨간색
GTIN (EAN)	4050118893311	
수량	50 ST	

## ATTB 6 DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

유형	LL TTB 6/1	버전
주문 번호	<a href="#">2710230000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4050118847925	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/1 BK	버전
주문 번호	<a href="#">2710280000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4050118847963	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/1 BL	버전
주문 번호	<a href="#">2710240000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4050118847918	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/1 BR	버전
주문 번호	<a href="#">2762590000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4064675018377	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/1 GN	버전
주문 번호	<a href="#">2710250000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4050118847949	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/1 RD	버전
주문 번호	<a href="#">2710270000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4050118847956	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/1 VT	버전
주문 번호	<a href="#">2710290000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4050118847970	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/1 WT	버전
주문 번호	<a href="#">2817220000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4064675322535	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/1 YL	버전
주문 번호	<a href="#">2710260000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4050118893335	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/2	버전
주문 번호	<a href="#">2710300000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4050118848243	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/2 BK	버전
주문 번호	<a href="#">2710350000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4050118848274	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/2 BL	버전
주문 번호	<a href="#">2710310000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4050118848250	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/2 BR	버전
주문 번호	<a href="#">2762600000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4064675018384	
수량	50 ST	

## ATTB 6 DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

유형	LL TTB 6/2 CM	버전
주문 번호	<a href="#">2710370000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4064675012092	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/2 CM BK	버전
주문 번호	<a href="#">2710420000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4064675012641	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/2 CM BL	버전
주문 번호	<a href="#">2710380000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4064675012603	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/2 CM BR	버전
주문 번호	<a href="#">2762610000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4064675018391	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/2 CM GN	버전
주문 번호	<a href="#">2710390000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4064675012610	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/2 CM RD	버전
주문 번호	<a href="#">2710410000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4064675012634	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/2 CM VT	버전
주문 번호	<a href="#">2710430000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4064675012658	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/2 CM WT	버전
주문 번호	<a href="#">2817240000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4064675322559	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/2 CM YL	버전
주문 번호	<a href="#">2710400000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4064675012627	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/2 GN	버전
주문 번호	<a href="#">2710320000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4050118848328	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/2 RD	버전
주문 번호	<a href="#">2710340000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4050118848281	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/2 VT	버전
주문 번호	<a href="#">2710360000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4050118848267	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/2 WT	버전
주문 번호	<a href="#">2817230000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4064675322542	
수량	50 ST	

## ATTB 6 DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

유형	LL TTB 6/2 YL	버전
주문 번호	<a href="#">2710330000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4050118848311	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/3	버전
주문 번호	<a href="#">2710440000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4050118848236	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/3 CM	버전
주문 번호	<a href="#">2726100000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4064675012665	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/4	버전
주문 번호	<a href="#">2710450000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4050118848229	
수량	25 ST	
유형	LL TTB 6/4 CM	버전
주문 번호	<a href="#">2726110000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4064675012672	
수량	50 ST	
유형	LL TTB 6/6	버전
주문 번호	<a href="#">2710460000</a>	잠금 레버 (단자대)
GTIN (EAN)	4050118848212	
수량	10 ST	

## 종판 / 파티션 플레이트



종판과 엔드 플레이트는 단자대의 필수 부속품입니다. 종판은 서로 다른 전위와 기능 그룹을 광학적으로 및 전기적으로 분리하여 안전성을 높이고 배전반 내부의 명확한 구조를 보장합니다. 엔드 플레이트는 측면의 단자대 열을 마감하고, 전류가 흐르는 부품과의 접촉을 방지하며, 깔끔하고 안정적인 마감을 보장합니다. 두 부품 모두 각각의 바이드몰러 단자대 시리즈에 정확히 대응되어 안전하고 규정을 준수하며 전문적인 배선에 기여합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	EP TTB 6	버전
주문 번호	<a href="#">2710170000</a>	A-시리즈, 엔드 플레이트
GTIN (EAN)	4050118822229	
수량	20 ST	

## ATTB 6 DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 엔드 브래킷



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형	AEB 35 SCL/1 V0	버전
주문 번호	<a href="#">2661280000</a>	A-시리즈, 엔드 브래킷
GTIN (EAN)	4050118702163	
수량	20 ST	
유형	AEB 35 SCL/1 V0 BK	버전
주문 번호	<a href="#">2661300000</a>	A-시리즈, 엔드 브래킷
GTIN (EAN)	4050118702187	
수량	20 ST	
유형	AEB 35 SCL/1 V0 GY	버전
주문 번호	<a href="#">2661290000</a>	A-시리즈, 엔드 브래킷
GTIN (EAN)	4050118702170	
수량	20 ST	

### 부속품



Klippon® Connect TTB 제품군은 사소한 것 하나까지 모두 완벽한 연결을 지원하기 위해 다양한 액세서리를 제공합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하는 동시에 장착이 용이합니다. 모든 기능 및 안전 관련 구성 요소는 단자대 블록에 연결됩니다. 이는 설치 및 유지 보수 작업 중에 변압 변류기 회로의 안정성을 높입니다.

### 일반 주문 데이터

유형	SCCB TTB 6/2	버전
주문 번호	<a href="#">2710190000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 30 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 8.10, 절연: 예, 너비: 16 mm
GTIN (EAN)	4050118847987	
수량	25 ST	
유형	SCCB TTB 6/3	버전
주문 번호	<a href="#">2710200000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 30 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 8.10, 절연: 예, 너비: 24.1 mm
GTIN (EAN)	4050118847994	
수량	25 ST	
유형	SCCB TTB 6/4	버전
주문 번호	<a href="#">2710210000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 30 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 8.10, 절연: 예, 너비: 32.2 mm
GTIN (EAN)	4050118848007	
수량	25 ST	

ATTB 6 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 점점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	ZQV 6N/10	버전
주문 번호	<a href="#">2733970000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 41 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675066811	절연: 예, 너비: 3.1 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 6N/6	버전
주문 번호	<a href="#">2733950000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 41 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675066699	절연: 예, 너비: 3.1 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 6N/7	버전
주문 번호	<a href="#">2733960000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 41 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675066804	절연: 예, 너비: 3.1 mm
수량	20 ST	

부속품



Klippon® Connect TTB 제품군은 사소한 것 하나까지 모두 완벽한 연결을 지원하기 위해 다양한 액세서리를 제공합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하는 동시에 장착이 용이합니다. 모든 기능 및 안전 관련 구성 요소는 단자대 블록에 연결됩니다. 이는 설치 및 유지 보수 작업 중에 변압 변류기 회로의 안정성을 높입니다.

일반 주문 데이터

유형	CH TTB	버전
주문 번호	<a href="#">2710130000</a>	커버 후드(단자대)
GTIN (EAN)	4064675021155	
수량	1 ST	
유형	CP TTB	버전
주문 번호	<a href="#">2710140000</a>	커버 후드(단자대)
GTIN (EAN)	4064675014171	
수량	10 ST	
유형	CS TTB	버전
주문 번호	<a href="#">2710150000</a>	A-시리즈, 엔드 브래킷
GTIN (EAN)	4064675021148	
수량	10 ST	

ATTB 6 DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

DEK 5/8



WS/ DEK

MultiMark 단자대 마커는 2개의 구성 요소로 만들어진 혁신적 복합재를 사용합니다. 마커의 경질 하단부는 커넥터에 안전하게 고정됩니다. 표면을 탄성 소재로 마감하여 장착이 간편합니다. 특수 천공된 재질을 사용해 스트립은 간격에 발생하는 약간의 편차를 수용할 수 있도록 늘어납니다(이 편차는 늘어나는 경향이 있으며, 특히 긴 단자대 블록일 경우 그 정도가 큼). 추가 장점: 표면 재질은 탁월한 인쇄 적성으로 인해 내구성 및 내마모성이 뛰어난 라벨링을 보장합니다. 300 dpi의 인쇄 해상도로 가독성이 매우 좋은 글자를 출력합니다.

MultiMark 사용 혜택

- 바이드물러 모듈형 단자대 블록에 호환 사용 가능
- 견고하고 내구성이 우수한 인쇄
- 연속 스트립으로 설치 시간 절감
- 혁신적 복합소재 사용으로 간편한 장착
- 최적의 가독성을 위한 대형의 라벨 입력란
- 제조사 독립성으로 인한 높은 수준의 유연성

일반 주문 데이터

유형	DEK-A 5/8 MM WS	버전	
주문 번호	<a href="#">2448860000</a>		Dekafix, 단자대 마커, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, 흰색
GTIN (EAN)	4050118462968		
수량	500 ST		

Blank



Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서버어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.

단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.

- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
  - 빠른 설치를 위한 스트립 구성
  - 커넥터 마커, 모든 바이드물러 케이블 커넥터에 적합
  - 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	버전	
주문 번호	<a href="#">1341630000</a>		Dekafix, 단자대 마커, 5 x 8 mm, 피치(mm)(P): 8.00 Weidmueller, 흰색
GTIN (EAN)	4050118145946		
수량	500 ST		

## ATTB 6 DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## 액세서리

www.weidmueller.com

### 점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	ZQV 6N/10 BL	버전
주문 번호	<a href="#">2786910000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 41 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675064602	절연: 예, 너비: 78.7 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 6N/2	버전
주문 번호	<a href="#">1985740000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 41 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370362	절연: 예, 너비: 13.7 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 6N/3	버전
주문 번호	<a href="#">1985760000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 41 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370263	절연: 예, 너비: 21.8 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 6N/3 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1985840000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 41 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370379	절연: 예, 너비: 21.8 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 6N/4	버전
주문 번호	<a href="#">1985780000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 41 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370287	절연: 예, 너비: 29.9 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 6N/4 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1985850000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 41 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370447	절연: 예, 너비: 29.9 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 6N/6 BL	버전
주문 번호	<a href="#">2786890000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 41 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675064572	절연: 예, 너비: 46.3 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 6N/7 BL	버전
주문 번호	<a href="#">2786900000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 41 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675064596	절연: 예, 너비: 54.4 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 6N/2 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1985830000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 41 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370232	절연: 예, 너비: 13.7 mm
수량	60 ST	

## ATTB 6 DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 테스트 어댑터 및 테스트 소켓



테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	버전	
주문 번호	<a href="#">1276300000</a>	플러그 (단자대), 플러그인 결선, 2 mm <sup>2</sup> , 결선 수: 2, 극 수: 1, 너비: 9 mm	
GTIN (EAN)	4008190026080		
수량	20 ST		