데이터 시트

PAC-MFX3-HE10-V0-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

주요 Siemens S7-300 및 S7-400 입/출력 카드를 위한 이 케이블링 시스템을 통해 사용자는 디지털 입력과 출력 모두를 위한 바이트 연결 시스템을 설계할 수 있습니다. 이 시스템은 다음으로 구성됩니다.

- PLC용 전면 어댑터 및 인터페이스용 표준 플랫 케이블 커넥터가 있는 케이블
- 패시브 인터페이스 또는 릴레이별 인바이트 모드(8개 신호 그룹에서 공유 공급)
- 본 시스템의 기본 장점:
- 더 빠른 프로젝트 계획 수립 및 초기 시운전
- 설치 중 시간 절약
- 공간 절약
- 결선 실수 제거

일반 주문 데이터

버전	케이블 LiYY, 0.25 mm²
주문 번호	7789791010
유형	PAC-MFX3-HE10-V0-1M
GTIN (EAN)	4032248110124
수량	1 items

데이터 시트

PAC-MFX3-HE10-V0-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수

치수 및 중량

순중량	121 g

온도

보관 온도	-10…60 °C	작동 온도	-10…50

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

케이블 길이	1 m	적합	디지털 신호
기본 재질	PVC	케이블	케이블 LiYY
인터페이스 커넥터	2X HE10 10P	폴 수, 최소	10-극
외경	7 ± 1 mm	커넥터 PLC 측	HE10 20P
와이어 단면적	0.25 mm²		

전기 데이터

총 전류, 최대	3 A	고전압 테스트	1 KV/1s
경로별 허용 전류 세기, 최대	1 A	정격 전압	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac
저항	≤ 80 mΩ/m		

분류

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		