

Image similar

#### 일반 주문 데이터

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 버전         | 예비 어레스터, 서지 보호기, 단상         |
| 주문 번호      | <a href="#">2810460000</a>  |
| 유형         | VPU AC IOT II O 300/50      |
| GTIN (EAN) | 4064675280019               |
| 수량         | 1 items                     |
| 배송 상태      | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다. |
| 이용가능 기간    | 2025-06-30T00:00:00+02:00   |

## 기술 데이터

### 승인

승인



ROHS

준수

### 치수 및 중량

|     |       |         |             |
|-----|-------|---------|-------------|
| 길이  | 64 mm | 길이 (인치) | 2.5197 inch |
| 높이  | 45 mm | 높이 (인치) | 1.7716 inch |
| 너비  | 18 mm | 폭 (인치)  | 0.7087 inch |
| 순중량 | 58 g  |         |             |

### 온도

|       |                |       |                |
|-------|----------------|-------|----------------|
| 보관 온도 | -40 °C...85 °C | 작동 온도 | -40 °C...85 °C |
| 습도    | 5 ~ 95 % 상대 습도 |       |                |

### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

### EN 50178에 따른 절연

|          |     |        |   |
|----------|-----|--------|---|
| 서지 전압 범주 | III | 오염 심각도 | 2 |
|----------|-----|--------|---|

### 일반 데이터

|              |                               |       |                             |
|--------------|-------------------------------|-------|-----------------------------|
| 광학 기능 디스플레이  | 녹색 = 정상, 적색 =<br>어레스터 결함 - 교체 | 세그먼트  | 배전                          |
| 버전           | 서지 보호기                        | 설계    | 설치 하우징; 1TE, Insta IP<br>20 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0                           | 컬러 코드 | 주황색                         |
| 보호 등급        | IP20(설치 상태)                   | 장착 레일 | TS 35                       |
| 작동 고도        | ≤ 4000 m                      |       |                             |

### 정격 데이터 IEC / EN

|                                      |                            |                                       |                   |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 극 수                                  | 1                          | U에서 누설 전류 <sub>n</sub>                | 0.3 mA            |
| 정격 전압(AC)                            | 240 V                      | 저전압 네트워크                              | 단상                |
| 전압 유형                                | AC                         | 반응 시간/대체 시간                           | ≤ 25 ns           |
| 주파수 범위, 최대                           | 60 Hz                      | 주파수 범위, 최소                            | 50 Hz             |
| 표준 규격                                | IEC61643-11,<br>EN61643-11 | EN 61643-11 규격에 따른 요구조건 등급T2          |                   |
| IEC 61643-11에 따른 요건 범주               | Type II                    | 최대 연속 전압, U <sub>c</sub> (AC)         | 300 V             |
| 주전압                                  | 230 V / 400 V              | 에너지 조율(≤10m)                          | Type II, Type III |
| 방전 전류 I <sub>n</sub> (8/20μs) 와이어-PE | 20 kA                      | 방전 전류 I <sub>최대</sub> (8/20μs) 와이어-PE | 50 kA             |
| SPD 유형                               | T2                         | 보호 레벨 U <sub>p</sub> I에서N (L/N-PE)    | ≤ 1.5 kV          |
| 쇼트 회로 전류 등급 ISCCR                    | 50 kA                      | 속류 소거 용량 I <sub>fi</sub>              | 속류는 고려할 필요 없음     |

### 결선 데이터

|       |         |
|-------|---------|
| 결선 유형 | 플러그인 결선 |
|-------|---------|

### 기술 데이터

#### 일반 데이터

|       |     |       |             |
|-------|-----|-------|-------------|
| 극 수   | 1   | 보호 등급 | IP20(설치 상태) |
| 컬러 코드 | 주황색 |       |             |

#### 전기 데이터

|       |    |
|-------|----|
| 전압 유형 | AC |
|-------|----|

#### 보증


|       |    |
|-------|----|
| 시간 간격 | 5년 |
|-------|----|

#### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000941    | ETIM 9.0    | EC000941    |
| ETIM 10.0   | EC000941    | ECLASS 14.0 | 27-17-12-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-17-12-02 |             |             |

도면


전기 기호



Schematic circuit diagram

## 액세서리

### 일자 스크류드라이버




VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력. SoftFinish 그림

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 유형         | SDIS 1.0X5.5X125           | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">2749850000</a> | 스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 5.5 mm, 블레이드 길이: 125 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118897050              | 블레이드 두께(A): 1 mm                             |
| 수량         | 1 ST                       |                                              |

### 블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:


- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드몰러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 유형         | ESG 6/15 K MC NE WS        | 버전                                            |
| 주문 번호      | <a href="#">1880100000</a> | ESG, 디바이스 마커 x 15 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착 |
| GTIN (EAN) | 4032248478781              |                                               |
| 수량         | 200 ST                     |                                               |

### VPU 시리즈



다양한 액세서리 제공으로 제품 범위 확장

### 액세서리

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 유형         | VPU LOCKING CLIP S         | 버전 |
| 주문 번호      | <a href="#">2735080000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118826050              |    |
| 수량         | 10 ST                      |    |