IE-C5ES8VB0025N40N40-B-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지





2x RJ45가 장착된 조립 케이블, 스마트 계측 응용 분야에 적합하며 DIN VDE 0603-100에 따른 다양한 색상이 있습니다. 좁은 공간을 위한 구부러짐 반경이 작은 짧은 플러그 및 케이블, 원주형 절연을 갖춘 플러그 하우징은 짝지어진 상태에서 보호 등급 IP30을 허용합니다.

일반 주문 데이터

	패치 케이블, RJ45 IP30(플러그형), RJ45 IP30(플러그형), Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 2.5 m, , 직선, 6 kV
주문 번호	<u>2813820025</u>
유형	IE-C5ES8VB0025N40N40-B-K6KV
GTIN (EAN)	4064675298359
수량	1 items

Weidmüller **3**

IE-C5ES8VB0025N40N40-B-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

_		u	
~	>	L	-

승인

 ϵ

ROHS 준수

치수 및 중량

길이	2.5 m	길이 (인치)	98.4252 inch
수 수 子 량	102 a		

온도

보관 온도		작동 온도	-20 °C70 °C
설치 온도	0 °C50 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

전기 속성

표준

일반 표준

커넥터 표준	IEC 60603-7-51

케이블 구조

외피 직경	5.5 mm	외피 색상	파란색
단면적	4x2xAWG 26/7. 4x2x0.128 mm ²	- 차펴	SF/UTP
와이어 개수	8	절연재 단면적	1 mm
절연	PE	재질 외피	PVC
케이블 레이아웃	VDE 0603-100에 따른 이중 절연	컬러 코딩	흰색/파란색, 흰색/주황색, 흰색/녹색, 흰색/갈색
완전 차펴	구리 배선으로 제조된 차펴 편주, 알루미늄 호일		

케이블의 기계적 및 재질 속성

컬러 코드	파란색(RAL 5015)	최소 구부림 반경, 한 번만	5 x 케이블 직경
구부림 반경	4 x 케이블 직경	 화염 내성	in accordance with IEC 60332-1-2

카탈로그 상태 / 도면 2

Weidmüller **3**

IE-C5ES8VB0025N40N40-B-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

케이블의 전기 속성			
정격 임펄스 내전압	6 kV	작동 전압	125 V
범주	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)	신호 전파 시간	5.1 ns/m
플러그, 우			
플러그 우측	RJ45, IP30(플러그형), 수형 접점, 직선, 플러그, 차펴		
플러그, 좌			
플러그 좌측	RJ45, IP30(플러그형), 수형 접점, 직선, 플러그, 차펴		
플러그			
플러그 우측	RJ45, IP30(플러그형), 수형 접점, 직선, 플러그, 차펴	플러그 좌측	RJ45, IP30(플러그형), 수형 접점, 직선, 플러그, 차펴
분류			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

카탈로그 상태 / 도면 3








Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







RJ45	1	red	1	RJ45
	2	orange	2	
	2	black	3	
	J	blue	1	
	5	white	5	
	6	green	6	
	7	yellow	7	
	Q Q	brown	Q	