


**TABPACK PV 90/100 WBC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



자외선은 야외 애플리케이션에서 높은 스트레스와  
 플라스틱 노화를 유발합니다.  
 당사의 새로운 THM PV 라벨은 이러한 악조건을 견디고  
 옥외에서 사용 시 내구성이 뛰어난 내구성을 보여줍니다.  
 컴팩트하게 설계된 패키징은 PACK-PV입니다. 해당 경고  
 라벨은 전문 태양광 건축업자의 기본 장비의 일부가 되어야  
 합니다.  
 귀하가 얻는 이점:  
 • ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 표 3, 5000시간에서 절차  
 A 사이클 1에 따라 실시된 내후성 테스트

**일반 주문 데이터**

버전	디바이스 마커, 디바이스 마커, 100 x 90 mm, 색
주문 번호	<a href="#">2817470000</a>
유형	TABPACK PV 90/100 WBC
GTIN (EAN)	4064675322788
수량	20 items

**TABPACK PV 90/100 WBC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

RoHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

깊이	0.1 mm	깊이 (인치)	0.0039 inch
높이	100 mm	높이 (인치)	3.937 inch
너비	90 mm	폭 (인치)	3.5433 inch
순중량	3.21 g		

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**일반 데이터**

접착물	폴리아크릴 접착제	버전	자체 접착
너비	90 mm	UL 94 가연성 등급	V-0
작동 온도 범위, 최대	110 °C	작동 온도 범위, 최소	-50 °C
컬러 코드	색	할로겐	예
기본 재질	비닐 필름	인쇄 문자	기호
UL 969에 따른 인증	예	호환 가능 프린터	<a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a>

**디바이스 마커**

할로겐	예
-----	---

**분류**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**TABPACK PV 90/100 WBC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

