

PV 224S0F0C15V003TXPX15PFWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



쉽고, 빠르고, 절약되는 설치에너지 전환에 대한
당사의 사명은 더 쉽고, 빠르고, 안전한 지붕 PV 시스템
설치입니다. 이러한 이유로 우리는 광범위한 PV 접속함을
제공합니다. 접속반 제품군 PV Next는 PV 패널과 인버터
사이의 설비의 DC측 보호를 위한 표준 변형 모델을
제공합니다. 동시에, PV 스트링들은 요구되는 케이블링의
양을 감소시키기 위해 PV 박스에서 결합될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, 조립 인클로저, 접속반, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 II, 스위치 디스커넥터
주문 번호	8000057086
유형	PV 224S0F0C15V003TXPX15PFWW
GTIN (EAN)	8430243418324
수량	1 items
배송 상태	단종

PV 224S0F0C15V003TXPX15PFWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	835 mm	깊이 (인치)	32.874 inch
높이	360 mm	높이 (인치)	14.1732 inch
너비	635 mm	폭 (인치)	24.9999 inch
순중량	22325 g		

온도

주변 온도 -20 °C...50 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
REACH SVHC Lead 7439-92-1

DC 입력

수량 입력	24	DC 입력 수	24
결선 유형, DC 입력 케이블	스크류 결선	결선 DC 입력 케이블(-)	스크류 결선
최대 전력접 수 (MPP)	1	결선 DC 입력 케이블(+)	스크류 결선
퓨즈 유형	퓨즈 홀더, 퓨즈 포함	퓨즈 위치	양극 및 음극 입력
퓨즈 유형	10 mm x 85 mm , 15 A	MPP당 문자열 입력 수	≥ 21 ... ≤ 24

DC 전기 속성

정격 전압	1500 V	스위칭 용량	400 A (DC21B 1500 V)
접지	VPU에서 직접	서지 보호 DC 측	1500 V 타입 II

DC 출력

DC 출력 수 1

정격 및 표준

표준 규격 EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0

하우징

장착 유형 장착 플레이트 보호 등급 IP65

분류

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		