


## PV 40201S2V4C0A0ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## AC 보호를 위한 최고의 옵션.

바이드뮬러는 반복되는 고객 요구사항을 기반으로 다양한 스트링 인버터와 함께 동작하도록 설계된 이 AC 접속반 표준 구성을 개발했습니다. 버전에 따라 접속반은 퓨즈와 서지보호를 포함할 수 있습니다. 이러한 접속반은 전 세계의 주요 스트링 인버터 제조사를 위해 특별히 디자인되었습니다.

## 일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, 조립 인클로저, 접속반, AC 전압 버전, 퓨즈 홀더 포함, 케이블 글랜드, 스트링 인버터
주문 번호	<a href="#">8000069110</a>
유형	PV 40201S2V4C0A0ES
GTIN (EAN)	8430243422734
수량	1 items

## PV 40201S2V4C0A0ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

깊이	300 mm	깊이 (인치)	11.811 inch
높이	847 mm	높이 (인치)	33.3464 inch
너비	636 mm	폭 (인치)	25.0393 inch
순중량	20456.68 g		

## 온도

주변 온도 -20 °C...50 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## AC 입력

케이블 버전	일반	AC 입력 수	2
--------	----	---------	---

## AC 전기 속성

정격 전압	800 V	접지	VPU에서 직접
-------	-------	----	----------

## AC 출력

AC 출력 케이블 결선 유형	스크류 결선, M12	AC 출력 수	1
-----------------	-------------	---------	---

## 분류

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

**PV 40201S2V4C0A0ES**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

