## CH-SMC-00.33-OVP180



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











기본 카운터, 게이트웨이, 제어 박스, 과전압 보호 장치는 미리 조립된 케이블 세트와 점대점 (point-to-point) 으로 연결되거나 Y 어셈블리와 연결됩니다. 바이드뮬러는 FNN 및 DIN-VDE 0603 표준을 준수하는 올바른 결선 솔루션을 제공합니다. 6kV 과전압 보호 기능을 갖춘 사전 조립된 전원 케이블이 포트폴리오를 완성합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 핀, 소켓, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.33	
	m	
주문 번호	<u>2853620033</u>	
유형	CH-SMC-00.33-0VP180	
GTIN (EAN)	4064675477518	
수량	10 items	

## CH-SMC-00.33-OVP180



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-06-04-02

27-06-04-02

27-06-04-02

27-06-04-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

۸۵۱					
승인					
ROHS	 준수				
	<u> </u>				
치수 및 중량					
순중량	1 g				
환경 제품 규정 준수					
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
기술 규격 커넥터					
커넥터	커넥터 설명	커넥터 1			
	케이블 인입 straight				
	하우징 기본 재질 플라스틱				
	폴 수	3			
		유형 수형(Male)			
	개별 콤포넌트 커넥터	SLF 5.08/03/180 SN OR BX SO			
	커넥터 설명 커넥터 2				
	케이블 인입 straight				
	하우징 기본 재질 플라스틱				
	폴수 3 이천(Famala)				
	유형 암형(Female) 개별 콤포넌트 커넥터 BLF 5.08HC/03/180 SN OR BX SO				
	기월 음포인트 커릭디	BLF 9.06HC	703/180 SN OR BX SU		
일반 기술 데이터					
극 수	2	정격 임펄스 내전압	6 kV		
<u> </u>	600 V	_ <u> </u>	18.5 A		
<u> </u>	IP20	<u>0 7 2π</u>	10.5 A		
 케이블 기술 규격	,		'		
케이블 길이	0.33 m	라인 유형	KB PUR US 2X1.5 GY X 6KV		
외피 색상	회색	코어 단면적	1.5 mm²		
와이어 개수	2	차펴	아니요		
할로겐	아니요	 절연	PP		
온도 범위, 이동, 최대	90 °C	온도 범위, 이동, 최소	-25 °C		
온도 범위, 고정, 최대	90 °C	온도 범위, 고정, 최소	-40 °C		
케이블 재질	PUR/ TPE	구부림 반경, 최소, 이동	15 x 케이블 직경		
구부림 반경, 최소, 고정	10 x 케이블 직경	외경	6.4 mm ± 0.25 mm		
분류					
ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576		
ETIM 8.0	EC001576 EC001576	ETIM 9.0	EC001576 EC001576		
_ I IIVI O.U	ECOO 10/0	LITIVI 9.0	ECOU 19/0		

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC001576

27-06-91-90

27-06-04-02

27-06-04-02

27-06-04-02



## CH-SMC-00.33-0VP180





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







MIN. FRONT PLATE CUT-OUT