




전류 및 전압 변압기 배선  
스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당사의  
개폐 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고  
정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를  
생성할 수 있도록 지원합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 버전         | 변압기 분리 단자대 측정, 스크류 결선, 500, 41, 2 |
| 주문 번호      | <a href="#">2863910000</a>        |
| 유형         | WTL 6 STB GR                      |
| GTIN (EAN) | 4064675598794                     |
| 수량         | 50 items                          |

## 기술 데이터

### 승인

승인



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | 준수                      |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 웹사이트</a> |
| 인증 번호(UR)             | E60693                  |

### 치수 및 중량

|                |             |         |             |
|----------------|-------------|---------|-------------|
| 깊이             | 46.5 mm     | 깊이 (인치) | 1.8307 inch |
| DIN 레일을 포함한 깊이 | 47.5 mm     | 높이      | 69 mm       |
| 높이 (인치)        | 2.7165 inch | 너비      | 7.9 mm      |
| 폭 (인치)         | 0.311 inch  | 순중량     | 23.15 g     |

### 온도

|              |                |              |        |
|--------------|----------------|--------------|--------|
| 보관 온도        | -25 °C...55 °C | 연속 작동 온도, 최소 | -60 °C |
| 연속 작동 온도, 최대 | 130 °C         |              |        |

### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

### UL 등급 데이터

|                      |        |             |        |
|----------------------|--------|-------------|--------|
| 전압 크기 B(UR)          | 300 V  | 전류 크기 B(UR) | 30 A   |
| 컨덕터 크기 팩토리 결선 최대(UR) | 8 AWG  | 전류 크기 D(UR) | 10 A   |
| 전류 크기 C(UR)          | 30 A   | 전압 크기 C(UR) | 150 V  |
| 컨덕터 크기 팩토리 결선 최소(UR) | 20 AWG | 인증 번호(UR)   | E60693 |
| 컨덕터 크기 필드 결선 최소(UR)  | 20 AWG | 전압 크기 D(UR) | 300 V  |
| 컨덕터 크기 필드 결선 최대(UR)  | 8 AWG  |             |        |

### 등급 데이터

|                          |                   |            |               |
|--------------------------|-------------------|------------|---------------|
| 정격 단면적                   | 6 mm <sup>2</sup> | 정격 전압      | 500 V         |
| 정격 DC 전압                 | 500 V             | 정격 전류      | 41 A          |
| 최대 와이어에서 전류              | 41 A              | 표준 규격      | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률 | 0.78 mΩ           | 정격 임펄스 내전압 | 6 kV          |
| IEC 60947-7-x 규격 전력 손실   | 1.31 W            | 오염 심각도     | 3             |

### 시스템 사양

|               |     |               |       |
|---------------|-----|---------------|-------|
| 엔드 커버 플레이트 필요 | 예   | 전위 수          | 1     |
| 레벨 수          | 1   | 레벨당 클램프 지점 개수 | 2     |
| 계층당 전위 수      | 1   | 장착 레일         | TS 35 |
| N-기능          | 아니요 | PE 기능         | 아니요   |
| PEN 기능        | 아니요 |               |       |

### 일반

|                 |               |                 |        |
|-----------------|---------------|-----------------|--------|
| 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 8         | 결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 20 |
| 표준 규격           | IEC 60947-7-1 | 장착 레일           | TS 35  |

## 기술 데이터

### 자재 데이터

|              |       |       |    |
|--------------|-------|-------|----|
| 기본 재질        | Wemid | 컬러 코드 | 회색 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0   |       |    |

### 추가 기술 데이터

|       |     |           |     |
|-------|-----|-----------|-----|
| 개방측   | 오른쪽 | 폭발 테스트 버전 | 아니요 |
| 장착 유형 | 스냅온 |           |     |

### 클램프용 컨덕터(정격 결선)

|                                                   |                     |                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| IEC 60947-1 규격 게이지                                | A5                  | 결선 단면규격 AWG, 최대                                   | AWG 8               |
| 결선 방향                                             | 측면                  | 조임 토크, 최대                                         | 1.2 Nm              |
| 조임 토크, 최소                                         | 0.8 Nm              | 탈피 길이                                             | 12 mm               |
| 결선 유형                                             | 스크류 결선              | 결선 수                                              | 2                   |
| 클램프 범위, 최대                                        | 10 mm <sup>2</sup>  | 클램프 범위, 최소                                        | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 클램프 스크류                                           | M 3.5               | 블레이드 크기                                           | 0.8 x 4.0 mm        |
| 결선 단면규격 AWG, 최소                                   | AWG 20              | 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를<br>DIN 46228/4 채움 가는 꼬임, 최대 | 6 mm <sup>2</sup>   |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를<br>DIN 46228/4 채움 가는 꼬임, 최소 | 0.5 mm <sup>2</sup> | 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를<br>DIN 46228/1 채움 가는 꼬임, 최대 | 6 mm <sup>2</sup>   |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를<br>DIN 46228/1 채움 가는 꼬임, 최소 | 0.5 mm <sup>2</sup> | 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대                              | 6 mm <sup>2</sup>   |
| 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소                              | 0.5 mm <sup>2</sup> | 결선 단면적, 꼬임, 최대                                    | 10 mm <sup>2</sup>  |
| 결선 단면적, 꼬임, 최소                                    | 0.5 mm <sup>2</sup> | 와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대                              | 10 mm <sup>2</sup>  |
| 와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소                             | 0.5 mm <sup>2</sup> |                                                   |                     |

### 클램프용 전선(추가 결선)

|              |        |
|--------------|--------|
| 결선 유형, 추가 결선 | 스크류 결선 |
|--------------|--------|

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ETIM 10.0   | EC000902    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 |             |             |



## 액세서리

### 점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 점접 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SAQOB 6/2                  | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">2615330000</a> | 점프바 (단자대), 스크루, 회색, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 8.00, 절연: |
| GTIN (EAN) | 4050118655797              | 아니요, 너비: 6 mm                                    |
| 수량         | 20 ST                      |                                                  |
| 유형         | SAQOB 6/3                  | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">2615340000</a> | 점프바 (단자대), 스크루, 회색, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 8.00, 절연: |
| GTIN (EAN) | 4050118655780              | 아니요, 너비: 6 mm                                    |
| 수량         | 20 ST                      |                                                  |

### 부속품



전류 및 전압 변압기 배선  
스프링 및 스크루 결선 기술을 특징으로 하는 당사의 개폐 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고 정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를 생성할 수 있도록 지원합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SAQOB 6/4                  | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">2615360000</a> | 점프바 (단자대), 스크루, 회색, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 8.00, 절연: |
| GTIN (EAN) | 4050118655858              | 아니요, 너비: 6 mm                                    |
| 수량         | 20 ST                      |                                                  |

### 점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 점접 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

## 액세서리

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 유형         | SAQOB 6/10                 | 버전                                                |
| 주문 번호      | <a href="#">2111230000</a> | 점프바 (단자대), 스크류, 회색, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 8.00, 절연: |
| GTIN (EAN) | 4050118440607              | 아니요, 너비: 6 mm                                     |
| 수량         | 10 ST                      |                                                   |

### 부속품



전류 및 전압 변압기 배선  
스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당사의  
개퍼 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고  
정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를  
생성할 수 있도록 지원합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 유형         | SAQOS 6/2                  | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">2111240000</a> | 점프바 (단자대), 스크류, 은색, 41 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 8.00, 절연: |
| GTIN (EAN) | 4050118440621              | 아니요                                                    |
| 수량         | 10 ST                      |                                                        |
| 유형         | SAQOS 6/4                  | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">2111670000</a> | 점프바 (단자대), 너비: 6 mm                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118440614              |                                                        |
| 수량         | 10 ST                      |                                                        |

### 종판 / 파티션 플레이트




종판과 엔드 플레이트는 단자대의 필수 부속품입니다.  
종판은 서로 다른 전위와 기능 그룹을 광학적으로 및  
전기적으로 분리하여 안전성을 높이고 배전반 내부의  
명확한 구조를 보장합니다. 엔드 플레이트는 측면의 단자대  
열을 마감하고, 전류가 흐르는 부품과의 접촉을 방지하며,  
깔끔하고 안정적인 마감을 보장합니다. 두 부품 모두  
각각의 바이드물러 단자대 시리즈에 정확히 대응되어  
안전하고 규정을 준수하며 전문적인 배선에 기여합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 유형         | WAP WTL 6 BL               | 버전                                            |
| 주문 번호      | <a href="#">2863970000</a> | 단자대용 종단 및 파티션 플레이트, 파란색, 높이: 68.5 mm, 너비: 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4064675598848              | mm, V-0, Wemid                                |
| 수량         | 20 ST                      |                                               |

## 액세서리

### BLM



#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                        |  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 유형         | BLM 5/8 TB                 | 버전                                                     |  |
| 주문 번호      | <a href="#">7760380692</a> | BLM, 단자대 마커, 5 x 8 mm, 피치(mm)(P): 8.00 Weidmueller, 흰색 |  |
| GTIN (EAN) | 6944169819148              |                                                        |  |
| 수량         | 4800 ST                    |                                                        |  |

### Plus



Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서버어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.

단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.


- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
- 빠른 설치를 위한 스트립 구성
- 커넥터 마커, 모든 바이드몰러 케이블 커넥터에 적합
- 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드몰러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                            |  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| 유형         | DEK 5/8 PLUS MC NE WS      | 버전                                                         |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1046350000</a> | Dekafix, 단자대 마커, 5 x 8 mm, 피치(mm)(P): 8.00 Weidmueller, 흰색 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248782055              |                                                            |  |
| 수량         | 800 ST                     |                                                            |  |

### 점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 점접 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

## 액세서리

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 유형         | ISPF QB58 SW               | 버전                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">0546000000</a> | 절연 프로파일, PVC, 검정                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190116705              |                                                     |
| 수량         | 10 ST                      |                                                     |
| 유형         | QB 58/8/15                 | 버전                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">0545400000</a> | 점프바 (단자대), 스크류, 회색, 27 A, 극 수: 58, 피치(mm)(P): 8.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190028794              | 절연: 아니요, 너비: 0.8 mm                                 |
| 수량         | 10 ST                      |                                                     |
| 유형         | QB 58/8/9/WI               | 버전                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">0545300000</a> | 점프바 (단자대), 스크류, 회색, 27 A, 극 수: 58, 피치(mm)(P): 8.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190125080              | 절연: 아니요, 너비: 0.8 mm                                 |
| 수량         | 10 ST                      |                                                     |

### 종판 / 파티션 플레이트



종판과 엔드 플레이트는 단자대의 필수 부속품입니다. 종판은 서로 다른 전위와 기능 그룹을 광학적으로 및 전기적으로 분리하여 안전성을 높이고 배전반 내부의 명확한 구조를 보장합니다. 엔드 플레이트는 측면의 단자대 열을 마감하고, 전류가 흐르는 부품과의 접촉을 방지하며, 깔끔하고 안정적인 마감을 보장합니다. 두 부품 모두 각각의 바이드블러 단자대 시리즈에 정확히 대응되어 안전하고 규정을 준수하며 전문적인 배선에 기여합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 유형         | WAP WTL 6 GR               | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">2868500000</a> | 단자대용 종단 및 파티션 플레이트, 회색, 높이: 68.5 mm, 너비: 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4064675619574              | mm, V-0, Wemid                               |
| 수량         | 20 ST                      |                                              |

### 부속품




전류 및 전압 변압기 배선 스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당사의 개폐 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고 정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를 생성할 수 있도록 지원합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 유형         | WAP WTL 6 SW               | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">2868510000</a> | 단자대용 종단 및 파티션 플레이트, 검정, 높이: 68.5 mm, 너비: 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4064675619581              | mm, V-0, Wemid                               |
| 수량         | 20 ST                      |                                              |
| 유형         | WAP WTL 6                  | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">2863960000</a> | 단자대용 종단 및 파티션 플레이트, 진한 베이지색, 높이: 68.5 mm,    |
| GTIN (EAN) | 4064675598824              | 너비: 1.5 mm, V-0, Wemid                       |
| 수량         | 20 ST                      |                                              |

### 액세서리

#### 엔드 브래킷



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 유형         | WEW 35/2                   | 버전                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1061200000</a> | 엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, HB, Wemid, 너비: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |                                                     |
| 수량         | 50 ST                      |                                                     |
| 유형         | WEW 35/2 GR                | 버전                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1859200000</a> | 엔드 브래킷, 회색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 8 mm, 100 °C     |
| GTIN (EAN) | 4032248411658              |                                                     |
| 수량         | 50 ST                      |                                                     |
| 유형         | WEW 35/2 SW                | 버전                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1061210000</a> | 엔드 브래킷, 검정, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 8 mm, 100 °C     |
| GTIN (EAN) | 4032248136278              |                                                     |
| 수량         | 50 ST                      |                                                     |
| 유형         | WEW 35/2 V0 GF SW          | 버전                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1479000000</a> | 엔드 브래킷, 검정, TS 35, V-0, Wemid, 너비: 8 mm, 130 °C     |
| GTIN (EAN) | 4050118286779              |                                                     |
| 수량         | 50 ST                      |                                                     |

#### 테스트 어댑터 및 테스트 소켓



테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 유형         | PS 4 F.STB 4               | 버전                   |
| 주문 번호      | <a href="#">0299600000</a> | 테스트 어댑터 (단자대), 230 V |
| GTIN (EAN) | 4008190074043              |                      |
| 수량         | 20 ST                      |                      |

### 액세서리

#### 부속품



전류 및 전압 변압기 배선  
스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당사의  
개폐 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고  
정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를  
생성할 수 있도록 지원합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 유형         | STB 30.5 IH/BL             | 버전                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">0341200000</a> | 소켓 (단자대), 플러그인 깊이: 10 mm, 깊이: 31.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190044077              |                                       |
| 수량         | 50 ST                      |                                       |
| 유형         | STB 30.5 IH/BR             | 버전                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">1027870000</a> | 소켓 (단자대), 플러그인 깊이: 10 mm, 깊이: 31.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248755615              |                                       |
| 수량         | 50 ST                      |                                       |
| 유형         | STB 30.5 IH/GE             | 버전                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">0341500000</a> | 소켓 (단자대), 플러그인 깊이: 10 mm, 깊이: 31.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190130961              |                                       |
| 수량         | 50 ST                      |                                       |
| 유형         | STB 30.5 IH/GN             | 버전                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">0341400000</a> | 소켓 (단자대), 플러그인 깊이: 10 mm, 깊이: 31.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190008093              |                                       |
| 수량         | 50 ST                      |                                       |
| 유형         | STB 30.5 IH/GR             | 버전                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">0341100000</a> | 소켓 (단자대), 플러그인 깊이: 10 mm, 깊이: 31.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190083960              |                                       |
| 수량         | 50 ST                      |                                       |

#### 테스트 어댑터 및 테스트 소켓



테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트  
장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선  
상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게  
수행할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 유형         | STB 30.5 IH/RT             | 버전                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">0341300000</a> | 소켓 (단자대), 플러그인 깊이: 10 mm, 깊이: 31.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190157852              |                                       |
| 수량         | 50 ST                      |                                       |

## 액세서리

### 부속품



전류 및 전압 변압기 배선  
스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당사의  
개퍼 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고  
정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를  
생성할 수 있도록 지원합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 유형         | STB 30.5 IH/SW             | 버전                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">0341000000</a> | 소켓 (단자대), 플러그인 깊이: 10 mm, 깊이: 31.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190015299              |                                       |
| 수량         | 50 ST                      |                                       |
| 유형         | STB 30.5 IH/VI             | 버전                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">0341600000</a> | 소켓 (단자대), 플러그인 깊이: 10 mm, 깊이: 31.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190026035              |                                       |
| 수량         | 50 ST                      |                                       |