


PV 220S0F3CXXV000TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

**접속함 표준 포트폴리오.**

태양광 파크의 스트링을 보호 및 모니터링.

바이드뮬러는 태양광 파크를 위한 표준 PV DC 접속함 전체 포트폴리오를 개발했습니다. 이 제품들은 그러한 목적을 위해 가장 일반적으로 사용되는 솔루션을 효율적이고 경쟁적인 방식으로 커버하기 위해 고안되었습니다. X세대는 6개에서 최대 32개의 입력에서 모니터링 및 비모니터링 접속함에 대한 모든 범위의 제품을 제공하므로, 고객은 바이드뮬러의 경험과 품질에 대한 협신의 혜택을 누릴 수 있습니다. Gen X

일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, 조립 인클로저, 접속반, 1500 V, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 II, 케이블 글랜드, 벽면 장착용, 스위치 디스커넥터, 세로, 중앙 인버터
주문 번호	8000124332
유형	PV 220S0F3CXXV000TXPX15PWW
GTIN (EAN)	4099986891593
수량	1 items

PV 220S0F3CXXV000TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

깊이	300 mm	깊이 (인치)	11.811 inch
높이	847 mm	높이 (인치)	33.3464 inch
너비	636 mm	폭 (인치)	25.0393 inch
순중량	31400 g		

온도

주변 온도	-20 °C...45 °C	작동 온도	-20°C to +45 °C
-------	----------------	-------	-----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

DC 스트링 모니터링

모니터링 기능	모니터 대상 없음
---------	-----------

DC 입력

카트리지 퓨즈	10 x 85 mm								
퓨즈 보호	15 A, 16 A, 20 A, 25 A, 30 A, 32 A								
DC 입력 수	20								
퓨즈를 단 스트링 극	+/-								
결선 유형, DC 입력 케이블	케이블 글랜드								
결선 DC 입력 케이블(-)	스크류 결선								
퓨즈 링크 표준	gPV (EN 60269-6)								
기능성 접지 커넥터	<table border="1"> <tr> <td>케이블 인입</td> <td>케이블 인입부 수 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>케이블 직경, 최소 6 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>케이블 직경, 최대 12 mm</td> </tr> <tr> <td>와이어 결선</td> <td>결선 유형 M20 케이블 글랜드</td> </tr> </table>	케이블 인입	케이블 인입부 수 1		케이블 직경, 최소 6 mm		케이블 직경, 최대 12 mm	와이어 결선	결선 유형 M20 케이블 글랜드
케이블 인입	케이블 인입부 수 1								
	케이블 직경, 최소 6 mm								
	케이블 직경, 최대 12 mm								
와이어 결선	결선 유형 M20 케이블 글랜드								
입력 수	20								
도관 입구 수	43								
DC 입력 + &	<table border="1"> <tr> <td>와이어 결선</td> <td>결선 유형 M16 케이블 글랜드</td> </tr> <tr> <td>케이블 인입</td> <td>케이블 인입부 수 40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>케이블 직경, 최소 5 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>케이블 직경, 최대 10 mm</td> </tr> </table>	와이어 결선	결선 유형 M16 케이블 글랜드	케이블 인입	케이블 인입부 수 40		케이블 직경, 최소 5 mm		케이블 직경, 최대 10 mm
와이어 결선	결선 유형 M16 케이블 글랜드								
케이블 인입	케이블 인입부 수 40								
	케이블 직경, 최소 5 mm								
	케이블 직경, 최대 10 mm								
결선 DC 입력 케이블(+)	스크류 결선								
퓨즈 유형	빈 퓨즈 홀더								
퓨즈 위치	양극 및 음극 입력								
퓨즈 유형	빈 퓨즈 홀더								

PV 220S0F3CXXV000TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**DC 전기 속성**

정격 전압	1500 V	스위칭 용량	400 A (DC21B 1500 V)
접지	VPU에서 직접	서지 보호 DC 측	1,500V 타입 II, 원격 접점 포함

DC 출력

DC 출력 케이블 결선	M12 블트 및 너트 연결	결선 유형	M40 케이블 글랜드
DC 출력 + &	와이어 결선	와이어 단면, 최소	150 mm ²
		와이어 단면, 최대	300 mm ²
DC 출력 수	2		
보조 접점이 있는 부하 회로 차단기	아니요		

정격 및 표준

표준 규격	EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0
-------	-------------------------------------

하우징

장착 유형	벽면 장착	보호 등급	IP65
-------	-------	-------	------

보증

시간 간격	5년
-------	----

분류

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PV 220S0F3CXXV000TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



PV 220S0F3CXXV000TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.comCombiner Box Name Description

PV 2 24 S0 FX CXX VX OX TXPX 15 P F ES

