데이터 시트

HDC KIT HE-QT 10.111

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



HDC 키트는 플러그 커넥터 전체를 조립하기 위한 표준화된 키트입니다.
HDC 키트는 보통 핀 인서트, 암형 인서트, 플러그 하우징, 벌크헤드 하우징 및 케이블 글랜드로 구성됩니다.
바이드뮬러는 미터식 또는 PG 케이블 인입구 나사선이 있는 다양한 표준 커넥터 조합을 제공합니다.
SNAP IN 연결을 적용해 도체 연결 레벨이 이미 개방되어 있어 피복을 벗긴 커넥터를 간단하게 삽입할 수 있습니다.
최종 위치에서는 특허받은 클램핑 메커니즘을 통해 자동으로 닫힙니다.

일반 주문 데이터

버전	RockStar® 사각 커넥터, 키트, HE, 설치 사이즈: 4, SNAP IN, 500 V, 16 A, 주조 알루미늄
주문 번호	8000151875
유형	HDC KIT HE-QT 10.111
GTIN (EAN)	4099987263108
수량	1 items

데이터 시트

HDC KIT HE-QT 10.111

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인	
ROHS	준수

치수 및 중량

순중량	440.8 g

온도

한계 온도	-40 °C … 100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

버전

케이블 글랜드 수	1	케이블 엔트리 사이즈	PG 16
상단 케이블 인입 수	1	측면 케이블 인입 수	0
결선 유형	SNAP IN	잠금 시스템 디자인	하단 측면의 측면 록킹 클램프
설치 사이즈	4	실링	NBR
컬러(RAL)	RAL 7035	BG	4

일반 데이터

표면 마감	파우더 코팅	보호 등급	IP65
시리즈	HE		

일반 데이터

극 수	10	결선 유형 PE	스크류 결선
설치 사이즈	4	기본 재질	주조 알루미늄
시리즈	HE	정격 전압(DIN EN 61984)	500 V
정격 전압(DIN EN 61984)	16 A	BG	4

버전

블레이드 사이즈, 일자(스크류 결선)	SD 0.6 x 3.5	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 16
스트리핑 길이 (정격 연결부)	10 mm	결선 유형	SNAP IN
설치 사이즈	4	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 20
와이어 단면, 솔리드, 최대	2.5 mm²	와이어 단면, 솔리드, 최소	1 mm²
와이어 사이즈, 미세 스트랜드, 최대	2.5 mm²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	1 mm²
전선 굵기, 최대	2.5 mm²	전선 굵기, 최소	1 mm²
표면 마감	파우더 코팅	기본 재질	주조 알루미늄
BG	4		

HDC KIT HE-QT 10.111

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

분류

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC KIT HE-QT 10.111

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

SPB



바이드뮬러의 인서트에는 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다. 여기에는 인서트용 코딩 부품이 포함됩니다.

일반 주문 데이터

유형	SPB-M 3	버전
주문 번호	1203600000	사각 커넥터, 액세서리, 잠금 볼트
GTIN (EAN)	4008190120047	
수량	100 ST	