

CRMKIT P 110VDC 2CO L/D/PB UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

일반 주문 데이터

버전	, 접점 개수: 2, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V DC, 110 V DC, 연속 전류: 12 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: 예
주문 번호	8000158951
유형	CRMKIT P 110VDC 2CO L/D/PB UL
GTIN (EAN)	4099987370783
수량	10 items

CRMKIT P 110VDC 2CO L/D/PB UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	72.5 mm	깊이 (인치)	2.8543 inch
높이	97 mm	높이 (인치)	3.8189 inch
너비	31 mm	폭 (인치)	1.2205 inch
순중량	1048.6 g		

온도

보관 온도		주변 온도	-20 °C...70 °C
작동 온도			

제어 측

정격 제어 전압	24 V DC, 110 V DC	정격 전류 DC	45 mA
전원 정격	1.2 W	상태 표시기	녹색 LED
보호 회로	환류 다이오드	정격 제어 전압에서 이탈한 교체 릴레이의아니요 코일 전압	
교체 릴레이의 코일 전압	24 V DC		

부하 측

정격 스위칭 전압	250 V AC	연속 전류	12 A
최대 스위칭 전압, AC	250 V	최대 스위칭 전압, DC	250 V
AC 스위칭 용량(저항), 최대	3000	DC 스위칭 용량(저항), 최대	288 W @ 24 V
켜기 지연	≤ 20 ms	끄기 지연	≤ 9 ms
접점 유형	2 CO contact (AgNi)	기계적 서비스 수명	2 x 10 ⁷ 스위칭 사이클

일반 데이터

작동 고도	≤ 2000 m, 해발		
장착 레일	TS 35		
테스트 버튼 사용 가능	예		
테스트 버튼 버전	락킹 테스트 버튼, 순시 테스트 버튼		
기계적 스위치 위치 표시	예		
컬러 코드	검정		
UL94 가연성 등급 구성요소	구성요소	슬리브	
	UL94 가연성 등급	V-0	
	구성요소	릴레이 커버	
	UL94 가연성 등급	V-2	

절연 조정

오염 심각도	2	서지 전압 범주	II
제어 측면 - 부하 측면에 대한 절연 강도	4 kVeff / 1 min.	인근 접점의 절연 강도	3 kVeff / 1 분
장착 레일에 대한 절연 강도	3 kVeff / 1 min.	보호 등급	IP20

결선 데이터

와이어 결선 방식	PUSH IN	탈피 길이, 정격 결선	8 mm
클램프 범위, 정격 결선	1.5 mm ²	클램프 범위, 최소	0.5 mm ²
클램프 범위, 최대	1.5 mm ²	와이어 단면, 슬리드, 최소	0.5 mm ²
와이어 단면, 슬리드, 최대	1.5 mm ²	와이어 단면적, 슬리드, 최소(AWG)	AWG 20
와이어 단면적, 슬리드, 최대(AWG)	AWG 16	컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최대	1.5 mm ²
트윈 와이어 종단 페룰, 최대	1.5 mm ²	블레이드 크기	0.6 x 3.5 mm

CRMKIT P 110VDC 2CO L/D/PB UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

분류

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		