


**PVN DC 3I 3O 3MPP SPD1R EVO 11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



1 내지 12개의 MPP 추적기를 갖는 인버터에 대한 PV Next 접속함은 태양광 시스템의 DC 면을 보호하는데 사용됩니다. 접속함은 인버터를 과전압으로부터 보호하고 유럽 지침 CLC/TS 51643-32를 준수합니다. 또한, 이러한 제품은 시스템을 역류로부터 보호할 가능성과 설치 도중 케이블을 절약할 수 있도록 스트링을 결합시킬 수 있는 가능성을 제공합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 3 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
주문 번호	<a href="#">2890340000</a>
유형	PVN DC 3I 3O 3MPP SPD1R EVO 11
GTIN (EAN)	4064675877981
수량	1 items

## PVN DC 3I 3O 3MPP SPD1R EVO 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

깊이	132 mm	깊이 (인치)	5.1968 inch
부가 콤포넌트 포함 깊이	132 mm	높이	336 mm
높이 (인치)	13.2283 inch	너비	400 mm
폭 (인치)	15.748 inch	순중량	5645 g

## 온도

주변 온도	-40 °C...40 °C	습도	5 ~ 95 %(비음축)
-------	----------------	----	---------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## DC 스트링 모니터링

모니터링 기능	모니터 대상 없음
---------	-----------

## 인도 시 포함

포함된 액세서리	항목	마운팅 풋
	수량	4
	항목	실링 플러그
	수량	2

## 보증

시간 간격	5년
-------	----

## 박스

커버	분리 가능	절연재	폴리에스터 유리 섬유 강화, 폴리카보네이트, 플리카보네이트
장착 유형	벽면 장착	충격 저항	IK08, IEC 62208 규격 IK08, IEC 62262 규격 IK10
인클로저 장착	마운팅 풋 경우	보호 등급	II
결선 유형 스트링	플러그 MC4-Evo 2		

## 서지 보호 DC 측

표준 규격	IEC 61643-31, IEC 61439-2 ed 3.0	낙뢰 테스트 전류 limp (10/350 µs)	6.25 kA
방전 전류, 최대 (8/20 µs)	40 kA	보호 레벨 Up (+/-, -/PE, +/PE)	≤ 3.8 kV
단락 전류 ISCPV	11000 A	총 방전 전류 I <sub>total</sub> (8/20µs)	50 kA
방전 전류 In (8/20 µs)	20 kA	요구 조건 클래스	Type I/II

## PVN DC 3I 3O 3MPP SPD1R EVO 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

총 방전 전류 I <sub>total</sub> (10/350μs)	6.25 kA	보호 레벨 Up (-/PE)	≤ 3.8 kV
보호 레벨 Up (+/-)	≤ 3.8 kV	보호 레벨 Up (+/PE)	≤ 3.8 kV
PV 시스템 전압, 최대 U <sub>cpv</sub>	1100 V	서지 보호 DC 측	1,000 V 타입 I + II
최대 연속 작동 전압 DC UCPV 모드 +/-, -/PE, +/PE	1100 V		

## 일반 데이터

표준 규격	IEC 61643-31, IEC 61439-2 ed 3.0	보호 등급	IP65
설치 위치	옥외 보호 구역(육지 및 바다)		

## 입력

최대 전력점 수 (MPP)	3		
기능성 접지 커넥터	케이블 인입	케이블 인입부 수	1
		케이블 직경, 최소	5 mm
	와이어 결선	케이블 직경, 최대	10 mm
		결선 유형	액추에이터 채용 텐션 클램프 결선
		연선, 최대 H05(07) V-K25 mm <sup>2</sup>	
		w. 와이어 앤드 페를,	16 mm <sup>2</sup>
		DIN 46228 pt 1, 최대	
DC 입력 + &	와이어 결선	결선 유형	Stäubli MC4-Evo 2 커넥터
		와이어 단면, 최소	4 mm <sup>2</sup>
		와이어 단면, 최대	6 mm <sup>2</sup>
최대 DC 입력 수	최대 전력점 당 3개 입력 병렬 연결		
MPP당 문자열 입력 수	≤ 3		
서지 보호 보조 접점	케이블 인입	케이블 인입부 수	1
		케이블 직경, 최소	5 mm
	와이어 결선	케이블 직경, 최대	10 mm
		연선, 최대 H05(07) V-K 1.5 mm <sup>2</sup>	
		w. 와이어 앤드 페를,	1.5 mm <sup>2</sup>
		DIN 46228 pt 1, 최대	
입력 수	9		

## 전기적 특성

정격 DC 전압	1100 V		
정격 단기 전류 저항	정격 전류	52.5 A	
전력점당 최대 전류	42 A		
연결당 정격 DC 전류	스트링 당 전류, 최대	42.00 A	

## 출력

최대 DC 출력 수	최대 전력점 당 3개 출력 병렬 연결		
DC 출력 + &	와이어 결선	결선 유형	Stäubli MC4-Evo 2 커넥터
		와이어 단면, 최소	4 mm <sup>2</sup>
		와이어 단면, 최대	6 mm <sup>2</sup>

## DC 부하 브레이크 스위치

전압 유형	DC	스위치 디스커넥터 실행	스위치 없음
-------	----	--------------	--------

**PVN DC 3I 3O 3MPP SPD1R EVO 11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****분류**

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

**입찰 사양 시트**

## 긴 사양

Combiner box for inverters with 3 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to DIN CLC/TS 51643-32. MPP1: 3 inputs, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063 3 outputs, connection via MC4-Evo 2 connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063 MPP2 to 3: identical to MPP1 Max. string voltage Uoc: 1100 VDC 1 class/type I + II combined arrester with signal contact Connection of the signal contact via M16 cable glands (Clamping range 5-10 mmØ) max. conductor cross-section: 1.5 mm² Connection of the functional earth via M16 cable glands (Clamping range 5-10 mmØ) Conductor cross-section: ≥ 16 mm² Protection class: IP65 All built into a glass fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 336x400x132 mm Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1 and EN 61439-2

**PVN DC 3I 3O 3MPP SPD1R EVO 11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면



**PVN DC 3I 3O 3MPP SPD1R EVO 11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**액세서리****PV 썬 커버****일반 주문 데이터**

유형	PV SUNCOVER 30/40/13	버전
----	----------------------	----

주문 번호	<a href="#">8000143253</a>	태양광 발전, 선 커버
-------	----------------------------	--------------

GTIN (EAN)	4099987111928	
------------	---------------	--

수량	1 ST	
----	------	--

**절단 공구**

최대 외경 8 mm, 12 mm, 14 mm 및 22 mm 컨덕터용 절단 공구. 블레이드의 특수 기하학적 구조로 인해 최소한의 물리적 힘으로 구리 및 알루미늄 컨덕터를 핀침 없이 절단할 수 있습니다. 이 절단 공구(KT 8~KT 22)는 VDE 및 GS 시험을 통과한 EN/IEC 60900 규격의 보호 절연(최대 1,000V)도 제공합니다.

**일반 주문 데이터**

유형	KT 14	버전
----	-------	----

주문 번호	<a href="#">1157820000</a>	절단 공구, 한손으로 사용할 수 있는 절단 공구
-------	----------------------------	----------------------------

GTIN (EAN)	4032248945344	
------------	---------------	--

수량	1 ST	
----	------	--

**공구**

- 특수 절연재를 사용하는 연선 및 강선
- 각 산업 부문용 고품질 탈피(항공 산업 요건 충족)
- 특수한 형태의 블레이드로 특수 절연재/도체 조합 탈피 가능
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 유닛을 교체할 수 있어 기능성이 높음
- 탈피 품질이 고름
- 도체가 손상되지 않음
- 견고한 설계로 높은 내구성과 안정성
- 통합 절단 기능

**일반 주문 데이터**

유형	MULTI-STRIPAX PV	버전
----	------------------	----

주문 번호	<a href="#">1190490000</a>	태양광 발전, 플러그인 커넥터
-------	----------------------------	------------------

GTIN (EAN)	4032248973262	
------------	---------------	--


수량	1 ST	
----	------	--

**PVN DC 3I 3O 3MPP SPD1R EVO 11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**액세서리****일반 주문 데이터**

유형	SDIK PH3 X 150	버전
주문 번호	<a href="#">2749910000</a>	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 3 mm, 150 mm, 블레이드 두께(A): 3
GTIN (EAN)	4050118897210	
수량	1 ST	

**일자 스크류드라이버****일반 주문 데이터**

유형	SDIS 0.6X3.5X100	버전
주문 번호	<a href="#">2749810000</a>	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118897012	블레이드 두께(A): 0.6 mm
수량	1 ST	
유형	SDIS 1.0X5.5X125	버전
주문 번호	<a href="#">2749850000</a>	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 5.5 mm, 블레이드 길이: 125 mm,
GTIN (EAN)	4050118897050	블레이드 두께(A): 1 mm
수량	1 ST	

**외부 핵심 러그**

외부 장착 러그 4개 부품 세트



**PVN DC 3I 3O 3MPP SPD1R EVO 11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**액세서리****일반 주문 데이터**

유형	MF FPC	버전
주문 번호	<a href="#">9536040000</a>	FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 풋, 고정 러그, 높이: 40 mm,
GTIN (EAN)	4032248009442	너비: 19 mm, 깊이: 35.5 mm, 기본 재질: 폴리아미드, 폴리아미드 66,
수량	1 ST	밝은 회색

**액세서리**

먼지 차단 캡인 "Dustcap VSSO"는 바이드뮬러 및 타입 4 태양광 커넥터를 먼지와 오염물질로부터 보호합니다.  
 "SafetyClip"은 바이드뮬러 태양광 커넥터를 의도치 않은 개방으로부터 보호하며 특별한 멀티 공구를 사용해야만 탈착될 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

유형	VSSO WM4 C	버전
주문 번호	<a href="#">1254870000</a>	태양광 발전, 플랫 디자인
GTIN (EAN)	4050118047479	
수량	100 ST	

**자외선 내성 케이블 타이**

자외선 내성 폴리마이드 6.6이 강한 자외선 방사 환경에서도 특수 케이블 타이의 뛰어난 내구성을 보장합니다. 영구적 실외용으로 탁월함.

**일반 주문 데이터**


유형	CB-UVR 290/4.5 BK	버전
주문 번호	<a href="#">2659350000</a>	케이블 타이, 4.5 x 290 mm, 폴리아미드 66, 220 N
GTIN (EAN)	4050118682816	
수량	100 ST	

**PVN DC 3I 3O 3MPP SPD1R EVO 11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**액세서리****Sealing sets****일반 주문 데이터**

유형	BLINDPLUG SET5 7X28MM	버전
주문 번호	<a href="#">3077670000</a>	태양광 발전, Blind plug
GTIN (EAN)	4099987081894	
수량	1 ST	
유형	BLINDPLUG SET50 7X28MM	버전
주문 번호	<a href="#">3077650000</a>	태양광 발전, Blind plug, 액세서리, 블라인드 플러그, 50 피스
GTIN (EAN)	4099987081870	
수량	1 ST	

**PV 마킹 세트****일반 주문 데이터**

유형	PV MARKER 1-3 MPP	버전
주문 번호	<a href="#">8000149520</a>	태양광 발전, 디바이스 마커, 액세서리, 컨덕터 및 케이블 마커, 케이블
GTIN (EAN)	4099987229197	타이, 마킹 세트, 경고 라벨, 케이블 마커, 자체 접착
수량	1 ST	