

**CRMKIT S 230VAC 4CO L UL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**일반 주문 데이터**

버전	, 접점 개수: 4, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 230 V AC, 연속 전류: 6 A6 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
주문 번호	<a href="#">8000159000</a>
유형	CRMKIT S 230VAC 4CO L UL
GTIN (EAN)	4099987371292
수량	10 items

## CRMKIT S 230VAC 4CO L UL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 치수 및 중량

깊이	68.2 mm	깊이 (인치)	2.685 inch
높이	80.3 mm	높이 (인치)	3.1614 inch
너비	26.9 mm	폭 (인치)	1.0591 inch
순중량	1048.6 g		

### 온도

보관 온도		주변 온도	-40 °C...55 °C
작동 온도			

### 제어 측

정격 제어 전압	230 V AC	정격 전류 AC	9.5 mA
전원 정격	2.3 VA	코일 저항	16100 Ω ± 10 %
상태 표시기	녹색 LED	정격 제어 전압에서 이탈한 교체 릴레이의 아니요 코일 전압	
교체 릴레이의 코일 전압	230 V AC		

### 부하 측

정격 스위칭 전압	250 V AC	연속 전류	6 A
정격 부하 시 최대 스위칭 주파수	0.1 Hz	최대 스위칭 전압, AC	250 V
최대 스위칭 전압, DC	250 V	유입 전류	16 A / 20 ms
AC 스위칭 용량(저항), 최대	1500	DC 스위칭 용량(저항), 최대	168 W @ 24 V
커기 지연	≤ 20 ms	끄기 지연	≤ 12 ms
접점 유형	4 CO contact (AgNi)	기계적 서비스 수명	2 x 10 <sup>7</sup> 스위칭 사이클
최소 스위칭 전력	10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V		

### 일반 데이터

작동 고도	≤ 2000 m, 해발		
장착 레일	TS 35		
테스트 버튼 사용 가능	No		
컬러 코드	검정		
UL94 가연성 등급 구성요소	구성요소	슬리브	
	UL94 가연성 등급	V-2	
	구성요소	릴레이 커버	
	UL94 가연성 등급	V-2	

### 절연 조정

정격 전압	250 V	서지 전압 범주	II
제어 측면 - 부하 측면에 대한 절연 강도	4 kVeff / 1 min.	인근 접점의 절연 강도	3 kVeff / 1 분
장착 레일에 대한 절연 강도	4 kVeff / 1 min.	보호 등급	IP20

### 결선 데이터

와이어 결선 방식	스크류 결선	탈피 길이, 정격 결선	8 mm
조임 토크, 최소	0.7 Nm	클램프 범위, 정격 결선	2.5 mm <sup>2</sup>
클램프 범위, 최소	2.5 mm <sup>2</sup>	클램프 범위, 최대	4 mm <sup>2</sup>
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 20	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 16
와이어 단면, 슬리드, 최소	2.5 mm <sup>2</sup>	와이어 단면, 슬리드, 최대	4 mm <sup>2</sup>
와이어 단면적, 슬리드, 최소(AWG)	AWG 20	와이어 단면적, 슬리드, 최대(AWG)	AWG 16

## CRMKIT S 230VAC 4CO L UL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

트윈 와이어 종단 페룰, 최소 블레이드 크기	1.5 mm <sup>2</sup> PZ 1	트윈 와이어 종단 페룰, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-----------------------------	------------------	---------------------

### 분류

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		