

## KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 분야의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드물러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 직선, 높이: 44 mm, 너비: 156 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색 |
| 주문 번호      | <a href="#">8000188266</a>                                                                       |
| 유형         | KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4069165062250                                                                                    |
| 수량         | 1 items                                                                                          |

# KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 1.5 mm  | 깊이 (인치) | 0.0591 inch |
| 높이  | 44 mm   | 높이 (인치) | 1.7323 inch |
| 너비  | 156 mm  | 폭 (인치)  | 6.1417 inch |
| 순중량 | 72.25 g |         |             |

### 온도

작동 온도

### 액세서리에 대한 일반 정보

|             |        |        |               |
|-------------|--------|--------|---------------|
| 재질 두께       | 1.5 mm | 장착물 유형 | M4 스크류(<4 mm) |
| 숄더 구멍 직경(D) | 7 mm   | 표면 마감  | 용융아연도금        |
| 기본 재질       | 시트 스틸  |        |               |

### 인클로저 인증 번호

적합성 선언 번호(DoC LVD) DE PS2410 160412  
001ISS03

### 일반 정보

|       |         |        |                                  |
|-------|---------|--------|----------------------------------|
| 재질 두께 | 1.5 mm  | 장착물 유형 | M4 스크류(<4 mm)                    |
| 설치 권고 | 장착 플레이트 | 표면 마감  | 용융아연도금                           |
| 기본 재질 | 시트 스틸   | 사용 영역  | 빌딩 시스템 및 기술, 폭발 위험 구역, 공정 산업, 운송 |

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |