



1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





소형 표준 및 프리미엄 버전으로 준비된 S 시리즈. 간단한 M8 결선 기술이 플러그 및 플레이뿐만 아니라 여러 조명 기구를 일렬로 장착할 수 있도록 해줍니다. 5.700K 또는 6.500K의 밝은 색상도 매끄럽게 조광할 수 있습니다. 프리미엄 변형 모델들은 완전히 캡슐화되어 있어, S 시리즈는 높은 수준의 견고함을 확보할 수 있으며 1.0mm이상의 고체 이물질(IP69) 유입에 대해 추가적으로 장치를 보호할 수 있습니다. 18mm의 평평한 설치 높이에 더해 기계 내부에서도 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	2899910000
유형	WIL-SXXXX-FXSF-5700-X560-M8XX-S
GTIN (EAN)	4064675906964
수량	1 items



WIL-SXXXX-FXSF-5700-X560-M8XX-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

_	o	ı
5	ĭ	_

승인

C Ecanins LK

ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cURus)	E354496

치수 및 중량

깊이	30 mm	깊이 (인치)	1.1811 inch
높이	17.5 mm	높이 (인치)	0.689 inch
너비	560 mm	 폭 (인치)	22.0472 inch
 순중량	432 g		

온도

작동 온도 -20 - 70°C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

결선 데이터

버전	핀, 직선형	극 수	4
코딩	A-코딩	결선 나사산	M8
조임 토크	0.6 Nm	 결선	핀 1: 흰색 LED 24V DC
			조절, 핀 2: NC, 핀 3:
			GND(-), 핀 4: NC

일반 기술 데이터

결선 유형	핀 커넥터	철도차량의 전자장비	No
<u>트트 11 명</u> LED 모듈 형태	라운드형	광색상 (CCT)	5700K, White
광전류	1266 lm	 방출각	100 °
조도	562 lux	 작동 수명	60.000 h
장착 유형	스크류 장착	 천공 간격	616 mm
보호 등급	IP40		

재질 데이터

LED 커버 재질	PMMA	하우징 기본 재질	경질 알루마이트
저기 데이터			

신기 네이트


정격 전압	24 V DC	정격 전류	562.5 mA
전원	13.5 W	밝기 조절 가능	예, 무단조광

케이블 기술 사양

하우징 기본 재질	경질 알루마이트	

~ 작성 날짜 27.11.2025 06:51:09 MEZ







Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

기술 데이터

분류

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 9.1	27-11-06-35
ECLASS 10.0	27-11-06-35	ECLASS 11.0	27-11-06-35
ECLASS 12.0	27-11-06-35	ECLASS 13.0	27-11-06-35
ECLASS 14.0	27-11-06-35	ECLASS 15.0	27-11-06-35







Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com


도면

치수 도면



폴 계획







Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

직선



최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다. 이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮬러에서는 맞춤형 어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다. M8, M12, M16 및 7/8" 결선(탁월한 견고성으로 머신 엔지니어링 등에 이상적임)용 맞춤형 어셈블리를 위한 수형 플러그와 암형 소켓. M8 원형 플러그 커넥터는 특히 공간에 제약이 있는 경우 적합합니다.

스크류 결선은 광범위한 용도에 사용할 수 있습니다. 이 결선은 전선(선택적으로 페럴 사용)을 결선 요소에 끼우고 스크류로 조이는 방식입니다. 가장 경제적이고 일반적인 결선 방식으로, 이 방식은 다중 도체에 대한 결선도 지원합니다.

일반 주문 데이터

유형 S 주문 번호 <u>1</u>

GTIN (EAN)

SAIBGS-P-4A-3.5/5-M8

1803880000

4032248259861

수량 1 ST

현장 부착형 커넥터, M8

버전

PUR 무할로겐 검은색(U)




센서/액추에이터 케이블은 다양한 용도에서 센서와 액추에이터를 배선하고 데이터 또는 동력을 전달하는 데 사용됩니다. 주조된 케이블은 테스트를 통해 입증된 플러그 커넥터 결선을 제공합니다. 케이블은 습도, 먼지, 열, 냉기, 충격, 진동과 같은 다양한 조건에 노출될 수 있습니다. 바이드뮬러 개발자들은 이 문제에 특별히 집중하여 다양한 유형의 M8/M12 센서-액추에이터 케이블을 설계했습니다. 따라서 고객은 필요에 맞는 솔루션을 찾을 수 있습니다. 찾을 수 없거나 설명이 필요한 정보가 있습니까? 저희에게 알려 주십시오!

익반 주문 데이터

일만 우문	·네이터	
유형	SAIL-M8BG-4-1.5U	버전
주문 번호	9457850150	센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M8, 폴 수 : 4, 1.5 m, 암형
GTIN (EAN)	4032248403387	소켓, 직선, 차펴: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
수량	1 ST	
유형	SAIL-M8BG-4-3.0U	버전
주문 번호	9457850300	센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M8, 폴 수 : 4, 3 m, 암형
GTIN (EAN)	4032248403394	소켓, 직선, 차펴: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
수량	1 ST	
유형	SAIL-M8BG-4-5.0U	버전
주문 번호	9457850500	센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M8, 폴 수 : 4, 5 m, 암형
GTIN (EAN)	4032248229208	소켓, 직선, 차펴: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
수량	1 ST	
유형	SAIL-M8BG-4-10U	버전
주문 번호	9457851000	센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M8, 폴 수 : 4, 10 m, 암형
GTIN (EAN)	4032248285693	소켓, 직선, 차펴: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
수량	1 ST	
유형	SAIL-M8GM8G-4-1.0U	버전
주문 번호	<u>1880470100</u>	센서/액추에이터 라인, 연결선, M8 / M8, 폴 수 : 4, 1 m, 핀, 직선형
GTIN (EAN)	4032248555499	- 소켓, 직선형, 차펴: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐:
수량	1 ST	아니요

작성 날짜 27.11.2025 06:51:09 MEZ







Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	SAIL-M8GM8G-4-2.0U	버전
주문 번호	1880470200	센서/액추에이터 라인, 연결선, M8 / M8, 폴 수 : 4, 2 m, 핀, 직선형
GTIN (EAN)	4032248733965	- 소켓, 직선형, 차펴: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐:
수량	1 ST	아니요
유형	SAIL-M8GM8G-4-3.0U	버전
유형 주문 번호	SAIL-M8GM8G-4-3.0U 1880470300	버전 센서/액추에이터 라인, 연결선, M8 / M8, 폴 수 : 4, 3 m, 핀, 직선형
		. –