

V-ZPA TERMINAL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**일반 주문 데이터**

주문 번호	2904470000
유형	V-ZPA TERMINAL
GTIN (EAN)	4099986010352
수량	1 items

V-ZPA TERMINAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

깊이	54.3 mm	깊이 (인치)	2.1378 inch
높이	220.4 mm	높이 (인치)	8.6771 inch
너비	12.5 mm	폭 (인치)	0.4921 inch
순중량	160 g		

온도

보관 온도

작동 온도

-25 °C...55 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

EN 50178에 따른 절연

오염 심각도	3
--------	---

일반 데이터

광학 기능 디스플레이	아니요	설계	어댑터 플러그
컬러 코드	회색	보호 등급	IP20(설치 상태)
장착 레일	버스바	작동 고도	≤ 2000 m

정격 데이터 IEC / EN

극 수	5	신호 접점	아니요
정격 전압(AC)	240 V	정격 전류 IN	101 A
전압 유형	AC	퓨즈 보호	NH00, 100 A gG
작동 전류, I최대	125 A	통합 백업 퓨즈	아니요

결선 데이터

탈피 길이	18 mm	와이어 결선 방식	텐션 클램프 결선
클램프 범위, 정격 결선	6 mm ²	클램프 범위, 최소	1.5 mm ²
클램프 범위, 최대	25 mm ²	와이어 단면, 솔리드, 최소	1.5 mm ²
와이어 단면, 솔리드, 최대	25 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	1.5 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	25 mm ²	컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최소	1.5 mm ²
컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최대	16 mm ²	결선 단면적, 꼬임, 최소	1.5 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최대	25 mm ²		

일반 데이터

극 수	5	보호 등급	IP20(설치 상태)
컬러 코드	회색		

V-ZPA TERMINAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**전기 데이터**

전압 유형	AC	정격 전류	101 A
-------	----	-------	-------

분류

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		