


#### SFC-DS 1/21 MC NE GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



SFC - 두 개의 라벨링 필드가 있는 SlimFix Clip MultiCard 도체 마커의 경우 각 도체의 시작 및 지정 대상을 빠르게 읽어야 하는 경우가 많습니다. 이 경우에는 두 데이터를 마커에 직접 인쇄하는 것이 합리적입니다. 신규 SFC-DS 마커는 MultiCard로 설계되었으며 PrintJet 인쇄 시스템으로 직접 인쇄하기에 적합합니다. 라벨링 영역이 두 개여서 하나의 마커에 여러 개의 데이터를 인쇄할 수 있습니다. 인쇄 데이터는 CAE 프로젝트에서 M-Print® PRO 마킹 소프트웨어로 직접 가져올 수 있습니다. 인쇄 후, 마커는 도체 주위에 배치되며, 특수 잠금 메커니즘으로 단단히 고정됩니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	컨덕터 및 케이블 마커, 2 - 3.5 mm, 21 x 5.2 mm, 노란색
주문 번호	<u>2905070000</u>
유형	SFC-DS 1/21 MC NE GE
GTIN (EAN)	4099986711433
수량	200 items

### SFC-DS 1/21 MC NE GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-04-01

27-40-04-01

27-28-11-02

27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량	,		
깊이	4 mm	깊이 (인치)	0.1575 inch
높이	21 mm	높이 (인치)	0.8268 inch
너비	5.2 mm	폭 (인치)	0.2047 inch
순중량	0.41 g		
<u> </u> 도			
작동 온도 범위	-40100 °C		
현경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	3	
ll품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.004 kg CO2	eq.
일반 데이터			
글은 데이디			
 민쇄 유형	검은색		
:게 ㅠㅎ 	5.2 mm		
<sub>기미</sub> JL 94 가연성 등급	UL 94, V-2		
아 아 이 년 8 8 년 악동 온도 범위, 최대	100 °C		
<u> </u>	-40 °C		
<del>직용 근고 마케, 최고</del> 걸러 코드	 노란색		
르의 <u>ㅗㅡ</u> 할로겐	 아니요		
= ㅗ 선 기본 재질	폴리아미드 66		
<u> </u>	없는		
교 <u>의 문자</u> 패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCard	
레기지 전유당 포탑 <u>개구</u> 라벨링 필드의 크기	20 x 3.2 mm	WiditiCald	
기르징 르―의 <u>그기</u> 콤비네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Conductor a	and cable markers	
크미테이션당 마거 개구 작동 온도 범위	-40100 °C		
 건덕터 및 케이블 마커			
	'		
할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>
 전선 굵기, 최소	0.75 mm <sup>2</sup>	 컨덕터 O.D., 최대	3.3 mm
건덕터 O.D., 최소	2 mm	 컨덕터 O.D.	2 - 3.5 mm
결선된 와이어의 단면적	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>		
분류			
TIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
TIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
TIM 100	FC001F00	FCL ACC O O	27 40 04 04

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

EC001530

27-40-04-01

27-28-11-02

27-28-11-02

27-28-11-02

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0



## SFC-DS 1/21 MC NE GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

