

일반 주문 데이터

버전	서지 전압 어레스터, 저전압, TN-S, TT
주문 번호	2907740000
유형	VPU AC II+III 1+1 275/40 S
GTIN (EAN)	4099986189638
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

길이	70 mm	길이 (인치)	2.7559 inch
높이	97 mm	높이 (인치)	3.8189 inch
너비	18 mm	폭 (인치)	0.7087 inch
순중량	140 g		

온도

보관 온도

작동 온도

-40 °C...85 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

EN 50178에 따른 절연

서지 전압 범주

III

오염 심각도

2

결선 데이터, 원격 경고

결선 유형

스크류 결선

일반 데이터

광학 기능 디스플레이

녹색 = 정상, 적색 =
어레스터 결함 - 교체

세그먼트

배전

설계

설치 하우징; 1TE, Insta IP
20

UL 94 가연성 등급

V-0

컬러 코드

회색

보호 등급

IP20(설치 상태)

장착 레일

TS 35

작동 고도

≤ 2000 m

정격 데이터 IEC / EN

극 수

2

조합 펄스 UOC

6 kV

신호 접점

아니요

정격 전압(AC)

230 V

저전압 네트워크

TN-S, TT

보호 레벨 Up I에서N (N-PE)

≤ 1.5 kV

전압 유형

AC

순간 서지 전압(과전압) - TOV

335 V

퓨즈 보호

퓨즈 필요 없음 ≤100 A gG

반응 시간/대체 시간

≤ 25 ns, <100 ns

주파수 범위, 최대

60 Hz

주파수 범위, 최소

50 Hz

표준 규격

IEC 61643-11, EN
61643-11

EN 61643-11 규격에 따른 요구조건 등급T2, T3

IEC 61643-11에 따른 요건 범주

Type II, Type III

최대 연속 전압, Uc(AC)

275 V

최대 연속 전압, Uc(N-PE)

255 V

방전 전류 I최대 (8/20μs) N-PE

40 kA

방전 전류 In (8/20μs) N-PE

20 kA

방전 전류 In (8/20μs) 와이어-PE

20 kA

방전 전류 I최대 (8/20μs) 와이어-PE

40 kA

보호 레벨 Up I에서N (L/N-PE)

≤ 1.5 kV

쇼트 회로 전류 등급 ISCCR

25 kA

방전 전류(유형 III)

3 kA

VPU AC II+III 1+1 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

통합 백업 퓨즈	아니요	보호 레벨 Up I에서N (L-PE) (유형 III)	≤1 kV
보호 레벨 Up I에서N (N-PE) (유형 III)	≤1 kV		

결선 데이터

컨덕터 결선 단면적 PE, 연선, 최대	35 mm ²	컨덕터 결선 단면적 PE, 솔리드, 최대	35 mm ²
와이어 결선 방식	스크류 결선	결선 유형	스크류 결선
탈피 길이, 정격 결선	15 mm	조임 토크, 최대	1.2 Nm
와이어 단면, 솔리드, 최소	2.5 mm ²	와이어 단면, 솔리드, 최대	10 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	2.5 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	1.5 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최소	2.5 mm ²	결선 단면적, 꼬임, 최대	10 mm ²

일반 데이터

극 수	2	보호 등급	IP20(설치 상태)
컬러 코드	회색		

전기 데이터

전압 유형	AC
-------	----

보증

시간 간격	5년
-------	----


중요 참고 사항

제품 정보	DC 용도로 사용 시, SIBA 타입 NH2XL aR/aSF DC 1500V를 사용하십시오.
-------	---

분류

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-12-02
ECLASS 15.0	27-17-12-02		

전기 기호



Schematic circuit diagram

액세서리

십자 스크류드라이버 Phillips



VDE 절연 십자 스크류드라이버, Phillips 스크류용, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, ISO 8764-PH에 따른 출력, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDIK PH0 X 60	버전	
주문 번호	2749880000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 0 mm, 60 mm, 블레이드 두께(A): 0	
GTIN (EAN)	4050118897081		
수량	1 ST		

예비 어레스터



일반 주문 데이터

유형	VPU AC II+III O L/N-PE ...	버전	
주문 번호	2907810000	서지 전압 어레스터, 저전압, 예비 어레스터, TN-S, TT	
GTIN (EAN)	4099986189683		
수량	1 ST		