

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







BasicLine 시리즈 B 스위치의 기능

- "서비스 품질" 기능 및 "LLDP 프레임 차단" 기능으로 예를 들어 PROFINET 네트워크에서 실시간 통신 지원 – "PROFINET 적합성 등급 A"
- 기계적 영향 및 EMC의 영향에 대한 모든 요구조건을 만족시킬 수 있는 다량의 인증으로 오프쇼어, 공정 및 광업 등의 적용 분야에 이상적
- 빠르고 쉬운 조립을 위한 PUSH IN 커넥터와 최적화된 DIN 베어링 레일 클립
- 유연한 사용을 위해 RJ45 및 SFP 포트로 대부분의 일반적인 포트 조합을 커버
- AC/DC 전원 공급 입력
- Broadcast Storm Protection 덕분에 네트워크 가용성이 크게 향상됨
- 에너지 효율적인 이더넷 및 플라스틱 미사용 포장

일반 주문 데이터

버전	네트워크 스위치, 비관리형, 기가비트 이더넷, 포트 수: 14x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C75 °C
주문 번호	2908130000
유형	IE-SW-BLB-16-14GT-2GESFP
GTIN (EAN)	4099986847873
 수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

=		u	
7	╮	•	
•	_	_	

승인









UK CA

ROHS	준수	
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>	
인증 번호(cULus)	E141197	
인증 번호 (cULusEX)	E223527	

치수 및 중량

깊이	95 mm	깊이 (인치)	3.7401 inch
높이	144 mm	높이 (인치)	5.6693 inch
너비	65 mm	 폭 (인치)	2.5591 inch
순중량	746 g		

온도

보관 온도	-40 °C85 °C	작동 온도	-40 °C75 °C
 습도	5 ~ 95 %(비응축)		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술

데이터 스위칭	보관 및 전송	흐름 제어	IEEE 802.3x 흐름 제어
표준	IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE- TX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3x for flow control, IEEE		
	802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.1p for Class of Service / Quality of Service (CoS/QoS), IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE		
	802.3z for 1000BASE-X		

기술 데이터

하우징 기본 재질	금속	장착 유형	DIN 레일, 패널 (옵션으로 제공되는 장착 키트 포함)
보호 등급	IP30	 속도	기가비트 이더넷
스위치	비관리형		

보증

시간 간격	5년	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

스위치 특성			
우선 순위 대기열	4	MAC 테이블 크기	8 K
패킷 버퍼 크기	4.1 Mbit	대역폭 백플레인	32 Gbit/s
<u>게 첫 타리 교기</u> 점보 프레임 지원	최대 9KB	<u> </u>	02 dbit/ 0
	141 SKB	_	
인터페이스			
광섬유 포트	100/1000Base SFP 슬롯	RJ45 포트	10/100/1000BaseT(X), 자동 협상, 풀/하프 듀플렉스 모드, Auto MDI/ MDI-X 포트
DIP 스위치 기능	QoS(켜짐/꺼짐), 브로드캐스트 스톰 보호 활성/비활성, MAC 프레임 필터링(켜짐/꺼짐), IEEE 802.3az 에너지 효율 이더넷 작동/정지, 2x 릴레이를 통한 전력 기본 설정 알람 켜기/끄기용	알람 접점	24 V DC에서 1 A의 전류 용량을 갖는 1개의 릴레이 출력
신호 접점	24 V DC에서 1 A의 전류 용량을 갖는 1개의 릴레이 출력	포트 수	14x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot
LED 표시기	전원 LED: PWR1, PWR2, Port LED: LNK/ACT, 10/100/1000M (RJ45 port), 전원 LED: PWR FLT		
전원 공급			
여그서 비충	ଜା		
역극성 보호		이즈된 이런 2개	
공급 전압	12/24/48 V DC, 24 V AC,	이동와 입력 2개	
과부하 전류 보호	예		
결선 유형	탈착식 6-핀 단자대 1개		
전압 공급 범위	전압 유형	DC	
	전압, 최소	9 V	
	전압, 최대	60 V	
	전압 유형	AC	
	전압, 최소	18 V	
	전압, 최대	30 V	
전류 소비량	전압	24 V	
	전류	0.43 A	
	전압 유형	DC	
환경 조건			
TIE 0 = 11-"			
작동 온도, 최대	75 ℃		
작동 온도, 최소	-40 °C		
	5 ~ 95 %(비응축)		
보관 온도, 최대	85 °C		
보관 온도, 최소	-40 °C		
작동 고도	고도, 최대	2000 m	
70			
	참고	UL에 따라	
	고도, 최대 참고	6000 m	년 다운로드에서 작동 고도에 대한

Weidmüller **₹**

IE-SW-BLB-16-14GT-2GESFP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

EMC 준수 및 인증			
폭발 위험 구역	EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-7, UL/cUL, Class I, Division 2, Groups A, B, C 및 D, ATEX Zone 2 Ex ec nC IIC T4 Gc	자유 낙하	IEC 60068-2-31 규격
EMC 표준	EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-4, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-3 RS: 1.4 GHz to 6 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 4 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V/ms, IEC 61000-4-6 CS: 10 V/ms, IEC 61000-4-8 PFMF: 30 A/m	진동	IEC 60068-2-6 준수
충격	IEC 60068-2-27 준수	안전 표준	UL 61010-1, UL 61010-2-201
МТВБ			'
MTBF	기준에 따름	Telcordia SR-332)
	작동 시간(시간), 최소	532312 h	_
	주변 온도	25 °C	
	입력 전압	24 V	
관리 기능			
			<u>'</u>
네트워크 트래픽 필터	QoS(Quality of Service), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS),	산업용 프로토콜 지원	적합성 클래스 A에 부합되는 PROFINET 장치
	Differentiated Services Code Point (DSCP), MAC 프레임 필터링 (LLDP 프레임 차단)		
	Differentiated Services Code Point (DSCP), MAC 프레임 필터링 (LLDP		
	Differentiated Services Code Point (DSCP), MAC 프레임 필터링 (LLDP 프레임 차단)		
ETIM 6.0	Differentiated Services Code Point (DSCP), MAC 프레임 필터링 (LLDP	ETIM 7.0	EC000734
ETIM 6.0	Differentiated Services Code Point (DSCP), MAC 프레임 필터링 (LLDP 프레임 차단)	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000734 EC000734
ETIM 6.0 ETIM 8.0	Differentiated Services Code Point (DSCP), MAC 프레임 필터링 (LLDP 프레임 차단)		EC000734 19-17-01-06
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	Differentiated Services Code Point (DSCP), MAC 프레임 필터링 (LLDP 프레임 차단) EC000734 EC000734	ETIM 9.0	EC000734
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	Differentiated Services Code Point (DSCP), MAC 프레임 필터링 (LLDP 프레임 차단) EC000734 EC000734	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000734 19-17-01-06
문대M 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	Differentiated Services Code Point (DSCP), MAC 프레임 필터링 (LLDP 프레임 차단) EC000734 EC000734 19-17-01-06	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000734 19-17-01-06 19-17-04-02





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

SFP 트랜시버(Eco, Advanced, Substation, BasicLine 시리즈 B 스위치와 함께 사용)



SFP 송수신기 시리즈 탑재

- 매우 다양한 송수신기 유형으로 폭넓은 전송 속도 (최대 10 Gigabit 이더넷) 및 거리(최대 60km) 지원
- 단일 모드 광섬유를 통한 통신용 BiDi SFP 모델
- DDM(Digital Diagnostic Monitoring, 디지털 진단 모니터링) 기능 지원으로 간편한 송수신기 상태 제어
 • 핫 플러그형(작동 중 플러그 연결 가능)
 • Class 1 레이저 제품, EN60825-1 적합

- Eco, Advanced 및 SubstationLine의 스위치에 적용 가능

일반 주문 데이터

크건 ㅜ군		
유형	IE-SFP-1FE-MM-2	버전
주문 번호	<u>2682450000</u>	SFP 트랜스시버, 100 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 4 km, -40 °C85
GTIN (EAN)	4050118692266	°C
수량	1 ST	
유형	IE-SFP-1FE-SM-30	버전
주문 번호	<u>2682460000</u>	SFP 트랜스시버, 100 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 30 km, -40
GTIN (EAN)	4050118692259	°C85 °C
수량	1 ST	
유형	IE-SFP-1FE-SM-60	버전
주문 번호	<u>2682470000</u>	SFP 트랜스시버, 100 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 60 km, -40
GTIN (EAN)	4050118692242	°C85 °C
수량	1 ST	
유형	IE-SFP-1GE-MM-05	버전
주문 번호	2682480000	SFP 트랜스시버, 1,000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 0.5 km, -40
GTIN (EAN)	4050118692235	°C85 °C
수량	1 ST	
유형	IE-SFP-1GE-MM-2	버전
주문 번호	<u>2682490000</u>	SFP 트랜스시버, 1,000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 2 km, -40
GTIN (EAN)	4050118692228	°C85 °C
수량	1 ST	
유형	IE-SFP-1GE-SM-10	버전
주문 번호	<u>2682500000</u>	SFP 트랜스시버, 1,000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 10 km, -40
GTIN (EAN)	4050118692211	°C85 °C
수량	1 ST	
유형	IE-SFP-1GE-SM-40	버전
주문 번호	<u>2682510000</u>	SFP 트랜스시버, 1,000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 40 km, -40
GTIN (EAN)	4050118692204	°C85 °C
수량	1 ST	
유형	IE-SFP-1GE-SM-10-BIDI-T	버전
주문 번호	2682520000	SFP 트랜스시버, 1,000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 10 km,
GTIN (EAN)	4050118692198	-40 °C85 °C
수량	1 ST	
유형	IE-SFP-1GE-SM-10-BIDI-T	버전
주문 번호	<u>2682530000</u>	SFP 트랜스시버, 1,000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 10 km,
GTIN (EAN)	4050118692181	-40 °C85 °C
수량	1 ST	
유형	IE-SFP-1GE-SM-20-BIDI-T	버전
주문 번호	2682540000	SFP 트랜스시버, 1,000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 20 km,
GTIN (EAN)	4050118692174	-40 °C85 °C
수량	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

IE-SFP-1GE-SM-20-BIDI-T... 유형

주문 번호 2682550000 SFP 트랜스시버, 1,000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 20 km,

4050118692167 -40 °C...85 °C

수량 1 ST

GTIN (EAN)

19" 랙 조립 키트

• 19" 랙에 DIN 레일 기반 장치 조립용



일반 주문 데이터

유형 RM-KIT

주문 번호 1241440000

GTIN (EAN) 4050118029154

수량 1 ST 버전

Kit for 19"-rack mounting

벽면 장착용 마운팅 키트(BasicLine 시리즈 B)



벽면 장착용 마운팅 키트(BasicLine 시리즈 B): DIN 레일 기반(탑햇 타입) 산업용 이더넷 BasicLine B 시리즈 콤포넌트를 벽에 설치할 수 있는 선택형 마운팅 키트.

IE-WALLMOUNT-KIT-MODEL-A 적용 대상:

• 제품 범위 IE-SW-BLB05/BLB08/BLB10의 산업용 이더넷 스위치

IE-WALLMOUNT-KIT-MODEL-B 적용 대상:

• 제품 범위 IE-SW- BLB16/BLB18/BLB24의 산업용 이더넷 스위치

일반 주문 데이터

유형 IE-WALLMOUNT-KIT-MODEL-B 버전

주문 번호 3032770000 GTIN (EAN)

4099986984523

수량 1 ST Kit for wall mounting

작성 날짜 28.11.2025 03:03:13 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

BLF 5.08HC/180 SN



수 백만 번에 걸쳐 입증된 원 버전과 마찬가지로 신뢰할 수 있으며 혁신적인 디테일을 자랑합니다. BLZP 5.08HC 암형 커넥터의 BLF 5.08HC PUSH IN 버전은 새로운 결선형을 갖춤은 물론 더욱 컴팩트하게 설계되어 있습니다. 바이드뮬러의 혁신적 PUSH IN 스프링 결선 시스템은 간편하고 공구가 필요없는 와이어 결선의 미래를 열어줍니다. HC = 고전류 융통성의 관점에서 BLF 5.08HC는 이전 버전과 거의

- 동일합니다. • 시험으로 검증된 3개의 아웃렛 각도는 응용 주문형 설계를 위한 일반적인 유연성을 제공합니다.
- 4개의 플랜지 기종과 특허받은 탈착 래치로 사용자의 요구사항에 기반한 잠금 방식을 가능하게 합니다. • 최대 정격 사양에 도달하기 위해 BLF 5.08HC 및 SL
- 5.08HC 플러그 조합을 사용합니다.

일반 주문 데이터

BLF 5.08HC/06/180 SN BK... 유형 버전

주문 번호 1013470000

GTIN (EAN) 4032248721627

수량 60 ST PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 6, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대: 3.31 mm², 박스

작성 날짜 28.11.2025 03:03:13 MEZ