

IE-C6EB8BV0075XCAXXX-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



조립된 IE 케이블, 철도 케이블, Cat.7, 청색, M12

일반 주문 데이터

버전	시스템 케이블, M12 X-type IP67 수형, 직각, 개방, Cat. 6, 폴리올레핀, 분자식 연결, 7.5 m
주문 번호	2912210075
유형	IE-C6EB8BV0075XCAXXX-X
GTIN (EAN)	4099986538597
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

길이 7.5 m 길이 (인치) 295.2756 inch
 순중량 405 g

온도

보관 온도 -40 °C...90 °C 작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재
 RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c
 REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP 90f678b7-d262-41df-a79a-94f54003c875

전기 속성

절연 저항 ≥ 100 MΩ

일반 표준

커넥터 표준 IEC 61076-2-109

케이블 특정 표준

플루오르 성분 According to EN-50267-2-1 번들 케이블에서 수직으로 화염 전파 EN 60332-3-25
 철로 차량에 대한 화재 안전성 According to EN 45545, HL1 - HL3, NFPA 130

케이블 구조

꼬임 7 외피 색상 보라색
 단면적 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0.128 mm² 차폐 S/FTP
 와이어 개수 8 절연재 단면적 1.05 mm²
 외피 직경, 최대 6.8 mm 외피 직경, 최소 6.4 mm
 재질 외피 폴리올레핀, 분자식 연결 와이어 쌍 차폐 플라스틱 호일
 컬러 코딩 흰색/주황색, 주황색, 흰색/녹색, 녹색, 흰색/갈색, 갈색, 흰색/파란색, 파란색

케이블의 기계적 및 재질 속성

오일 저항 IEC 60811:404 규격 적합 할로겐 아니요
 최소 구부림 반경, 한 번만 6 * 직경 내마모성 매우 좋음
 화염 내성 in accordance with IEC 60332-1-2

기술 데이터

케이블의 전기 속성

정격 전압(AC)	50 V	정격 전압(DC)	60 V
절연 저항	≥ 100 MΩ	범주	Cat. 6

플러그, 우

플러그 우측	자유 컨덕터 엔드
--------	-----------

플러그, 좌

플러그 좌측	M12, X-코딩, IP67, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 차폐
--------	---

분류

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

도면

결선

White, Orange	1	M12
Orange	2	
White, Green	3	
Green	4	
White, Brown	5	
Brown	6	
White, Blue	7	
Blue	8	

피닝

