

ACT20D-LED-UI-AC-DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



이 시리즈의 장치들은 범용 아날로그 처리 값을 표시합니다.

버전에 따라, 이 장치들은 신호를 아날로그 전류 신호로 변환/분리하고, 더 많은 신호를 스위칭하는 추가 한계값 릴레이를 갖습니다.

특징:

- 여러 센서 버전을 처리할 수 있습니다.
- 보조 에너지 공급 장치가 필요합니다.
- 조명 조건이 좋지 않더라도 디스플레이 값이 선명하게 보입니다.

일반 주문 데이터

버전	디스플레이, 입력: I/U 범용, 온도, 출력: 디스플레이
주문 번호	2920050000
유형	ACT20D-LED-UI-AC-DC
GTIN (EAN)	4099986580343
수량	1 items

ACT20D-LED-UI-AC-DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	120 mm	길이 (인치)	4.7244 inch
높이	48.8 mm	높이 (인치)	1.9213 inch
너비	96.6 mm	폭 (인치)	3.8031 inch
순중량	236.72 g		

온도

보관 온도		작동 온도	-20 °C...60 °C
습도	5 - / 95% 상대 습도, 응결 없음		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	f4905d12-f516-4eb5-90a8-8c87685bc956

Display

디스플레이 범위	-1999...9999	디스플레이 값	전류 측정값, 백분율 또는 실제 값 디스플레이, 스위칭 상태
형식	14 세그먼트(숫자 + 문자), 오류의 경우 8 언어의 텍스트 스크롤 (예: 센서 와이어 파손, 입력 범위 초과 등)	유형	빨간색 LED, 4자 디스플레이, 숫자 사이즈: 13.8 mm
주기 시간	2.2번/s	소수점	구성 가능, 9.999, 99.99, 999.9, 9999
스케일링	변수	밝기 조절 가능	Yes

일반 데이터

결선 유형	액추에이터 채용 텐션 클램프 결선	정확도	측정 범위의 <0.1 %
장착 유형	전면 패널 장착, 전면 장착	보호 등급	IP65
DIN 레일 호환성	아니오	공급 전압	21.6...253 VAC, (50...60 Hz) 또는 19.2...300 VDC
전력 소비	2.2 W	온도 계수	≤0,01% of measurement range/°C
구성	전면 누름 단추		

입력

콜드 정선 보상	내부	센서	2-wire transmitter (without own power supply), 4선 센서 (자체 에너지 공급 포함), RTD (2,3-
----------	----	----	--


ACT20D-LED-UI-AC-DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



도면

치수 도면




배선도

배선도



part of setting menu



ACT20D-LED-UI-AC-DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

프로세스 값 표시기, LED 디스플레이 포함 - ACT20D



이 시리즈의 장치들은 범용 아날로그 처리 값을 표시합니다.
 버전에 따라, 이 장치들은 신호를 아날로그 전류 신호로 변환/분리하고, 더 많은 신호를 스위칭하는 추가 한계값 릴레이를 갖습니다.

- 특징:
- 여러 센서 버전을 처리할 수 있습니다.
 - 보조 에너지 공급 장치가 필요합니다.
 - 조명 조건이 좋지 않더라도 디스플레이 값이 선명하게 보입니다.

일반 주문 데이터

유형	PROTECTIVE COVER	버전
주문 번호	2964330000	디스플레이, 후드, 입력 : ACT20D...용 보호 커버 공정 값 표시기, 출력 :
GTIN (EAN)	4099986768086	전위차계, 온도, 써모커플
수량	1 ST	