

**IE-S1ES2UE-500**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



싱글 페어 이더넷(SPE)은 데이터와 전력 공급을 와이어 한 쌍으로 모두 처리하는 기술입니다.

이러한 이점 때문에 SPE는 현장을 비롯해 여러 환경에서 다양하게 활용될 것으로 기대되고 있습니다. 싱글 페어 이더넷(SPE)의 이점

- 일관성: SPE는 센서에서 클라우드까지 균일한 이더넷 기반 커뮤니케이션을 제공합니다.
- 미래 대비: Industry 4.0과 IIoT의 핵심 기술입니다.
- 유연성: 최대 범위 1,000m, 전송 속성 최대 1Gbps로 다양한 응용 분야에서 활용 가능합니다.
- 혁신성: 더 가볍고, 공간을 덜 차지하며, 설치도 상대적으로 수월합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	시스템 케이블, Single Pair Ethernet (SPE), T1-B, PUR, 500
주문 번호	<a href="#">2924360000</a>
유형	IE-S1ES2UE-500
GTIN (EAN)	4099986624801
수량	1 items
파키징	플라이우드 릴에

## IE-S1ES2UE-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

길이	500 m	길이 (인치)	19685.0394 inch
순중량	10786.5 g		

## 온도

보관 온도	-20 °C...60 °C	작동 온도	-40 °C...80 °C
설치 온도			

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 케이블의 기술 사양

외피 색상	검정	오일 저항	No
케이블 캐리어에 적합	아니요	와이어 개수	2
차폐	예	할로겐	무할로겐, IEC 60754-1 규격, 무할로겐, IEC 60754-2 규격
절연	PE	화염 내성	in accordance with IEC 60332-1-2
외피 재질	PUR	구성 가능 케이블 길이	아니요
컬러 코딩	흰색/파란색	풀 수	2

## 표준

연기 침투성	IEC 61034 규격
--------	--------------

## 케이블 특정 표준

연기 침투성	IEC 61034 규격
--------	--------------

## 케이블 구조

꼬임	7	외피 색상	검정
단면적	1 x 2 x AWG 26/7 - 0.132 mm <sup>2</sup>	차폐	S/FTP
와이어 개수	2	절연재 단면적	1.15 mm
절연	PE	외피 직경, 최대	4.3 mm
재질 외피	PUR	와이어 쌍 차폐	알루미늄 호일
와이어 코어의 배치	꼬임 쌍	컬러 코딩	흰색/파란색
완전 차폐	구리 배선으로 제조된 차폐 펜주	와이어 재질	구리
인장력, 최대	14 N		

## 케이블의 기계적 및 재질 속성

오일 저항	No	UV-차단	No
컬러 코드	검정	할로겐	무할로겐, IEC 60754-1 규격, 무할로겐, IEC 60754-2 규격

**IE-S1ES2UE-500**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터**

최소 구부림 반경, 반복 화염 내성	56 mm in accordance with IEC 60332-1-2	최소 구부림 반경, 한 번만 연기 침투성	28 mm IEC 61034 규격
------------------------	----------------------------------------------	---------------------------	-----------------------

**케이블의 전기 속성**

범주 최대 1000 MHz의 커플링	T1-B 70 dB	커플링 감쇠 1~600 MHz EN 50174-2 규격 분리 등급	타입 I d
------------------------	---------------	-----------------------------------------	-----------

**분류**

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		

**IE-S1ES2UE-500**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

