



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







JPP 레벨 컨버터는 NPN 신호를 PNP 신호로 그리고 그 반대로 변환합니다. 이를 통해 기존 회로에 최적으로 적용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

	JACKPAC, 레벨 컨버터, 정격 제어 전압: 18~24~30 V DC , 정격 스위칭 전압: 18 ~ 30 V DC, 연속 전류: 0.4 A, M12 플러그/소켓, A-코딩
주문 번호	<u>8852350000</u>
유형	JPP NPN PNP 24VDC
GTIN (EAN)	4032248567355
수량	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
승인	(€ :)us UK	
ROHS	준수		
UL File Number Search 인증 번호(cULus)	<u>UL 웹사이트</u> E141197		
치수 및 중량			
높이 높이	14.4 mm	높이 (인치)	0.5669 inch
너비	36 mm	폭 (인치)	1.4173 inch
<u> </u>	83 mm	길이 (인치)	3.2677 inch
순중량	48.5 g		
온도			
보관 온도	-20 °C85 °C	작동 온도	0 °C60 °C
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
 입력	,		
정격 제어 전압	182430 V DC	정격 제어 전압	1830 V DC
제어측		<u> </u>	
정격 제어 전압	182430 V DC	센서	2-/ 3-컨덕터 센서 NPN-유형
센서용 입력 전류	<200 mA		
출력			'
연속 전류	전류	0.4 A	
전국 전규 정격 스위칭 전압	 최소	30 V	
07—TIO 218	전압 유형	DC	
	최대	18 V	
정격 스위칭 전압	1830 V DC		
연속 전류 연속 전류	0.4 A		
부하 측			
정격 스위칭 전압	1830 V DC	연속 전류	0.4 A
정격 스위칭 전류	400 mA	 최대 부하 시의 전압 강하	≤ 1 V
일반 데이터			
	A1.00		'
컬러 코드	회색		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

절연 조정			
TIT! TIO!			
정격 전압	32 V	서지 전압 범주	1007
오염 심각도	2	보호 등급	IP67
임펄스 내전압	500 V		
절연 조정			
정격 전압	32 V	오염 심각도	2
<u> </u>	1	 임펄스 내전압	500 V
보호 등급	IP67	<u> </u>	
인증/표준의 추가 세부 사항			
표준 규격	DIN EN 50178, UL508	인증 번호(cULus)	E141197
 인증/표준의 추가 세부 사항	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	DIN EN EN EN EN		F114107
표준 규격	DIN EN 50178, UL508	인증 번호(cULus)	E141197
결선 데이터			
와이어 결선 방식	M12 플러그/소켓, A-코딩		
출력			
스위칭 전압, 최대	1830 V DC		
	1000 1 20		
정격 IECEx/ATEX/cUL			
인증 번호(cULus)	E141197		
케이블의 기술 사양	'		
차펴	oli IO	 폴 수	1
	아니요	宣节	1
분류			
ETIM 6.0	EC001134	ETIM 7.0	EC001134
ETIM 8.0	EC001134	ETIM 9.0	EC001134
ETIM 10.0	EC001134	ECLASS 9.0	19-17-92-90
ECLASS 9.1	27-21-91-90	ECLASS 10.0	19-17-92-90
ECLASS 11.0	19-17-90-90	ECLASS 12.0	19-17-90-90
ECLASS 13.0	19-17-90-90	ECLASS 14.0	19-17-90-90
ECLASS 15.0	19-17-90-90		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com



치수 도면



피닝





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

PUR 무할로겐 검은색(U)



센서/액추에이터 케이블은 다양한 용도에서 센서와 액추에이터를 배선하고 데이터 또는 동력을 전달하는 데 사용됩니다. 주조된 케이블은 테스트를 통해 입증된 플러그 커넥터 결선을 제공합니다. 케이블은 습도, 먼지, 열, 냉기, 충격, 진동과 같은 다양한 조건에 노출될 수 있습니다. 바이드뮬러 개발자들은 이 문제에 특별히 집중하여 다양한 유형의 M8/M12 센서-액추에이터 케이블을 설계했습니다. 따라서 고객은 필요에 맞는 솔루션을 찾을 수 있습니다. 찾을 수 없거나 설명이 필요한 정보가 있습니까? 저희에게 알려 주십시오!

일반 주문 데이터

0.51		
유형	SAIL-M12GM12G-5-0.3U	버전
주문 번호	9457340030	센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 5, 0.3 m, 핀,
GTIN (EAN)	4008190311230	직선형 - 소켓, 직선형, 차펴 : 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR,
수량	1 ST	할로겐: 아니요
유형	SAIL-M12GM12G-5-0.6U	버전
주문 번호	9457340060	센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 5, 0.6 m, 핀,
GTIN (EAN)	4008190311247	직선형 - 소켓, 직선형, 차펴 : 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR,
수량	1 ST	할로겐: 아니요
유형	SAIL-M12GM12G-5-1.5U	버전
주문 번호	9457340150	센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 5, 1.5 m, 핀,
GTIN (EAN)	4008190311278	직선형 - 소켓, 직선형, 차펴 : 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR,
수량	1 ST	할로겐: 아니요

Screwty® 케이블 그랜드 툴(토크 기능 탑재)



어느 응용 분야에도 이상적인 공구 Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을 조이기 위한 이상적인 다목적 공구입니다. 접근이 어려운 라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수 있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로 커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다.Screwty®는 다른 제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90% 이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의 1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로, 이 제품은 모든 크기에 사용가능합니다: M12 및 M8 라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및 소켓은 물론 모든 M23 플러그 및 소켓.

일반 주문 데이터

유형	SCREWTY-M12-DM	버전
주문 번호	<u>1900001000</u>	Cable gland tool for moulded M12 lines
GTIN (EAN)	4032248436408	
수량	1 ST	

작성 날짜 14.11.2025 08:02:29 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

분배기



일반 주문 데이터

유형 SAI-Y-5S PARA 2M12

주문 번호 <u>1783430000</u>

GTIN (EAN) 4032248183364

수량 1 ST

버전

Y-플러그, M12 / M12

JACKPAC® Zubehör



바이드뮬러는 전 세계 커넥터 업계의 리더 중 하나입니다. 이 제품군에서 가장 중심이 되는 것은 바이드뷸러가 제품명 SAI로 분류하고 있는 원형 커넥터입니다. 바이드뮬러의 엔지니어들은 SAI 제품 개발 시 많은 사용자와의 협력을 통해 항상 합리적이고 비용 효율적인 설치 개념을 달성하는 데 집중했으며 전세계에서 기능과 품질의 측면에서 표준으로 자리 잡은 유명 제품들을 시장에 공급해 왔습니다. 한 가지 예가 Jackpac® 제품군입니다. 이 모듈은 방수 신호 변환기입니다.

일반 주문 데이터

유형 JP CLIP M 주문 번호 <u>8778490000</u> GTIN (EAN) 4032248448418

버전

JACKPAC, 릴레이 모듈

수량 10 ST