

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 제품 이미지







RIDERSERIES RCI / RCM 릴레이 소켓용 플러그형 보호 모듈, 보호 기능 선택 사항.

- 녹색 또는 적색 LED 중 선택
- 환류 다이오드 장착
- DC 공급 전압용

#### 일반 주문 데이터

버전	RIDERSERIES, 프리휠 다이오드가 포함된 LED 모듈, 정격 제어 전압: 24~60 V DC, 플러그인 결선
주문 번호	<u>8869680000</u>
유형	RIM-I 2 24/60VDC GN
GTIN (EAN)	4032248614615
수량	10 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2026-06-30T00:00:00+02:00
대체용 제품	CXX LD 42G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

<b>A</b> 01			
승인			
<u></u> 승인			
0 년	c Tus		
ROHS	준수		
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>		
인증 번호(cURus)	E223759		
치수 및 중량			
	32.1 mm	깊이 (인치)	1.2638 inch
높이 높이	10.5 mm	표어 (전치) 높이 (인치)	0.4134 inch
너비	11.4 mm	폭 (인치)	0.4488 inch
순중량	1.67 g	1(2-4)	0.1.10001
<del></del>			
보관 온도	-40 °C70 °C	<u>주변 온도</u> 습도	-40 °C70 °C
작동 온도		습도 	40 °C / 93 % 상대 습도, 비응축
환경 제품 규정 준수			
TA HELL	T A AUGU T - U		
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재		
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) REACH SVHC	7a, 7cl Lead 7439-92-1		
SCIP	2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-	f906b0694c85	
정격 데이터 UL			
인증 번호(cURus)	E223759		
제어 측			
저건 제이 되어	04.001/00	뭐거 뭐로 요.	4.5.
정격 제어 전압 전원 정격	2460 V DC 95 mW	정격 전류 DC 상태 표시기	1.5 mA 녹색 LED
선권 8억 보호 회로	 환류 다이오드	성대 표시기	十억 LED
일반 데이터	근ㅠ 다이ㅗㅡ		
컬러 코드	투명		
인증/표준의 추가 세부 사항			
인증 번호(cURus)	E223759		
결선 데이터			
와이어 결선 방식	플러그인 결선		
분류			
ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-10-10
ECLASS 10.0	27-37-10-10	ECLASS 11.0	27-37-16-92

작성 날짜 27.11.2025 10:43:03 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-16-92
ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 15.0	27-37-16-92






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

도면

### 배선도



### **Dimensional drawing**







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Miscellaneous

Order No.	Туре	Type code printed on part
8869770000	RIM-I 3 6/60VAC	EM 02
8869790000	RIM-I 3 110/230VAC	EM 03
8869710000	RIM-I 4 24 UC VAR	EM 04
8869750000	RIM-I 4 230 VUC CAR	EM 05
8869650000	RIM-I 3 110/230VUC	EM 06
8869630000	RIM-I 3 6/24VUC	EM 07
8869580000	RIM-I 1 6/230V	EM 09
8869660000	RIM-I 3 110/230VUC GN	EM 10
8869640000	RIM-I 3 6/24VUC GN	EM 11
8869600000	RIM-I 2 6/24VDC GN	EM 12
8869730000	RIM-I 4 110 VUC VAR	EM 13
8869610000	RIM-I 3 24/60VUC	EM 14
8869670000	RIM-I 2 24/60VDC	EM 16
8869590000	RIM-I 2 6/24VDC	EM 18
8869680000	RIM-I 2 24/60VDC GN	EM 25
8869690000	RIM-I 210/230VDC	EM 27
8869700000	RIM-I 2 110/230VDC GN	EM 28
8870830000	RIM-I R110/230V	EM 29
8869620000	RIM-I 3 24/60VUC GN	EM 30
1172210000	RIM-I 3 230VAC RC	EM 31